


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



Finnish

 Tasavivuisen kolmion sisällä olevan nuolikärkisen salaman olevan nuolikärkisen salaman tarkoituksena on varoittaa käyttäjää laitteen sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun ihmiselle.	HUOMIO SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA.	 Tasavivuisen kolmion sisällä oleva huutomerkkin kuva tarkoittaa, että laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa on tärkeitä käyttö- ja kunnossapito-ohjeita (huolto).
--	--	---

HUOMIO:
SOVITA PISTOKKEEN LEVEÄ OSA LIITÄNNÄN LEVEÄÄN OSAAN KUNNOLLA SÄHKÖISKUN VÄLTÄMISEKSI.

Varoitukset:

- Älä asenna laitetta ahtaaseen tai sisäänrakennettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan, ja pidä se avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilman vaihtuvuus. Laitteen ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä aukkoja esineillä kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilajine.
- VAROITUS: käytä vain valmistajan määräämiä tai toimittamia lisävarusteita/lisälaitteita (mukaan lukien virtasovitin, akku/paisto jne.).
- VAROITUS: Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- tai sähköiskuvaaran ehkäisemiseksi. Älä altista tätä laitetta pisaroille tai roiskeille, äläkä aseta nesteellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
- VAROITUS: Paristoja (akkua tai kiinteitä akkuja) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, tulelle tai vastaavalle.
- VAROITUS: Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä.

-  Tuotteen asianmukainen hävittäminen. Tämä merkintä ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana missään EU:n alueella. Kierrättämällä tuotteen vastuullisesti edistät materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä ja ehkäiset mahdollisia ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia haittavaikutuksia, joita jätteiden valvomatonta hävittäminen voi aiheuttaa. Palauta käytetty laite keräys- tai palautuspiisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu.

-  Tämän laitteen suojausluokka on II eli kaksoiseristetty sähkölaite. Se on suunniteltu siten, että se ei vaadi maadoittamista maahan.

-  Katso sopivat virtalähteet käyttöohjeista.


Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

- Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lastenulottuvilta.
- Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
- Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
- Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
- Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralleauringonpaisteelle!
- Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
- Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
- Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
- Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
- Lataa vain mukana tulevalle sovitimmella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
- Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

SÄÄTIMIEN SIIJAINTI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



SÄÄTIMIEN SIIJAINTI:

1. Äänenvoimakkuuden säätönuppi
2. Valmiustila
3. Skannaa
4. Valikko
5. Tiedot
6. Häilytys
7. DAB/FM/AUX/BT
8. Esiasetus
9. Esivalinta 1
10. Esivalinta 2
11. Esivalinta 3
12. Viritys/Valinta-nuppi
13. LCD-näyttö
14. Kaluttimet
15. Antenni
16. Paristolokero
17. AUX in -liitäntä
18. DC-liitäntä

VIRTALÄHDE LAITTEEN KÄYTTÄMINEN VAIHTOIRRALLA

Liitä toimitetun virtajohdon yksi pää laitteen takaosassa olevaan DC 5V IN -liitäntään ja toinen pää pistorasiaan.
Ensimmäisellä käyttökerralla pistoke tulee liittää kunnolla pistorasiaan, mikäli se ei toimi verkkovirralla, yritä asettaa pistoke uudelleen pistorasiaan.

LAITTEEN KÄYTTÄMINEN PARISTOIRRALLA

Jotta laitetta voidaan käyttää paristovirran avulla, virtajohto tulee irrottaa soittimesta.
Irrota virtajohto laitteesta ja aseta paristolokeroon 4 C-paristoa (ei sis. toimitukseen).
Sulje paristolokeron kansi.

Huomautus: Tarkista paristot säännöllisin väliajoin. Vanhat tai tyhjentyneet paristot tulee vaihtaa. Mikäli laitetta ei käytetä vähään aikaan tai sitä käytetään vain verkkovirralla, poista paristot paristokotelosta vuodon välttämiseksi.

Varoitus: Ennen laitteen käyttöä. Tarkista, että saatavilla oleva verkkovirta on yhteensopiva laitteen kanssa. Älä yhdistä tai irrota virtajohtoa, kun kätesi ovat märät.
Kun aiot olla pitkän aikaa käyttämättä laitetta (esim. loma), irrota pistoke pistorasiasta.

PARISTOJEN TURVALLISUUSOHJEET:

Pida paristot poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Aseta paristot siten, että navat ovat oikeaan suuntaan (+/-). Väärin suunnatut paristojen navat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahinkoja.

Poista käytetyt tai tyhjä paristot tuotteesta. Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot ruostumisen tai syöpymisen aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi.

Älä heitä paristoja tuleen äläkä altista niitä tulelle tai muille lämmönlähteille.

Paristojen hävittäminen: Käytetyt tai tyhjä paristot on hävitettävä asianmukaisesti ja kierrätettävä noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja. Tarkempia tietoja saat oman maasi jätehuoltoviranomaisilta. Noudata paristojen valmistajan turvallisuus-, käyttö- ja hävittämishjeita.

KÄYTTÖ

Käynnistä laite painamalla STANDBY-painiketta.

DAB-tilassa

Automaattinen valinta: Paina SCAN-painiketta, "HAETAAN" ilmestyy näyttöön ja DAB-aseman numero näkyy oikeassa ylänurkassa. Radio toistaa automaattisesti ensimmäistä asemaa. Valitse seuraava tai edellinen asema kääntämällä ja painamalla TUNE/SELECT-nuppia.

Manuaalinen valinta: Pidä INFO-painiketta painettuna ja käännä "TUNE/SELECT"-nuppia, kunnes näytössä näkyy "MANUAALINEN VIRITYS"-kuva. Valitse sitten asema TUNE/SELECT-nupin avulla.
Huomautus: odota, kunnes laite virittyy uudelle kanavalle.

DAB-radioasetusten esiasetus:

Vastaanota haluttu DAB-asema pitämällä PRESET-painiketta painettuna, jolloin näyttöön tulee teksti "Esiasetuksen tallennus" "<1: (Tyhjä)>".
Käytä TUNE/SELECT -nuppia valitaksesi numeron (1-10), jolle ohjelma tallennetaan. Tallenna se sitten painamalla TUNE/SELECT-nuppia.

Toista sama menettely, kunnes kaikki toivomasi radioasetukset on tallennettu ohjelmaluetteloon.

Hakeaksesi ohjelman muistista, paina PRESET -painiketta ja käytä TUNE/SELECT -nuppia valitaksesi halutun, tallennetun kanavan. Vahvista valinta painamalla TUNE/SELECT-nuppia.

Huomaa: Voit myös hakea muistista Esiasetus 1, Esiasetus 2 ja Esiasetus 3 -asetukset painamalla laitteeseen 1, 2, 3 -painikkeita.

FM-tilassa

Valitse FM-radiotila painamalla DAB/FM/AUX/BT-painiketta ja paina SCAN-painiketta. Kun radioasema löytyy, näyttö pysähtyy ja toisto alkaa automaattisesti.

Mikäli vastaanotetun signaalin laatu ei ole hyvä, viritä asema TUNE/SELECT -valitsimen avulla. FM-radion esiasetus on sama kuin DAB-radion esiasetus

VALIKKO-painike

A. Paina DAB-tilassa MENU-painiketta ja käytä "TUNE/SELECT"-nuppia katsoaksesi käytettävissä olevat tyypit. Palaa takaisin painamalla uudelleen MENU.

1. Täysi haku
DAB-radiokanavien täysi haku

2. Manuaalinen haku
Hakee DAB-radiokanavat manuaalisesti
3. Dynaamisen alueen pakkaus (DRC) (pois päältä / korkea / alhainen)
Tämä toiminto pienentää eroa lähetettävän kovimman äänen ja hiljaisimman äänen välillä.
Tämä tekee hiljaisista äänistä suhteellisesti kovemmat ja kovista äänistä suhteellisesti hiljaisemmat tehokkaasti.
Huomaa: DRC toimii vain, jos lähetävä yhtiö on ottanut sen käyttöön tietyllä kanavalla.
4. Asemien järjestys
Asemien järjestys voi olla aakkosellinen tai ryhmien mukainen.
5. Karsinta (kyllä/ei)
Kyllä – tämä poistaa kaikki toimimattomat asemat.
Ei – säilyttää kaikki asemat.
6. Järjestelmä
 - Aika
 - I . As. Aika/Pvm
 - II . Autom. päivitys
 - III. Aseta 12/24 tunnin muoto
 - IV. Aseta päivämäärän muoto
 - Taustavalo
 - I . Aikakatkaistu
 - II . Tasolla
 - III. Himmennyksen taso
 - Kielet
 - Tehdasasetusten palautus
 - Tyhjennä kaikki asetukset valitsemalla "KYLLÄ"
 - Ohjelmistoversio

- B. FM-tilassa. Paina MENU-painiketta ja käytä "TUNE/SELECT"-nuppia katsoaksesi käytettävissä olevat tyypit. Palaa takaisin painamalla uudelleen MENU.

1. Hakuasetus
Valitse voimakkaat asemat tai kaikki asemat.
2. Ääniasetus
Valitse pakotettu mono tai stereo sallittu
3. Järjestelmä
 - Aika
 - I . As. Aika/Pvm
 - II . Autom. päivitys
 - III. Aseta 12/24 tunnin muoto
 - IV. Aseta päivämäärän muoto
 - Taustavalo
 - I . Aikakatkaistu
 - II . Tasolla
 - III. Himmennyksen taso
 - Kielet
 - Tehdasasetusten palautus
 - Tyhjennä kaikki asetukset valitsemalla "KYLLÄ"
 - Ohjelmistoversio

INFO-painike

- A. DAB-tilassa LAITTEESSA on DAB-tietotiloja, jotka näkyvät näytön alareunassa. Näet käytettävissä olevat tiedot painamalla INFO-painiketta.
- B. FM-tilassa LAITTEESSA on FM-tietotiloja, jotka näkyvät näytön alareunassa. Näet käytettävissä olevat tiedot painamalla INFO-painiketta.

HÄLYTYSASETUKSET

Hälytykset toimivat vain laitteen ollessa päällä (verkkovirta- tai paristokäyttö) tai valmiustilassa (vain verkkovirtakäyttö).

Hälytykset voidaan kytkeä päälle tai pois päältä valmiustilassa (katso alta), mutta hälytysasetukset voidaan kuitenkin tehdä vain, kun laite on päällä.

Hälytysten asettaminen

Kytke laite päälle.

Aseta hälytys 1 tai muuta sitä painamalla yhden kerran "ALARM", paina sitten "TUNE/SELECT". Aseta hälytys 2 tai muuta sitä painamalla kaksi kertaa "ALARM", paina sitten "TUNE/SELECT". Poista hälytysasetustilasta painamalla "ALARM" uudelleen.

Hälytysasetus pyytää sinulta seuraavia parametreja. Valitse arvo jokaiselle parametrille kääntämällä "TUNE/SELECT"-nuppia ja vahvistamalla valinta painamalla "TUNE/SELECT", jolloin siirryt seuraavaan parametriin.

- Lähde – sumneri / DAB / FM

Jos valitset äänilähteeksi DAB tai FM, sinua pyydetään valitsemaan myös vaihtoehto Viimeksi toistettu asema tai jokin esiasetetuiesta asemista (jos asetettu).

- Päivittäin / kerran / viikonloppuisin / arkipäivin

Valitse päivät, jolloin hälytys on aktiivinen.

Huomautus: jos valitset "Kerran", sinua pyydetään valitsemaan päivämäärä.

- HERÄTYS – OFF/ON-KYTKI

AUX-TULON KÄYTTÖ

Yhdistä AUX-liitäntäjohto lähtöliitämästä henkilökohtaisen soittimesi kuten kannettavan MP3-soittimen AUX-tuloliitäntään.

Paina DAB/FM/AUX/BT-painiketta ja valitse AUX-tila, LCD-näytössä näkyy "Lisätulo".

Käännä soittimesi päällä toiston käynnistämiseksi ja säädä äänenvoimakkuus halutulle tasolle.

Bluetooth-tilassa

Paina DAB/FM/AUX/BT-painiketta ja valitse AUX-tila, LCD-näytössä näkyy "Älylaitteesi".

Laiteparin muodostaminen radiosta ja puhelimesta:

Kytke puhelimen tai tabletin Bluetooth-toiminto päälle. Katso ohjeet matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

- a. Aseta puhelin 20 cm:n päähän radiosta.
- b. Varmista, että radio on BT-tilassa. Muodosta Bluetooth-yhteys radioon valitsemalla puhelimesta "DAB-36". Yhdistämisen jälkeen puhelimesta näkyy "BT yhdistetty".


c. Voit nyt kuunnella musiikkiasi radionkautta!

Denver A/S vakuuttaa, DAB-36 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: <http://www.denver-electronics.com/denver-dab-36/>

- 1. Käyttötaajuusalue: FM 87,5–108,0 MHz, DAB 174–240 MHz
- 2. Maks. lähtiöteho: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Bluetooth-taajuus: 2,45 GHz.

FI		
Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Sijieet, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Mallitunniste	AS0601A-0501000EUL	
Otojännite	100-240V ~	
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz	
Antojännite	5V	
Antovirta	1A	
Antoteho	5W	
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde	73.86%	
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	67.07%	
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus	0.072W	

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla
vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalait-
teet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella olevalla rastitun jätteen symbolilla. Symboli
kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne
on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa
maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää
keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
8382 Hinnerup
Tanska
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1