


Instruction Manual

Wooden Retro FM/DAB+ Radio with Bluetooth



DAB-36

denver.eu



Swedish

	FÖRSIKTIGHET RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE	
Blixten med pilspets med en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om isolerad farlig spänning inuti produktens hölje som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för elektriska stötar.	VAR FÖRSIKTIG: MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT. TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN) INNEHÅLLER INGA DELAR SOM FÅR REPARERAS AV ANVÄNDAREN. SERVICE SKA BARA UTFÖRAS AV KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.	Utoppstecknet i en liksidig triangel är avsedd att varna användaren för att det finns viktigainstruktioner för drift och underhåll (service) i den dokumentation som medföljer apparaten.

VAR FÖRSIKTIG:
FÖR ATT UNDVIKA ELSTÖTAR, PASSA IN KONTAKTENS BREDA BLAD I DEN BREDA ÖPPNINGEN OCH SÄTT IN DEN HELT.

Varning:

1. Montera inte denna utrustning i ett trångt eller inslutet utrymme såsom en bokhylla eller liknande och garantera en väl ventilerad plats. Ventilation bör inte hindras genom övertäckning av öppningarna med föremål såsom tichingar, bordsdukar, gardiner, etc.
2. VARNING: Använd endast tillbehör som specificerats eller tillhandahålls av tillverkaren (såsom den exklusiva nätadaptern och batteriet).
3. VARNING: För att minska risken för brand eller elstötar ska man inte utsätta denna enhet för regn eller fukt. Apparaten får inte utsättas för droppar eller stänk och föremål, såsom vaser, får inte placeras ovanpå apparaten.
4. VARNING: Batterierna (batteripack eller batterier installerade) ska inte exponeras för överdriven värme, såsom solen, eld eller liknande.
5. VARNING: Den direktinkopplade adaptern ska användas som fränkopplingsenhet och fränkopplingsenheten ska vara funktionsduglig.
6.  Korrekt kassering av denna produkt. Denna symbol betyder att denna produkt skaslängas separat från annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa på grund av oriktig avfallshantering, ska denna produkt källsorteras för att främja hållbar återanvändning av naturliga resurser. Vänd dig till kommunens avfallshantering eller kontakta försäljaren för att återlämna en kasserad produkt.
7.  Denna utrustning är en klass-II eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den har utformats på ett sådant sätt att den inte kräver en säkerhetsanslutning till elektriskjörd.
8.  För gällande nättaggregat se bruksanvisningen.

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.



1. Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
3. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
4. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
5. Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus!
6. Skydda dina öron mot för hög volym. Hög volym kan skada öronen och riskera hörselskador.
7. Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom en räckvidd på cirka 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (människor, metallföremål och väggar etc.) eller den elektromagnetiska omgivningen.
8. Mikrovågor från en Bluetooth-enhet kan påverka driften av medicinska elektroniska enheter.
9. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektrisk chock. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
10. Ladda endast med den medföljande adaptern. Den direktinkopplade adaptern används som fränkopplingsenhet, och fränkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.
11. Använd inte tillbehör som ej är original tillsammans med produkten eftersom produktens funktionalitet kan äventyras.

KONTROLLERNAS PLACERING

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kontrollernas Placering:

1. Volymreglage
2. Standby
3. Scanna
4. Meny
5. Info
6. Larm
7. DAB/FM/AUX/BT
8. Förinställa
9. Förinställning 1
10. Förinställning 2
11. Förinställning 3
12. Inställnings-/väljarratt
13. LCD-skärm
14. Högtalare
15. Antenn
16. Batterifack
17. AUX-ingång
18. DC-uttag



STRÖMKÄLLA

ANVÄNDA ENHETEN MED VÄXELSTRÖM

Sätt i den ena änden av den medföljande strömsladden till 5 VDC IN-uttaget på baksidan av enheten och den andra änden i vägguttaget.

När sladden används första gången måste den sättas i ordentligt i uttaget, om den inte fungerar ordentligt försök igen och se till att rätt anslutning erhålls.

ANVÄNDA ENHETEN MED BATTERIER

För att använda din enhet med batterier, måste nätsladden kopplas bort från spelaren.

Koppla ur nätsladden från enheten och sätt i 4 "C" -batterier (ingår inte) i facket.

Stäng locket till batterifacket.

Obs: Kontrollera batterierna regelbundet. Gamla eller urladdade batterier ska ersättas. Om enheten inte används under en tid eller uteslutande försörjs med växelström bör du ta ur batterierna för att undvika läckage.

Varning: Innan enheten används. Kontrollera att den lokala huvudströmmen är kompatibel med enheten. Sätt inte i eller dra ut sladden när dina händer är våta.

När du har för avsikt att inte använda enheten under längre tid (t.ex. semester etc.) dra ut kontakten från vägguttaget.

SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR BATTERI:

Håll batterierna borta från barn och husdjur.

Sätt i batterierna med rätt polaritet (+/-). Batterier isatta med fel polaritet kan orsaka materiella – och/eller personskador.

Avlägsna gamla eller urladdade batterier från produkten. Avlägsna batterierna när produkten inte ska användas under en längre tid för att undvika skada på grund av rostiga eller korroderade batterier.

Kasta aldrig batterier på eld, utsätt inte batterier för eld eller annan varm källa.

Kassering av batteri: Gamla eller urladdade batteri ska avfallshanteras eller återanvändas i enlighet med tillämpliga lagar och regler. För detaljerad information, kontakta din lokala avfallsmyndighet.

Följ batteritillverkarens säkerhets-, användar- och avfallsinstruktioner.

DRIFT

Tryck på Standby-knappen för att slå på enheten.

IDAB -LÄGE

Väljer automatiskt: När du trycker på knappen SCAN visas "SKANNING" på displayen och antalet DAB-stationer visas i det övre högra hörnet samt den första stationen spelas upp automatiskt. Ställ in och tryck på TUNE/SELECT-ratten för att välja nästa eller föregående station.

Manuellt val: Tryck och håll knappen INFO nedtryckt samt vrid på "TUNE/SELECT"-ratten tills ikonen "MANUELL JUSTERING" visas på displayen. Vrid sedan på TUNE/SELECT-ratten för att välja station.

Obs: du kanske måste vänta medan enheten stämmer in på den nykanalen.

Förinställning av DAB radiostationer:

Tryck och håll PRESET-knappen intryckt för att ta emot önskad DAB-station. "Förinställd lagring" "<1: (Tom)> kommer att visas på displayen,

Vrid ratten TUNE/SELECT för att välja önskat kanalnummer (1-10) du vill lagra. Tryck sedan på knappen TUNE/SELECT för att spara.

Upprepa samma procedur tills alla radiostationer sparats i programlistan.

Aterställ minnet, tryck på knappen PRESET och ställ in ratten TUNE/SELECT för att välja den lagrade radiokanalen efter önskemål. Tryck på ratten TUNE/SELECT för att bekräfta det.

Notera: Du kan även återställa minnet för kanalerna när det gäller Förinställning 1, Förinställning 2 och Förinställning 3 genom att trycka på knapp 1, 2 eller 3 på enheten.

IFM-LÄGE

Tryck på knappen DAB/FM/AUX/BT för att välja FM-radioläge. Tryck på SCAN-knappen och när en radiostation hittas kommer frekvensen på displayen att stanna och starta uppspelningen automatiskt. Om mottagningen är dålig, tryck på TUNE/SELECT knappen flera gånger för att finjustera. Förinställningar för FM-radio är desamma som förinställningar för DAB-radio

MENYKNAPP

A. Tryck på MENU-knappen i DAB-läge och vrid på "TUNE/SELECT" -ratten för att se tillgängliga typer. Tryck på MENU igen för att återgå.

1. Full skanning
Skanna alla DAB-radiokanaler
2. Manuell skanning
Skanna DAB-radiokanaler manuellt

3. Dynamic range compression (DRC) (av/hög/låg)

Denna funktion reducerar skillnaden mellan det högsta och lägsta ljudet som sänds. Effektivt gör detta låga ljud jämförelsevis högre och höga ljud jämförelsevis tystare.

Obs: DRC fungerar endast om det är aktiverat av radioutsändningen för en specifik station.

4. Stationsordning

Stationsordningen kan vara alfamerisk eller efter DAB-signalens förinställda värde.

5. Rensa (ja/nej)

Ja - detta tar bort alla ogiltiga stationer.

Nej - behåll alla stationer.

6. System

● Tid

I . Ställ in datum/tid

II . Automatisk uppdatering

III. Ställ in 12/24-timmarsformat

IV . Ställ in datumformat

● Backlight

I . Timeout

II . På nivå

III. Nivå på dimmer

● Språk

Fabriksåterställning

● Välj "JA" för att rensa alla installationer

● Programversion

B. I FM-läge. Tryck på MENU-knappen och vrid på "TUNE/SELECT" -ratten för att se tillgängliga typer. Tryck på MENU igen för att återgå.

1. Skanningsinställningar

För att välja stationer med stark signal eller alla stationer.

2. Ljudinställningar

För att välja tvingad mono eller tillåten stereo

3. System

● Tid

I . Ställ in datum/tid

II . Automatisk uppdatering

III. Ställ in 12/24-timmarsformat

IV . Ställ in datumformat

● Backlight

I . Timeout

II . På nivå

III. Nivå på dimmer

● Språk

Fabriksåterställning

Välj "JA" för att rensa alla installationer

● Programversion

INFO Knapp

- A. I DAB-läge har ENHETEN DAB-informationslägen som visas på skärmens nedre rad. Tryck på INFO-knappen för att se tillgänglig information.
- B. I FM-läge har ENHETEN FM-informationslägen som visas på skärmens nedre rad. Tryck på INFO-knappen för att se tillgänglig information.

Inställningar för alarm

Larm fungerar endast när enheten är på (nätström eller batteri) eller i standby-läge (endast nätström). Larm kan slås på eller stängas av i vänteläge (se nedan). Larmparametrarna kan dock bara ställas när enheten är på.

Ställa in larm

Slå på enheten.

Tryck "ALARM" en gång och sedan på "TUNE/SELECT" för att ställa in eller ändra larm 1. Tryck "ALARM" två gånger och sedan på "TUNE/SELECT" för att ställa in eller ändra larm 2. Tryck på "ALARM" igen för att lämna larminställningsläget.

Larminställningen ber dig om följande parametrar: Välj ett värde för varje parameter i tur och ordning genom att vrida på "TUNE/SELECT" -ratten ryck på "TUNE/SELECT" för att bekräfta och gå vidare till nästa parameter.

● Källa – Summer/DAB/F

Om DAB eller FM väljs som ljudkälla uppmanas du också att välja den sist spelade stationen eller en av de förinställda stationerna (om de finns inställda).

● Dagligen / En gång / Helger / V

Välj de dagar då larmet är aktivt.

Obs: om du väljer "En gång" uppmanas du att ange önskat datum.

● Larm-av | p

AUX INGÅNG

Anslut AUX-kabeln från utgången på din personliga spelare som MP3-spelare till AUX-ingången. Tryck på DAB-/FM-/AUX-/BT-knappen för att välja AUX-läge. "AUX-ingång" visas på LCD-skärmen. Starta din personliga spelare och justera volymen till önskad lyssningsnivå.

I Bluetooth-läge

Tryck på DAB-/FM-/AUX-/BT-knappen för att välja AUX-läge. "Smarta Enheter" visas på LCD-skärmen. Para radion med din telefon:

Slå på Bluetooth-funktionen hos telefonen eller surfplattan. Se din mobiltelefons användarhandbok för instruktioner.


- a. Placera telefonen inom 20 cm (8 tum) från radion.
- b. Se till att radion är i BT-läge. Välj "DAB-36" på din telefon för att ansluta till radions Bluetooth. När du är ansluten visar din telefon "BTansluten".
- c. Nu kan du njuta av din musik via radion!

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning DAB-36 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://denver.eu/denver-dab-36/>

- 1. Driftsfrekvensområde: FM 87,5–108,0 MHz, DAB 174–240MHz
- 2. Maximal utgående ström: 2 x 50W/ 2 x 5W RMS
- 3. Bluetooth-frekvens: 2,45 GHz.

SE	
Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301,401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, 518106 Shenzhen, Guangdong Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Modellidentifierare	AS0601A-0501000EUL
Inspänning	100-240V ~
Inmatningens AC-frekvens	50/60 Hz
Utpänning	5V
Uström	1A
Uteffekt	5W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	73.86%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	67.07%
Strömförbrukning utan belastning	0.072W

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljö, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
8382 Hinnerup
Danmark
Denver.eu
facebook.com/Denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu



Version 1.1