



DCA-4818

12/2023



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.

1. Advertência: Este produto inclui baterias de polímero de lítio.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Carregue apenas com o cabo USB fornecido.
6. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

Manual de instruções

Leia cuidadosamente o manual de instruções antes de utilizar o produto.

As instruções são apenas para referência, prevalecendo o funcionamento específico do produto físico

Antes da primeira utilização

Instalar/retirar as baterias

Para instalar a bateria, abra a tampa do compartimento da bateria na parte inferior da câmara (empurre-a ligeiramente para a direita) e, em seguida, empurre a parte da frente da bateria na direção do ecrã para dentro do compartimento da bateria até que esta fique totalmente encaixada.


Se precisar de retirar a bateria, desligue primeiro a câmara e, em seguida, de acordo com a seta no canto superior direito da bateria, desbloqueie e retire a bateria.

Instalação/remoção do cartão SD

Antes de instalar o cartão SD, certifique-se de que este foi formatado no formato de sistema de ficheiros FAT (Nota: Os cartões SD com uma capacidade superior a 32 GB não podem ser formatados para o formato FAT num computador e têm de ser formatados nesta câmara). Abra a tampa da bateria, a ranhura do cartão SD está localizada no canto superior esquerdo do compartimento da bateria; empurre o cartão SD (como mostrado na imagem) na direção do ecrã para o interior da ranhura do cartão até encaixar no lugar. Agora, a instalação está concluída.

Se precisar de retirar o cartão SD, primeiro desligue a câmara e, em seguida, empurre o cartão SD na direção do interior da ranhura do cartão até ouvir um "clique" quando o cartão SD sair e, em seguida, retire-o.

Descrição do produto



- | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) Botão de alimentação | 2) Botão do Obturador | 3) Botão W | 4) Botão T |
| 5) Botão Modo | 6) Luz do Indicador | 7) Botão cima | 8) Botão OK |
| 9) Botão direito | 10) Botão esquerdo | 11) Botão baixo | 12) Botão menu |
| 13) Clipe de gancho | 14) Porta USB | 15) Conector do tripé | 16) Tampa das pilhas |
| 17) Entrada de luz | 18) Colunas | | |

Botões e portas

1. Botão de ativação

- 1) Prima sem soltar para ligar/desligar o dispositivo.
- 2) Prima brevemente para abrir o menu principal e selecionar o modo.

2. Botão do Obturador

No modo Fotografia/Vídeo, prima brevemente para tirar uma fotografia/vídeo.

3. Botão W

- 1) No modo Fotografia/Reprodução (vista de fotografia), prima sem soltar para reduzir a focagem.
- 2) Prima brevemente para reduzir o volume enquanto visualiza o vídeo no modo de reprodução.

4. Botão T

- 1) No modo Fotografia/Reprodução (Vista de fotografias), prima sem soltar para ampliar a focagem.
- 2) Prima brevemente para aumentar o volume durante a visualização do vídeo no modo de reprodução.

5. Botão M (Modo)

Prima brevemente para alternar entre modos (Fotografia/Vídeo/Reprodução/Definições).

6. Luz do Indicador

7. Botão para cima

- 1) No modo Fotografia, prima brevemente para ligar ou desligar a luz de preenchimento.
- 2) No modo de reprodução, prima brevemente para apresentar Apagar tudo.
- 3) No modo Menu, prima brevemente para navegar para cima.

8. Botão OK

Botão de confirmação; no modo de Reprodução/Menu, prima brevemente para reproduzir ou colocar em pausa.

9. Botão direito

- 1) No modo Fotografia, prima brevemente para abrir o modo de fotografia contínua; prima novamente para voltar ao modo anterior.
- 2) No modo de Reprodução/Menu, prima brevemente para navegar para a direita.

10. Botão esquerdo

- 1) No modo de fotografia, prima brevemente para ativar o temporizador (os parâmetros são ativados sequencialmente).
- 2) No modo Reprodução/Menu, prima brevemente para navegar para a esquerda.

11. Botão para baixo

- 1) No modo Fotografia/Vídeo, prima brevemente para entrar rapidamente no modo de reprodução para ver vídeos ou fotografias.
- 2) No modo de reprodução, prima brevemente para apresentar a opção Apagar um.
- 3) No modo Menu, prima brevemente para navegar para baixo.

12. Botão do menu

Prima brevemente para entrar ou sair das definições do menu.

13. Clipe de gancho

14. Porta de carregamento e dados

- 1) Tipo de porta: Type-C
- 2) Ligar a uma fonte de alimentação externa para carregar a bateria ou fornecer energia.
- 3) Ligar ao PC para transferir dados.

15. Conector do tripé

16. Tampa das pilhas

17. Luz LED

- 1) LED Azul: pisca uma vez para ligar/desligar; pisca uma vez para tirar fotografias; pisca uma vez durante um segundo para gravar vídeos.

- 2) LED Vermelho: a carregar (sempre ligado quando está a carregar, desliga-se quando a bateria está cheia).

18. Colunas

Ranhura do cartão de memória

- 1) Tipo de memória: Cartão SD
- 2) Gama de capacidades suportadas: 8 GB a 64 GB
- 3) Formatos suportados: FAT32

Nota: Normalmente, os cartões SD com capacidade superior a 32 GB têm de ser formatados primeiro nesta câmara.

Nota: Não retire o cartão SD quando estiver no modo de vídeo/fotografia/reprodução.

Menus e funcionamento

1. Modo de Câmara


1) Ícones



- | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) Modo de Fotografia | 2) Resolução de | 3) Modofotografia | 4) Anti-vibração |
| 5) Detecção Face | 6) Capturar sorriso | 7) Número de fotografias disponíveis | |
| 8) lâmpada flash | 9) Cartão SD | 10. Barra de progresso do foco | |
| 11) Equilíbrio de brancos | 12) Qualidade da imagem | 13) Valor da exposição | |
| 14) ISO | 15) Nitidez | 16) Efeito fotográfico | 17) Estado da alimentação |


2. Modo de reprodução

- No modo de fotografia, prima o botão "Menu" para aceder às seguintes funções:



1) Eliminar 2) Proteger 3) Reprodução de diapositivos 4) Inverter


- No modo de vídeo, prima o botão "Menu" para aceder às seguintes funções:



1) Eliminar 2) Proteger

3. Modo de configuração

1) Ícones



1) Definição do Idioma 2) Data/Hora 3) Desligamento Automático 4) Volume do sistema
5) Frequência ótica 6) Formato 7) Restaurar definições de fábrica

2) Modo USB

- 1) Memória: insira primeiro o cartão SD e, em seguida, ligue o cabo USB ao computador. É apresentada a indicação "Memória" e pode visualizar e aceder aos ficheiros de

vídeo/fotografia neste modo.

- 2) Câmara de PC: retire primeiro o cartão SD e, em seguida, ligue o cabo USB ao computador (o PC deve ter uma ferramenta de aplicação da câmara, como o AMCAP) para utilizar.

Especificações

Vídeo	1080p
Sensor de imagem	Sensor CMOS de 5 megapixéis
Pixel máximo	48 megapixéis interpolados
Ângulo da câmara	Ângulo de 90 graus, distância focal fixa
Ecrã	Ecrã LCD de 2,8 polegadas
Cartão de memória	cartão microSD suportado até 64 GB
Formato de vídeo	AVI
Formato de imagem	JPG
Potência do zoom digital	8X
Corrente em espera	75 mA
Corrente/resistência/tensão de carregamento	357 mA/3 K/3,926 V (remover bateria 5 mA)
Bateria	Bateria de ião lítio 700 mAh integrada
Alerta de bateria fraca	3,60 V
Conetor	USB, ranhura para cartão SD, compartimento da bateria

- Nota: As especificações baseiam-se em informações atualizadas aquando da compilação deste manual. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O produto é a câmara efetiva. Quando a câmara falhar, basta reiniciar.
- Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas usadas para uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Warning: lithium battery inside