



DCA-4811

12/2023



FR

**Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables**

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
6. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Manuale d'uso

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
Le istruzioni sono solo di riferimento, prevale il funzionamento specifico del prodotto fisico.

Prima del primo utilizzo

Installazione/Rimozione delle batterie


Per installare la batteria, aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore della macchina fotografica (spingendolo leggermente verso destra), dopodiché spingere la parte anteriore della batteria verso lo schermo nel vano batteria fino al completo inserimento della stessa. Se è necessario rimuovere la batteria, spegnere prima la macchina fotografica, dopodiché, seguendo la freccia in alto a destra della batteria, sbloccarla e rimuoverla.

Installazione/rimozione della scheda SD

Prima di installare la scheda SD, assicurarsi che sia stata formattata in formato FAT (Nota: le schede SD con capacità superiore a 32 GB non possono essere formattate in formato FAT su un computer, pertanto devono essere formattate in questa macchina fotografica). Aprire il coperchio della batteria, l'alloggiamento della scheda SD si trova nella parte superiore sinistra del vano batteria; spingere la scheda SD (come mostrato in figura) verso lo schermo, all'interno dell'alloggiamento della scheda, fino allo scatto in posizione. A questo punto l'installazione è completata.

Se è necessario rimuovere la scheda SD, spegnere la macchina fotografica, quindi spingere la scheda SD verso l'interno dell'alloggiamento fino a udire un "clic" al momento dell'estrazione della scheda, dopodiché rimuoverla.

Descrizione del prodotto



- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) Pulsante di alimentazione | 2) Pulsante di scatto | 3) Pulsante W | 4) Pulsante T |
| 5) Pulsante Modalità | 6) Spia | 7) Pulsante SU | 8) Pulsante OK |
| 9) Pulsante destra | 10) Pulsante Sinistra | 11) Pulsante GIÙ | 12) Pulsante Menu |
| 13) Gancio a clip | 14) Porta USB | 15) Connettore per treppiede | 16) Coperchio della batteria |
| 17) Luce di riempimento | 18) Altoparlanti | | |

Pulsanti e porte

1. Pulsante di alimentazione

- 1) Premere e tenere premuto per accendere/spegnere il dispositivo.
- 2) Premere brevemente per richiamare il menu principale e selezionare la modalità.

2. Pulsante di scatto

In modalità Foto/Video, premere brevemente per scattare una foto/registrazione un video.

3. Pulsante W

- 1) In modalità Foto/Riproduzione (visualizzazione foto), premere e tenere premuto per restringere il campo di messa a fuoco.
- 2) Premere brevemente per diminuire il volume durante la visualizzazione di video in modalità di riproduzione.

4. Pulsante T

- 1) In modalità Foto/Riproduzione (visualizzazione foto), premere e tenere premuto per ingrandire il campo di messa a fuoco.
- 2) Premere brevemente per aumentare il volume durante la visualizzazione di video in modalità di riproduzione.

5. Pulsante M (Modalità)

Premere brevemente per passare da una modalità all'altra

(Foto/Video/Riproduzione/Impostazioni).

6. Spia

7. Pulsante su

- 1) In modalità Foto, premere brevemente per accendere o spegnere la luce di riempimento.
- 2) In modalità Riproduzione, premere brevemente per richiamare l'opzione Elimina tutto.
- 3) In modalità Menu, premere brevemente per lo spostamento verso l'alto.

8. Pulsante OK

Pulsante di conferma; in modalità Riproduzione/Menu, premere brevemente per la riproduzione o la messa in pausa.

9. Pulsante destra

- 1) In modalità Foto, premere brevemente per aprire la modalità foto continua, premere brevemente di nuovo per tornare alla modalità precedente.
- 2) In modalità Riproduzione/Menu, premere brevemente per lo spostamento a destra.

10. Pulsante Sinistra

- 1) In modalità Foto, premere brevemente per attivare il timer automatico (i parametri scorrono in sequenza).
- 2) In modalità Riproduzione/Menu, premere brevemente per lo spostamento a sinistra.

11. Pulsante giù

- 1) In modalità Foto/Video, premere brevemente per passare rapidamente alla modalità di riproduzione per visualizzare video o foto.
- 2) In modalità Riproduzione, premere brevemente per richiamare l'opzione Elimina singolo.
- 3) In modalità Menu, premere brevemente per lo spostamento verso il basso.

12. Pulsante Menu

Premere brevemente per entrare o uscire dalle impostazioni del menu.

13. Gancio a clip

14. Porta di ricarica e dati

- 1) Tipo di porta: USB-C
- 2) Consente il collegamento a una fonte di alimentazione esterna per la ricarica della batteria o l'alimentazione.
- 3) Consente il collegamento a un PC per il trasferimento dati.

15. Connettore per treppiede

16. Coperchio della batteria

17. Luce LED

- 1) LED blu: lampeggia una volta per l'accensione/spegnimento; lampeggia una volta per l'acquisizione di foto; lampeggia una volta per un secondo per la registrazione di video.
- 2) Led rosso: ricarica in corso (sempre acceso durante la ricarica, si spegne quando la batteria è completamente carica.)

18. Altoparlanti

Alloggiamento della scheda di memoria

- 1) Tipo di memoria: Scheda SD
- 2) Intervallo di capacità supportata: da 8 a 64 GB
- 3) Formati supportati: FAT32


Nota: in genere le schede SD con capacità superiore a 32 GB devono essere formattate prima su questa macchina fotografica.

Nota: non rimuovere la scheda SD durante la modalità video/foto/riproduzione.

Menu e funzionamento

1. Modalità fotocamera


1) Icone



- | | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|---------------------|
| 1) Modalità Foto | 2) Risoluzione foto | 3) Modalità | 4) Antispostamento |
| 5) Rilevamento volto | 6) Inquadratura | 7) Numero di foto disponibili sorriso | |
| 8) lampadina | 9) Scheda SD | 10) Barra di avanzamento della messa a fuoco | |
| 11) Bilanciamento del bianco | 12) Qualità dell'immagine | 13) Valore di esposizione | |
| 14) ISO | 15) Nitidezza | 16) Effetto foto | 17) Stato di carica |


2.Modalità di riproduzione

- Premere il pulsante "Menu" in modalità foto per accedere alle seguenti funzioni:



1) Elimina 2) Proteggi 3) Riproduci diapositive 4) Capovolgi


- Premere il pulsante "Menu" in modalità video per accedere alle seguenti funzioni:



1) Elimina 2) Proteggi

3. Modalità di configurazione

1) Icone



1) Impostazione della lingua 2) Data/Ora 3) Spegnimento automatico 4) Volume del sistema
5) Frequenza ottica 6) Formato 7) Ripristino delle impostazioni di fabbrica

2) Modalità USB

- 1) Memoria: inserire prima la scheda SD, poi collegare il cavo USB al computer. Sul display viene visualizzato “Memoria” e sarà possibile visualizzare e accedere a file video/immagine in tale modalità.
- 2) Fotocamera PC: rimuovere prima la scheda SD, quindi collegare il cavo USB al computer (il PC deve disporre di uno strumento applicativo per la fotocamera, come AMCAP).

Specifiche

Video	1080 p
Sensore immagine	Sensore CMOS da 5 megapixel
Pixel massimi	48 megapixel interpolati
Angolazione macchina fotografica	Angolazione di 90 gradi, lunghezza focale fissa
Display	Schermo LCD da 2,8 pollici
Scheda di memoria	Supporto di schede microSD fino a 64 GB
Formati video	AVI
Formato immagine	JPG
Potenza zoom digitale	8X
Corrente in standby	75 mA
Corrente/resistenza/tensione di carica	357 mA/3 K/3,926 V (rimuovere batteria 5 mA)
Batteria	Batteria integrata agli ioni di litio da 700 mAh
Avviso di batteria scarica	3,60 V
Connettore	USB, slot per scheda SD, vano batteria

- Nota: le specifiche sono indicate sulla base delle informazioni aggiornate riportate nel presente manuale. Quest'ultime sono soggette a modifiche senza preavviso. Il prodotto corrisponde alla fotocamera effettiva. In caso di malfunzionamento della macchina fotografica, è sufficiente riavviarla.
- Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Warning: lithium battery inside

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

