



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



OU

**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. De batterij in dit apparaat zorgt er alleen voor dat de opnames correct worden opgeslagen. Het is niet ontworpen om alleen op de batterij te werken, omdat de capaciteit klein is.
2. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfstemperatuur van het product is van 15 graden Celsius tot +60 graden Celsius en de opslagtemperatuur is van -20 graden Celsius tot +65 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Het apparaat is niet waterdicht
8. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop onmiddellijk met het gebruik als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.
9. Alleen gebruiken met meegeleverde 12V autoadapter.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Onderdelen



- | | |
|------------------------|---|
| 1. Aan/uit-knop | 11.Type-C |
| 2. Knop links | 12.AV-sleuf |
| 3. Knop rechts | 13.Zuignapcontact |
| 4. M knop | 14.Binnenkant camera |
| 5. OK-knop | 15.Infrarood licht binnenin nachtzicht |
| 6. Camera voorzijde | 16.Weergave |
| 7. Luidspreker | 17.Nachtzicht infrarood lichtschakelaar |
| 8. Sleuf voor SD-kaart | |
| 9. Gat terugzetten | |
| 10. Microfoon | |

1.Aan/uit-knop

Lang indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.

2.Linkerknop

- ① Kort indrukken om de functie te selecteren in de interface Setting;
- ② In de foto/videomodus drukt u kort op de linkerknop om over te schakelen naar een vooraanzicht (vereist binnenzichtlens);

3.Rechter knop

Kort indrukken om de functie te selecteren in de interface Setting;
Druk kort op de knop om de geluidsopname in de videomodus in of uit te schakelen.

4.M knop

Instellen/foto/video/afspelen

Druk lang op de knop **【M】** om de instellingsinterface te openen.

Druk kort op **【M】** om te schakelen tussen foto/video/afspelen

5.OK-knop

Kort indrukken om te bevestigen in de instellingsinterface , kort indrukken om video-opname aan/uit te zetten in de videomodus;

Druk op **【M】** om naar de fotomodus te gaan, druk op **【OK】** om een foto te maken;

Druk in de fotomodus op **【M】** om de afspeelmodus te openen en druk op de **【OK】** toets om af te spelen;

Vergrendelfunctie: In het geval van video-opname, druk kort op **【 M 】** voor een toetsvergrendelingsfunctie om het huidige videobestand te beschermen, en dit bestand zal niet worden bedekt door de cyclusvideo;

6.Camera voorzijde

Zoekervenster camera vooraan

7.Luidspreker

Monofone 15x10mm luidspreker

8.SD-kaart

Ondersteunt tot 64 GB SD-kaart

*Opmerking: Als u de kaart opnieuw wilt installeren of vervangen, plaatst u de kaart (of een nieuwe SD-kaart) in de SD-kaartsleuf met de contacten naar de voorkant van de lens gericht.

9.Reset gat

Er zit een klein gaatje naast de SD-kaartsleuf. Wanneer de recorder is gestopt, gebruik dan iets puntigs om in het kleine gaatje te steken. De recorder wordt dan gereset.

10. MIC

4015 standaard omnidirectionele microfoon

11. Type-C

Voor het aansluiten van een autolader (12V) en externe voeding om de batterij op te laden.

12.AV-sleuf

Aansluiting achteruitrijcamera (achteruitrijcamera en kabel niet inbegrepen)

13.Zuignap aansluiting

Voor het bevestigen van zuignappen

14.Binnencamera

Binnenkant zoekervenster camera

15.Inside nachtzicht infrarood licht

4 nachtzichtlampen

16. Weergeven

2" IPS-scherm

17. Nachtzicht infrarood lichtschakelaar

Druk in de foto- en videomodus kort op de knop om het nachtzichtlampje in of uit te schakelen: Uit  ; Aan 

Basis bedieningsinstructies

1. Gebruik de automatische opnamefunctie

Start de automotor, de recorder opent automatisch de opnamefunctie. Sluit de automotor, de recorder slaat automatisch de inhoud van het logboek op en sluit af, opgenomen videosegmenten worden opgeslagen op de SD-kaart, Wanneer de SD-kaart vol is, zal de recorder bij voorkeur het oudste opgenomen beeld overschrijven.

【Note】

- a. Tijdsegment van opname kan worden ingesteld op 3/5/10 minuten in het menu.
- b. De video wordt afzonderlijk opgeslagen in de map "VIDEOA" en "VIDEOB" op de SD-kaart (pakket inclusief achterzichtsleens).

2. De fotofunctie gebruiken

Druk in de aan-stand kort op [OK] om te stoppen met opnemen, druk kort op [M] om naar de fotomodus te gaan en druk kort op [OK] om foto's te maken. Als u terug wilt schakelen naar de videomodus, drukt u meerdere keren op [M].

3. Gebruik bewegingsdetectie

Ga in de stand-by modus naar het menuscherm en open de bewegingsdetectiemodus. Wanneer de lens gevoelig is voor het randgebied van een bewegend object, gaat de statusmachine de camera binnen en neemt 30 seconden op nadat het systeem stopt met opnemen. Om de bewegingsdetectiemodus te verlaten, gaat u in de stand-by modus naar het menuscherm en sluit u de bewegingsdetectiemodus.

4. G-sensor

De ingebouwde zwaartekrachtsensor (G-sensor), als er een ernstige botsing met het voertuig plaatsvindt, zal de recorder de beelden van de eerste 5 seconden voor tot 10 seconden na het ongeval vergrendelen, terwijl op het scherm een slotpictogram wordt weergegeven, vergrendelde beelden worden opgeslagen als een speciaal bestand, het bestand zal niet worden overschreven cyclisch.

Opmerking

Ondersteuning voor het aanpassen van de gevoeligheid van de zwaartekrachtsensor (G-Sensor) kan nodig zijn om de instelling in het instellingenmenu te wijzigen op basis van het beeld.

5. Functie voor vergrendeling met één druk op de knop

Het apparaat heeft een toetsvergrendelingsfunctie die een beeld moet vasthouden zonder dat het wordt overschreven door een vergrendelingslus. Als je in de videomodus kort op **【M】** drukt, wordt het hele videobeeld vergrendeld.

6. Datum/tijd instellen

Druk op de **【M】** toets om het menu te openen, zoek het datum/tijd menu, druk kort op de **【OK】** toets om te bevestigen en terug te keren naar het setup menu, druk op de **【M】** toets om het menu te verlaten.

【note】 Om effectief op te nemen en forensisch onderzoek te doen, moet u de juiste tijd en datum instellen onmiddellijk voordat u de recorder gebruikt.

7. Afspelen

Druk in de fotomodus op **【M】** om de afspeelmodus te openen en druk op de **【OK】** knop om af te spelen. Om de afspeelmodus te verlaten, drukt u opnieuw op de knop **【M】**.

8. Parking monitor (Om onbeheerde toezichtvideo te bereiken)

In het hoofdmenu opent u de parkeercontrolefunctie, wanneer het voertuig onder trilling staat, start de recorder automatisch de machine en vergrendelt automatisch de video gedurende 30 seconden, en slaat automatisch het videobestand op, de video 30 seconden na 5 seconden zonder de bediening wordt automatisch uitgeschakeld.

【note】 Deze functie wordt alleen gebruikt bij het stoppen. Schakel de functie voor bewegingsdetectie en stopbewaking uit tijdens normaal rijden.

Batterij

Li-ion batterij: 3,7V, 0,666W, 180mAh

Opmerking: De ingebouwde batterij dient alleen om de opnamen op te slaan. Het hoofdtoestel kan niet gedurende langere tijd functioneren zonder dat de camera is aangesloten op een voedingsbron via de meegeleverde accessoires.

Kenmerken

Sensor: 1,3M CMOS (frontcamera) + 0,3M (binnencamera)

Video : Voorkant - geïnterpoleerd 1080P / binnenkant - geïnterpoleerd 480P

Lens: 120° voorkant + 90° binnenkant

Micro SD-kaartlezer: Tot 64 GB SD-kaart

Schermd: 2 inch IPS-scherm

G-sensor: Ondersteuning

Loop-opname: ondersteuning

Microfoon ingebouwd

Luidspreker ingebouwd

Aantal batterijen/cellen: 1x cel Soort batterij/cel: Li-ion

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

