



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Batteriet i denne enhed er der kun for at sikre, at optagelserne gemmes korrekt. Den er ikke designet til kun at fungere på batteri, da kapaciteten er lille.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumpolymerbatteri.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
4. Produktets driftstemperatur er fra 15 grader Celsius til +60 grader Celsius, og opbevaringstemperaturen er fra -20 grader Celsius til +65 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
6. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt
8. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks holde op med at bruge den.
9. Må kun bruges med den medfølgende 12V biladapter.
10. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Reservedele Beskrivelse



- | | |
|---------------------|--|
| 1. Tænd/sluk-knap | 11.Type-C |
| 2. Venstre knap | 12.AV-slot |
| 3. Højre knap | 13.Sugekop-stik |
| 4. M-knap | 14.Inde i kameraet |
| 5. OK-knap | 15.Indvendigt infrarødt lys til nattesyn |
| 6. Frontkamera | 16.Display |
| 7. Højttaler | 17. Infrarød lyskontakt til nattesyn |
| 8. Slot til SD-kort | |
| 9. Nulstil hul | |
| 10. Mikrofon | |

1. tænd/sluk-knap

Tryk længe for at tænde/slukke for enheden.

2. Venstre knap

- ① Kort tryk for at vælge funktion på indstillingsinterfacet;
- ② I foto-/videotilstand skal du trykke kort på venstre knap for at skifte billede forfra og ind (kræver objektiv for indvendig visning);

3. højre knap

Tryk kort for at vælge funktion på indstillingsinterfacet;

Tryk kort på knappen for at tænde/slukke for lydoptagelse i videotilstand.

4.M-knap

Indstilling/foto/video/afspilning

Tryk længe på knappen **【M】** for at åbne indstillingsgrænsefladen

Kort tryk på **【M】** -knappen for at skifte mellem foto/video/afspilning

5.OK-knap

Tryk kort for at bekræfte i indstillingsgrænsefladen, tryk kort for at slå videooptagelse til/fra i videotilstand;

Tryk på knappen **【M】** for at gå til fototilstand, tryk på **【OK】** for at tage foto;

I fototilstand skal du trykke på **【M】** for at åbne afspilningstilstand, tryk på **【OK】** for at afspille;

Låsefunktion: I tilfælde af videooptagelse kan du trykke kort på **【M】** for at få en nøglelåsefunktion til at beskytte den aktuelle videofil, og denne fil vil ikke blive dækket af cyklusvideoen;

6. kamera foran

Kameraets forreste søgervindue

7.Speaker

Monofonisk 15x10mm højttaler

8. SD-kort

Understøtter op til 64 GB SD-kort

*Bemærk: Hvis du vil geninstallere eller udskifte kortet, skal du sætte kortet (eller et nyt SD-kort) i SD-kortåbningen med kontakterne vendt mod den forreste objektivside.

9.Nulstil hul

Der er et lille hul ved siden af SD-kortåbningen. Når optageren er stoppet, skal du bruge noget spidst til at stikke ind i det lille hul. Optageren vil derefter blive nulstillet.

10. MIC

4015 standard rundstrålende mikrofon

11. Type-C

Til tilslutning af biloplader (12 V) og ekstern strømforsyning til opladning af batteriet.

12.AV-slot

Tilslutningsstik til bakkamera (bakkamera og kabel medfølger ikke)

13. sugekop-stik

Til fastgørelse af sugekopper

14.Indvendigt kamera

Inde i kameraets søgervindue

15.Inside nattesyn infrarødt lys

4 lys til nattesyn

16.Display

2" IPS-skærm

17. Infrarød lyskontakt til nattesyn

I foto- og videotilstand skal du trykke kort på knappen for at tænde/slukke for nattesynslyset.

Ikonet vises på skærmen: Off  ; On 

Grundlæggende betjeningsinstruktioner

1. Brug den automatiske optagefunktion

Start bilmotoren, optageren begynder automatisk at åbne optagefunktionen, luk bilmotoren, optageren gemmer automatisk indholdet af loggen og lukker ned, optagede videosegmenter gemmes på SD-kortet, når SD-kortet er fuldt, overskriver optageren fortrinsvis det ældste optagede billede

【Note】.

- Tidssegmentet for optagelsen kan indstilles til 3/5/10 minutter i menuen.
- Videoen gemmes individuelt i mappen med navnet "VIDEOA" og "VIDEOB" på SD-kortet (pakken indeholder en bagudvendt linse).

2. Brug af fotofunktionen

I tændt tilstand skal du trykke kort på [OK]-tasten for at stoppe optagelsen, trykke kort på [M] for at gå til fototilstand og trykke kort på [OK]-tasten for at tage billeder. Hvis du har brug for at skifte tilbage til videotilstand, skal du trykke på [M] flere gange.

3. brug bevægelsesregistrering

I standbytilstand skal du gå ind i menuskærmen og åbne bevægelsesregistreringstilstanden. Når linsen er følsom over for det perifere område af et objekt i bevægelse, går tilstandsmaskinen ind i kameraet og optager 30 sekunder efter, at systemet er stoppet med at optage. For at afslutte bevægelsesregistreringstilstanden skal du i standbytilstand gå ind i menuskærmen og lukke bevægelsesregistreringstilstanden.

4. G-sensor

Den indbyggede tyngdekraftssensor (G-sensor), hvis alvorlig køretøjskollision, vil optageren låse billederne fra de første 5 sekunder før til 10 sekunder efter ulykken fandt sted, mens den del af skærmen viser et låseikon, låste billeder gemmes som en særlig fil, filen vil ikke blive overskrevet cyklus.

【Bemærkning】.

Tyngdekraftssensorens (G-sensorens) følsomhedsjustering kan faktisk være nødvendig for at ændre indstillingen i opsætningsmenuen i henhold til deres billede.

5. One-touch-låsefunktion

Enheden har en nøglelåsfunction, der skal bevare et billede uden at blive overskrevet af en låst sløjfe. I videotilstand vil et kort tryk på 【M】 key logger låse hele videobilledet.

6. Indstilling af dato/tid

Tryk på tasten **【M】** for at gå ind i menuindstillingen, find menuen dato/tid, tryk kort på knappen **【OK】** for at bekræfte og vende tilbage til opsætningsmenuindstillingerne, tryk på tasten **【M】** for at afslutte menuindstillingen.

【note】 For effektivt at kunne optage og foretage retsmedicinske undersøgelser skal du indstille korrekt tid og dato, umiddelbart før du bruger optageren.

7. Afspilning

I fototilstand skal du trykke på **【M】** for at åbne afspilningstilstand, tryk på **【OK】**-knappen for at afspille. For at afslutte afspilningstilstand skal du trykke på **【M】** -knappen igen.

8. parkeringsskærm (for at opnå uovervåget overvågningsvideo)

I hovedmenuen for at åbne parkeringsovervågningsfunktionen, når køretøjet er under vibration, starter optageren automatisk maskinen og låser automatisk videoen i 30 sekunder og gemmer automatisk videofilen, videoen 30 sekunder efter 5 sekunder uden betjening vil automatisk slukke.

【 note 】 Denne funktion bruges kun, når du stopper. Sluk venligst for bevægelsesdetektering og stopovervågning under normal kørsel.

Batteri

Li-ion-batteri: 3,7 V, 0,666 W, 180 mAh

Bemærk: Det indbyggede batteri bruges kun til at gemme optagelser. Hovedenheden kan ikke fungere i længere tid, uden at kameraet er tilsluttet en strømkilde via det medfølgende tilbehør.

Funktioner

Sensor: 1,3M CMOS (frontkamera) + 0,3M (indvendigt kamera)

Video : Front - interpoleret 1080P / indvendig - interpoleret 480P

Linse: 120° foran + 90° indvendigt

Micro SD-kortlæser: Op til 64 GB SD-kort

Skærm: 2 tommer IPS-skærm

G-sensor: Understøttelse

Loop-optagelse: understøttes

Indbygget mikrofon

Højttaler indbygget

Antal batterier/celler: 1x celle Specifikation af batteri/celle: Li-ion

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

