



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Batteriet i denne enheten er kun der for å sikre at opptakene lagres korrekt. Den er ikke konstruert for å fungere på kun batteri, da kapasiteten er liten.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatteri.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
4. Produktets driftstemperatur er fra -15 grader Celsius til +60 grader Celsius, og lagringstemperaturen er fra -20 grader Celsius til +65 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett
8. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
9. Brukes kun med medfølgende 12 V biladapter.
10. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Deler Beskrivelse



- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. Av/på-knapp | 11.Type-C |
| 2. Venstre knapp | 12.AV-spor |
| 3. Høyre knapp | 13. sugesekkontakt |
| 4. M-knapp | 14.Inne i kameraet |
| 5. OK-knapp | 15.Innvendig infrarødt nattlys |
| 6. Kamera foran | 16.Display |
| 7. Høytaler | 17. bryter for infrarødt nattlys |
| 8. SD-kortspor | |
| 9. Tilbakestill hull | |
| 10. Mikrofon | |

1. av/på-knapp

Trykk lenge for å slå enheten av/på.

2. venstre knapp

- ① Kort trykk for å velge funksjon i innstillingsgrensesnittet;
- ② I foto-/videomodus kan du trykke kort på venstre knapp for å bytte bilde forfra og inn (krever innvendig objektiv);

3. høyre knapp

Trykk kort for å velge funksjon i innstillingsgrensesnittet;
Trykk kort på knappen for å slå av/på lydopptak i videomodus.

4.M-knappen

Innstilling/foto/video/avspilling

Trykk lenge på **【M】** -knappen for å gå til innstillingsgrensesnittet

Trykk kort på **【M】** -knappen for å veksle mellom foto/video/avspilling

5. OK-knappen

Trykk kort for å bekrefte i innstillingsgrensesnittet , trykk kort for å slå videoopptak av/på i videomodus;

Trykk på **【M】** -knappen for å gå til fotomodus, trykk på **【OK】** for å ta bilde;

I fotomodus trykker du på **【M】** for å gå til avspillingsmodus, og trykker på **【OK】** for avspilling;

Lås funksjon: Ved videoopptak kan du trykke kort på **【M】** for å låse funksjonen for å beskytte den gjeldende videofilen, og denne filen vil ikke bli dekket av syklusvideoen;

6. kamera foran

Søkervindu foran på kameraet

7.Speaker

Monofonisk 15x10 mm høyttaler

8. SD-kort

Støtter opptil 64 GB SD-kort

*Merk: Når du skal installere eller bytte ut kortet, setter du kortet (eller et nytt SD-kort) inn i SD-kortsporet med kontaktene vendt mot frontlinsesiden.

9.Tilbakestill hull

Det er et lite hull ved siden av SD-kortsporet. Når opptakeren er stoppet, bruker du noe spiss til å stikke inn i det lille hullet. Opptakeren vil da tilbakestilles.

10. MIC

4015 standard rundstrålende mikrofon

11. Type C

For tilkobling av billader (12 V) og ekstern strømforsyning for å lade batteriet.

12.AV-spor

Tilkoblingskontakt for ryggekamera (ryggekamera og kabel ikke inkludert)

13. sugekoppkontakt

For feste av sugekopper

14.Innvendig kamera

Innsiden av kameraets søkervindu

15.Inside nattsyn infrarødt lys

4 lys for nattsyn

16.Display

2" IPS-skjerm

17. bryter for infrarødt nattlys

I foto- og videomodus trykker du kort på knappen for å slå nattsynslyset på/av. Ikoner vises på skjermen: Av  ; På 

Grunnleggende betjeningsinstruksjoner

1. bruk den automatiske opptaksfunksjonen

Start bilmotoren, opptakeren begynner automatisk å åpne opptaksfunksjonen. Lukk bilmotoren, opptakeren lagrer automatisk innholdet i loggen og slås av, innspilte videosegmenter lagres på SD-kortet, når SD-kortet er fullt, vil opptakeren overskrive det eldste innspilte bildet fortrinnsvis.

【Note】

- Tidssegmentet for opptak kan stilles inn på 3/5/10 minutter i menyen.
- Videoen lagres individuelt i mappen "VIDEOA" og "VIDEOB" på SD-kortet (pakken inkluderer bakfra-objektiv).

2. Bruk av fotofunksjonen

I påslått tilstand, trykk kort på [OK] for å stoppe opptaket, trykk kort på [M] for å gå til fotomodus, trykk kort på [OK] for å ta bilder. Hvis du vil bytte tilbake til videomodus, trykker du på [M] flere ganger.

3. bruk bevegelsesdeteksjon

I standby-modus går du inn i menyskjermen og åpner bevegelsesdeteksjonsmodus. Når objektivet er følsomt for det perifere området av et objekt i bevegelse, går tilstandsmaskinen inn i kameraet og tar opp 30 sekunder etter at systemet stopper opptaket. For å gå ut av bevegelsesdeteksjonsmodus, i standby-modus for å gå inn i menyskjermen og lukke bevegelsesdeteksjonsmodus.

4. G-sensor

Den innebygde tyngdekraftsensoren (G-sensor), hvis alvorlig kjøretøykollisjon, vil opptakeren låse bildene fra de første 5 sekundene før til 10 sekunder etter at ulykken skjedde mens på skjermen viser et låsikon, låste bilder blir lagret som en spesiell fil, filen vil ikke bli overskrevet syklus.

【Note】

Tyngdekraftsensorens (G-Sensor) følsomhetsjustering kan faktisk trenge å endre innstillingen i oppsettmenyen i henhold til bildet.

5. låsefunksjon med ett tastetrykk

Enheten har en tastelåsefunksjon som må beholde et bilde uten å bli låst loop overskrevet. i videomodus, kort trykk **【M】** tasteløser vil da låse hele videobildet.

6. Innstilling av dato/tid

Trykk på **【M】** -tasten for å gå inn i menyinnstillingene, finn dato/tid-menyen, trykk kort på **【OK】** -knappen for å bekrefte og gå tilbake til oppsettmenyinnstillingene, trykk på **【M】** -tasten for å gå ut av menyinnstillingene.

【Note】 For å effektivt ta opp og rettsmedisinsk, vennligst still inn riktig tid og dato umiddelbart før du bruker opptakeren.

7. Avspilling

I fotomodus trykker du på **【M】** for å gå inn i avspillingsmodus, og trykker på **【OK】** -knappen for å spille av. For å gå ut av avspillingsmodus, trykk på **【M】** -knappen igjen.

8. parkeringsmonitor (for å oppnå videoovervåking uten tilsyn)

I hovedmenyen for å åpne parkeringsovervåkingsfunksjonen, når kjøretøyet er under vibrasjon, starter opptakeren automatisk maskinen og låser automatisk videoen i 30 sekunder, og lagrer videofilen automatisk, videoen 30 sekunder etter 5 sekunder uten at operasjonen automatisk slås av.

【 merknad 】 Denne funksjonen brukes bare når du stopper. Slå av bevegelsesdeteksjonen og stoppovervåkingsfunksjonen under normal kjøring.

Batteri

Li-ion-batteri : 3,7 V, 0,666 W, 180 mAh

Merk: Det innebygde batteriet er kun beregnet for lagring av opptak. Hovedenheten kan ikke fungere over lengre tid uten at kameraet er koblet til en strømkilde via det medfølgende tilbehøret.

Funksjoner

Sensor: 1,3 M CMOS (frontkamera) + 0,3 M (innvendig kamera)

Video : Front - interpolert 1080P / innsiden - interpolert 480P

Linse: 120° foran + 90° innvendig

Micro SD-kortleser: Opp til 64 GB SD-kort

Skjerm: 2 tommers IPS-skjerm

G-sensor: Støtte

Loop-opptak: støtte

Innebygd mikrofon

Innebygd høyttaler

Antall batterier/celler: 1x celle Type batteri/celle: Li-ion

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

