



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämän laitteen paristo on vain varmistamassa, että tallenteet tallentuvat oikein. Sitä ei ole suunniteltu toimimaan pelkällä paristolla, koska sen kapasiteetti on pieni.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun.
3. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
4. Tuotteen käyttölämpötila on -15 celsiusasteesta +60 celsiusasteeseen ja varastointilämpötila on -20 celsiusasteesta +65 celsiusasteeseen. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Laite ei ole vedenpitävä
8. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Käytä vain mukana toimitetun 12 V:n autosovittimen kanssa.
10. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Osat Kuvaus



- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| 1. Virtapainike | 11.Type-C |
| 2. Vasen painike | 12.AV-korttipaikka |
| 3. Oikea painike | 13.Suction Cup Socket |
| 4. M-painike | 14.Kameran sisällä |
| 5. OK-painike | 15.Inside yökuvaus infrapunavallo |
| 6. Etukamera | 16.Näyttö |
| 7. Kaiutin | 17.Night vision infrapunavalokytin |
| 8. SD-korttipaikka | |
| 9. Nollaa reikä | |
| 10. Mikrofoni | |

1.Virtapainike

Kytke laite päälle/pois päältä painamalla pitkään.

2.Vasen painike

- ① Valitse toiminto asetusliittymässä painamalla lyhyesti;
- ② Kuvaus-/Videotilassa, paina lyhyesti vasenta painiketta vaihtaaksesi etupuolen sisäkuvan kuvaa (vaatii sisäkuvan objektiivin);

3.Oikea painike

Paina lyhyesti valitaksesi toiminnon asetusliittymässä;

Paina lyhyesti painiketta kytkeäksesi äänitallennuksen päälle/pois videotilassa.

4.M painike

Asetukset/Kuva/Video/Video/toisto

Paina pitkään 【M】 -painiketta siirtyäksesi asetusliittymään.

Paina lyhyesti **【M】** -painiketta vaihtaaksesi valokuvan/videoon/toiston välillä.

5.OK-painike

Vahvista asetus käyttöliittymässä painamalla lyhyesti , paina lyhyesti videotallennus päälle/pois videotilassa;

Paina **【M】** -painiketta siirtyäksesi valokuvatilaan, paina **【OK】** valokuvan ottamiseksi;

Paina valokuvatilassa **【M】** näppäintä siirtyäksesi toistotilaan ja paina **【OK】** näppäintä toiston aloittamiseksi;

Lukitustoiminto: Paina lyhyesti **【M】** näppäinlukitustoimintoa, jos haluat suojata nykyisen videotiedoston, eikä syklin video kata tätä tiedostoa;

6.Etukamera

Etukameran etsimen ikkuna

7.Speaker

Monofoninen 15x10mm kaiutin

8.SD-kortti

Tukee jopa 64GB SD-korttia

*Huomautus: Jos haluat asentaa kortin uudelleen tai vaihtaa sen, aseta kortti (tai mikä tahansa uusi SD-kortti) SD-korttipaikkaan siten, että koskettimet ovat etulinssin puolelle päin.

9.Reset reikä

SD-korttipaikan vieressä on pieni reikä. Kun tallennin on pysäytetty, käytä jotain terävää pientä esinettä pienen reiän sisällä. Tämän jälkeen tallennin nollautuu.

10. MIC

4015 vakiomallinen suuntaamaton mikrofoni

11. Type-C

Autolaturin (12V) ja ulkoisen virtalähteen liittämiseen akun lataamiseksi.

12.AV-paikka

Peruutuskameran liitäntäliitin (peruutuskamera ja kaapeli eivät sisälly toimitukseen).

13.Suction Cup Socket

Imukuppien kiinnittämiseen

14.Inside kamera

Kameran etsimen ikkunan sisäpuolella

15.Inside yönäkö infrapunavallo

4 yönäkövaloa

16.Display

2" IPS-näyttö

17.Night vision infrapunavalokytkin

Valokuva- ja videotilassa paina lyhyesti painiketta kytkeäksesi yökuvausvalon päälle/pois.Kuvakkeet näkyvät näytöllä: Pois päältä  ; Päällä 

Peruskäyttöohjeet

1.Käytä automaattista tallennustoimintoa

Käynnistä auton moottori, tallennin alkaa automaattisesti avata tallennustoiminnon.Sulje auton moottori, Tallennin tallentaa automaattisesti lokin sisällön ja sammuu, tallennetut videopätkät tallennetaan SD-kortille, Kun SD-kortti on täynnä, tallennin korvaa vanhimman tallennetun kuvan ensisijaisesti.

【Note】

- Tallennuksen aikasegmentti voidaan asettaa 3/5/10 minuuttia valikossa.
- Video tallennetaan yksitellen SD-kortin kansioon nimeltä "VIDEOA" ja "VIDEOB" (pakettisisältää takalasin).

2.Valokuvatoiminnon käyttäminen

Kun kamera on kytketty päälle, lopeta tallennus painamalla lyhyesti [OK]-näppäintä, siirry valokuvaustilaan painamalla lyhyesti [M]-näppäintä ja ota valokuvia painamalla lyhyesti [OK]-näppäintä. Jos haluat siirtyä takaisin videotilaan, paina [M]-painiketta useita kertoja.

3.Käytä liiketunnistusta

Siirry valmiustilassa valikkonäyttöön ja avaa liikkeentunnistustila. Kun objektiivi on herkkä liikkuvan kohteen reuna-alueelle, tilakone tulee kameraan ja tallentaa 30 sekuntia sen jälkeen, kun järjestelmä lopettaa tallennuksen. Voit poistua liikkeentunnistustilasta, valmiustilassa päästä valikkonäyttöön sulje liikkeentunnistustila.

4.G-anturi

Sisäänrakennettu painovoima-anturi (G-anturi), jos vakava ajoneuvon törmäys, tallennin lukitsee kuvat ensimmäisistä 5 sekunnista ennen 10 sekuntia onnettomuuden jälkeen, kun näytön näkyy lukituskuvake, lukitut kuvat tallennetaan erityisenä tiedostona, tiedostoa ei ylikirjoiteta sykli.

【Huomautus】

Painovoima-anturin (G-anturi) herkkyys säätötuki voi itse asiassa joutua muuttamaan asetusta asetusvalikossa kuvan mukaan.

5.One-touch-lukitustoiminto

Laitteessa on näppäinlukitusominaisuus, jonka on säilytettävä kuva ilman lukittua silmukkaa ylikirjoittamatta .Videotilassa lyhyt painallus **【M】** näppäinlukitus lukitsee

koko videokuvan.

6. Päivämäärän/ajan asetus

Paina **【M】** -näppäintä siirtyäksesi valikkoasetuksiin, etsi päivämäärä/aika-valikko, paina lyhyesti **【OK】** -näppäintä vahvistaaksesi ja palataksesi asetusvalikon asetuksiin, paina **【M】** -näppäintä poistuaksesi valikkoasetuksista.

【note】 Tehokkaan tallentamisen ja rikostutkinnan varmistamiseksi aseta oikea aika ja päivämäärä välittömästi ennen tallentimen käyttöä.

7. Toisto

Paina valokuvatilassa **【M】** näppäintä siirtyäksesi toistotilaan, paina **【OK】** näppäintä toistaaaksesi. Poistu toistotilasta painamalla **【M】** -painiketta uudelleen.

8. Parking monitori (saavuttaa valvomatonta valvontaa video)

Päävalikossa avata pysäköinnin valvontatoiminto, kun ajoneuvo tärinän alla, tallennin käynnistää koneen automaattisesti ja lukitsee automaattisesti videon 30 sekunniksi ja tallentaa videotiedoston automaattisesti, video 30 sekuntia 5 sekunnin kuluttua ilman toimintaa sammuu automaattisesti.

【note】 Tätä toimintoa käytetään vain pysäytettäessä. Kytke liikkeentunnistus- ja pysäytyksen valvontatoiminto pois päältä normaalin ajon aikana.

Akku

Li-ion akku: 3.7V, 0.666W, 180mAh

Huomautus: Sisäänrakennettu akku on tarkoitettu vain tallenteiden tallentamiseen. Pääyksikkö ei voi toimia pitkään ilman, että kamera on liitetty virtalähteeseen mukana toimitettujen lisävarusteiden avulla.

Ominaisuudet

Anturi: (etukamera) + 0,3M (sisäkamera): 1,3M CMOS (etukamera) + 0,3M (sisäkamera)

Video : Edessä - interpoloitu 1080P / sisällä - interpoloitu 480P

Objektiivi: 120° edessä + 90° sisällä

Micro SD-kortinlukija: SD-kortti: Jopa 64GB SD-kortti

Näyttö: 2 tuuman IPS-näyttö

G-anturi: Tuki

Loop-tallennus: tuki

Sisäänrakennettu mikrofoni

Sisäänrakennettu kaiutin

Paristojen/kennojen määrä: 1x kenno Pariston/kennon laji: Li-ion

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

