



CCT-2500

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Batteriet i den här enheten är endast till för att säkerställa att inspelningarna sparas på rätt sätt. Den är inte konstruerad för att fungera med enbart batteri, eftersom kapaciteten är liten.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
4. Produktens driftstemperatur är från -15 grader Celsius till +60 grader Celsius och lagringstemperaturen är från -20 grader Celsius till +65 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Enheten är inte vattentät
8. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Använd endast medföljande 12V biladapter.
10. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Delbeskrivning



- | | |
|----------------------|--|
| 1. Strömknapp | 11. Typ-C |
| 2. Vänster knapp | 12. AV-kortplats |
| 3. Höger knapp | 13. Sugkoppsuttag |
| 4. M-knapp | 14. Invändig kamera |
| 5. OK-knapp | 15. Invändigt mörkerseende infrarött ljus |
| 6. Främre kamera | 16. Display |
| 7. Högtalare | 17. Omkopplare för infrarött ljus för mörkerseende |
| 8. Plats för SD-kort | |
| 9. Återställ håll | |
| 10. Mikrofon | |

1. strömknapp

Tryck länge för att slå på/stänga av enheten.

2. Vänster knapp

- ① Kort tryck för att välja funktion i inställningsgränssnittet;
- ② I foto-/videoläge, tryck kort på vänster knapp för att växla till en bild av den främre insidan (kräver ett objektiv för insidan);

3. Höger knapp

Tryck kort för att välja funktion i inställningsgränssnittet;
Tryck kort på knappen för att slå på/av ljudinspelning i videoläget.

4. M knapp

Inställning/Foto/Video/uppspelning

Tryck länge på 【M】 -knappen för att gå till inställningsgränssnittet

Tryck kort på **【M】** -knappen för att växla mellan foto/video/uppspelning

5. OK-knappen

Tryck kort för att bekräfta i inställningsgränssnittet, tryck kort för att sätta på/av videoinspelning i videoläget;

Tryck på **【M】** -knappen för att gå till fotoläge, tryck på **【OK】** för att ta foto;

I fotoläget, tryck på **【M】** för att gå till uppspelningsläge, tryck på **【OK】** för att spela upp;

Låsfunktion: Vid videoinspelning, tryck kort på **【M】** för en nyckellåsfunktion för att skydda den aktuella videofilen, och den här filen kommer inte att täckas av cykelvideon;

6. främre kamera

Fönster för sökare i främre kameran

7.Högtalare

Monofonisk 15x10 mm högtalare

8.SD-kort

Stödjer upp till 64 GB SD-kort

*Note: För att installera om eller byta ut kortet, sätt in kortet (eller ett nytt SD-kort) i SD-kortplatsen med kontakterna vända mot den främre objektivsidan.

9.Återställ hål

Det finns ett litet hål bredvid SD-kortplatsen. När inspelaren är stoppad, använd något spetsigt för att sticka in i det lilla hålet. Inspelaren kommer då att återställas.

10. MIC

4015 standard rundstrålande mikrofon

11. Typ-C

För anslutning av billaddare (12V) och extern strömförsörjning för att ladda batteriet.

12.AV-kortplats

Anslutningsjack för bakåtriktad kamera (bakåtriktad kamera och kabel ingår ej)

13.Sugkoppsuttag

För fastsättning av sugkoppar

14.Invändig kamera

Insidan av kamerans sökarfönster

15.Inside nattvision infrarött ljus

4 mörkerseende lampor

16.Display

2" IPS-skärm

17.Night vision infraröd ljusströmbrytare

I foto- och videoläge trycker du kort på knappen för att slå på/av nattljuset. Ikonen visas på skärmen: Av  ; På 

Instruktioner för grundläggande användning

1. Använd den automatiska inspelningsfunktionen

Starta bilmotorn, inspelaren börjar automatiskt öppna inspelningsfunktionen. Stäng bilmotorn, inspelaren sparar automatiskt innehållet i loggen och stängs av, inspelade videosegment lagras på SD-kortet, När SD-kortet är fullt kommer inspelaren att skriva över den äldsta inspelade bilden företrädesvis.

【Note】

- Tidssegmentet för inspelningen kan ställas in på 3/5/10 minuter i menyn.
- Videon sparas individuellt i mappen med namnet "VIDEOA" och "VIDEOB" på SD-kortet (i paketet ingår bakre lins).

2. Använda fotofunktionen

I påslaget läge, tryck kort på [OK] för att stoppa inspelningen, tryck kort på [M] för att gå till fotoläget, tryck kort på [OK] för att ta bilder. Om du vill växla tillbaka till videoläget trycker du på [M] flera gånger.

3. Använd rörelsedetektering

Gå till menyskärmen i standby-läge och öppna läget för rörelsedetektering. När linsen är känslig för det perifera området av ett rörligt objekt, går tillståndsmaskinen in i kameran och spelar in 30 sekunder efter att systemet stoppar inspelningen. För att avsluta rörelsedetekteringsläget, i standby-läge för att gå till menyskärmen, stäng rörelsedetekteringsläget.

4. G-sensor

Den inbyggda gravitationssensorn (G-sensor), om allvarlig fordonskollision, kommer inspelaren att låsa bilderna från de första 5 sekunderna före till 10 sekunder efter att olyckan inträffade medan på skärmen visar en låsikon, låsta bilder sparas som en speciell fil, filen kommer inte att skrivas över cykeln.

【Note】

Känslighetsjustering för gravitationssensor (G-sensor) kan faktiskt behöva ändra inställningen i inställningsmenyn enligt deras bild.

5. Låsfunktion med en knapptryckning

Enheten har en nyckellåsfunktion som kommer att behöva behålla en bild utan att låsas loop skrivs över. I videoläget, kort tryck **【M】** nyckellogger kommer sedan att låsa hela videobilden.

6. Inställning av datum/tid

Tryck på **【M】** för att gå till menyinställningen, hitta datum/tid-menyn, tryck kort på **【OK】** för att bekräfta och återgå till inställningsmenyn, tryck på **【M】** för att avsluta menyinställningen.

【Note】 För att effektivt spela in och kriminalteknik, vänligen ställ in rätt tid och datum omedelbart innan du använder inspelaren.

7. Uppspelning

I fotoläget, tryck på **【M】** för att gå till uppspelningsläge, tryck på **【OK】**-knappen för att spela upp. För att avsluta uppspelningsläget, tryck på **【M】** -knappen igen.

8. Parking monitor (För att uppnå oövakad övervakningsvideo)

I huvudmenyn för att öppna parkeringsövervakningsfunktionen, när fordonet är under vibration, startar inspelaren automatiskt maskinen och låser automatiskt videon i 30 sekunder och sparar automatiskt videofilen, videon 30 sekunder efter 5 sekunder utan att operationen stängs av automatiskt.

【Note】 Den här funktionen används endast när du stannar. Stäng av funktionen för rörelsedetektering och stoppövervakning under normal körning.

Batteri

Litiumjonbatteri : 3,7 V, 0,666 W, 180 mAh

Obs: Det inbyggda batteriet är endast avsett för att spara inspelningar. Huvudenheten kan inte fungera under en längre tid utan att kameran är ansluten till en strömkälla via de medföljande tillbehören.

Funktioner

Sensor: 1,3M CMOS (främre kamera) + 0,3M (inre kamera)

Video : Framsida - interpolerad 1080P / insida - interpolerad 480P

Objektiv: 120° fram + 90° in

Micro SD-kortläsare: Upp till 64 GB SD-kort

Skärm: 2 tum IPS-skärm

G-sensor: Stöd för

Loop-inspelning: stöd

Inbyggd mikrofon

Inbyggd högtalare

Antal batterier/celler: 1x cell Typ av batteri/cell: Li-ion

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

