



CCT-2500

denver.eu

12/2024



Navodila za uporabo

Varnostne informacije

Pred prvo uporabo izdelka pazljivo preberite varnostna navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1. Baterija v tej napravi je namenjena le zagotavljanju pravilnega shranjevanja posnetkov. Naprava ni zasnovana za delovanje izključno na baterijo, saj je njena zmogljivost majhna.
2. Opozorilo: Ta izdelek vsebuje litij-polimerno baterijo.
3. Izdelek hranite izven dosega otrok in hišnih živali, da preprečite grizenje in zaužitje.
4. Delovna temperatura izdelka je med -15 in +60 stopinj Celzija, temperatura skladiščenja pa med -20 in +65 stopinj Celzija. Pod ali nad to temperaturo lahko pride do motenj v delovanju.
5. Nikoli ne odpirajte izdelka. Dotikanje notranjih električnih delov lahko povzroči električni udar. Popravila ali vzdrževanje naj izvaja samo usposobljeno osebje.
6. Izdelka ne izpostavljajte vročini, vodi, vlagi ali neposredni sončni svetlobi!
7. Naprava ni vodotesna
8. Če v napravo vdre voda ali tujki, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v napravo vdre voda ali tujki, takoj prenehajte z uporabo.
9. Uporabljajte samo priloženi 12-voltni avtomobilski adapter.
10. Ne uporabljajte neoriginalnih dodatkov skupaj z izdelkom, saj lahko to vpliva na delovanje izdelka.

Deli Opis



- | | |
|--------------------|---|
| 1. Gumb za vklop | 11. Tip C |
| 2. Levi gumb | 12. AV-reža |
| 3. Desni gumb | 13. Pritrditev s |
| 4. Gumb M | priseskom 14. |
| 5. Gumb OK | Notranja kamera |
| 6. Sprednja kamera | 15. Notranja infrardeča luč za nočno |
| 7. Zvočnik | vidljivost 16. Zaslón |
| 8. Reža za SD- | 17. Infrardeča svetilka za nočno vidljivost |
| kartico | |
| 9. Luknja za | |
| ponastavitev | |
| 10. Mikrofon | |

1. Gumb za vklop

Dolgi pritisk za vklop/izklop naprave.

2. Levi gumb

Kratko pritisnite, da izberete funkcijo v nastavitvenem vmesniku;

V načinu fotografiranja/snemanja videa kratko pritisnite levi gumb, da preklopite sliko sprednjega notranjega pogleda (potreben je objektiv za notranji pogled);

3. Desni gumb

Kratko pritisnite, da izberete funkcijo v nastavitvenem vmesniku;

Kratko pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite snemanje zvoka v načinu videa.

4. Gumb M

Nastavitve/Fotografiranje/Snemanje
video/Predvajanje

Pritisnite tipko [M] , da odprete nastavitve.

Kratko pritisnite tipko [M] za prekop med fotografijo/videom/predvajanjem

5. gumb OK

pritisnite , da potrdite nastavitve , kratko pritisnite, da
vklopite/izklopite snemanje videa v načinu videa;

Pritisnite tipko [M] , da preklopite v način fotografiranja, in pritisnite tipko [OK], da posnamete fotografijo;

V načinu fotografiranja pritisnite tipko [M] , da preidete v način predvajanja, in pritisnite tipko [OK] ;

Funkcija zaklepanja: v primeru snemanja videa kratko pritisnite [M] za funkcijo zaklepanja tipk, da zaščitite trenutno video datoteko, ki ne bo prekrita s ciklom

Video;

6. sprednja kamera iskalo
sprednje kamere

7. Zvočnik

Monofonični zvočnik 15 x 10 mm

8. SD-kartica

Podpira SD-kartice do 64 GB

*Opomba: Če želite kartico ponovno vstaviti ali zamenjati, jo (ali novo SD-kartico) potisnite s stiki proti sprednji strani objektiva v režo za SD-kartico.

9. Ponastavitev luknje

Poleg rež za SD-kartice je majhna luknja. Ko je snemalnik ustavljen, vstavite nekaj ostrega v majhno luknjo. Snemalnik se bo nato ponastavil.

10. MIC

4015 Standardni mikrofoni z značilnostjo krogle

11. Tip C

Za priključitev avtomobilskega polnilnika (12 V) in zunanje napajalnice za polnjenje baterije.

12. AV-reža

Priključna vtičnica za vzvratno kamero (vzvratna kamera in kabel nista vključena v dobavo)

13. Vtičnica s priseskom

Za pritrditev priseskov

14. Notranja kamera

Notranja stran iskalnega okna kamere

15. notranjost Infrardeča svetloba za nočno gledanje

4 luči za nočno gledanje

16. Zaslona

2-palčni IPS-zaslona

17 Stikalo za infrardečo svetlobo za nočno gledanje

V načinu fotografiranja in snemanja videa kratko pritisnite gumb, da vklopite ali izklopite luč za nočno gledanje. Na zaslonu se prikažejo simboli: Izklopljeno  ; Vkl  jeno

Osnovna navodila za uporabo

1. Uporaba funkcije samodejnega snemanja

Zagnajte motor vozila, snemalnik bo samodejno začel snemati. Ugasnite motor vozila, snemalnik bo samodejno shranil vsebino dnevnika in se izklopil, posneti video posnetki se shranijo na SD-kartico, ko je SD-kartica polna, bo snemalnik najprej prepisal najstarejše posnetke.

§Opomba§

- a. Časovni segment snemanja lahko v meniju nastavite na 3/5/10 minut.
- b. Video se shrani posamično v mapah „VIDEOA“ in „VIDEOB“ na SD-kartici (vzratna kamera je vključena v dobavno opremo).

2. Uporaba funkcije fotografiranja

Ko je naprava vklopljena, kratko pritisnite tipko [OK], da končate snemanje, kratko pritisnite tipko [M], da preidete v način fotografiranja, kratko pritisnite tipko [OK], da posnamete fotografije. Če želite preiti nazaj v način snemanja videa, večkrat pritisnite tipko [M].

3. Uporaba zaznavanja gibanja

V stanju pripravljenosti odprite zaslon menija in odprite način zaznavanja gibanja. Če objektiv občutljivo reagira na rob gibajočega se objekta, se v kameri vklopi stanje stroja in snema 30 sekund po tem, ko sistem konča snemanje. Če želite zapreti način zaznavanja gibanja, v stanju pripravljenosti odprite zaslon menija in zaprite način zaznavanja gibanja.

4. G-senzor

Vgrajeni gravitacijski senzor (G-senzor) v primeru hude prometne nesreče snemalnik shrani slike od prvih 5 sekund pred nesrečo do 10 sekund po nesreči, medtem ko se na zaslonu prikaže simbol ključavnice. Shranjene slike se shranijo v posebno datoteko, ki se ne prepiše v cikel.

§Opomba§

Gravitacijski senzor (G-senzor) Nastavitev občutljivosti Morda boste morali nastavitev spremeniti v meniju nastavitev glede na vašo sliko.

5. Funkcija zaklepanja z enim dotikom

Naprava ima blokado tipk, ki mora ohraniti sliko, ne da bi se zamenjala zanka.

6. Nastavitev datuma/ure

Pritisnite tipko [M], da odprete meni, in pritisnite tipko [OK], da potrdite nastavitve in se vrnete v nastavitveni meni.

E Opomba] Da bi zagotovili učinkovito snemanje in forenzično preiskavo, nastavite pravilni čas in datum takoj pred uporabo snemalnika.

7. Predvajanje

V načinu fotografiranja pritisnite tipko E M], da preidete v način predvajanja, in pritisnite tipko E OK], da začnete predvajanje. Da zapustite način predvajanja, ponovno pritisnite tipko EM].

8. parking monitor (za doseganje nenadzorovanega nadzornega videa)

V glavnem meniju odprite funkcijo parkirnega nadzora. Ko vozilo zazna vibracije, snemalnik samodejno zažene in samodejno zaklene video za 30 sekund ter samodejno shrani video datoteko. Video se samodejno izklopi 30 sekund po 5 sekundah brez delovanja.

Opomba § Ta funkcija se uporablja samo med postankom. Med normalno vožnjo izklopite zaznavanje gibanja in funkcijo nadzora postanka.

Baterija

Li-ionska baterija: 3,7 V, 0,666 W, 180 mAh

Opomba: Vgrajena baterija služi le za shranjevanje posnetkov. Glavna naprava ne more delovati dalj časa, če kamera ni priključena na vir napajanja s priloženimi dodatki.

Značilnosti

Senzor: 1,3 M CMOS (sprednja kamera) + 0,3 M (notranja kamera) Video: spredaj – interpolirano 1080P / notranje – interpolirano 480P Objektiv: 120° spredaj + 90° notranje

Bralnik mikro SD kartic: do 64 GB SD kartica

Zaslon: 2-palčni LPS zaslon

G-senzor: podpora Snemanje v zanki: podpora

Vgrajen mikrofoni

Vgrajen zvočnik

Število baterij/celice: 1x celica Specifikacija baterije/celice: Li-Ion

Upoštevajte – spremembe so možne. V navodilih za uporabo so možne napake in izpuščanja.

VSE PRAVICE PRIDRŽANE, AVTORSKE PRAVICE DENVER A/S



denver.eu



Električne in elektronske naprave, vključno z baterijami, vsebujejo materiale, komponente in snovi, ki so lahko škodljive za vas in vaše okolje, če odpadni materiali (odložene električne in elektronske naprave ter baterije) niso pravilno ravnan.

Električne in elektronske naprave ter baterije so označene s prečrtanim smetnjakom, kot je prikazano zgoraj. Ta simbol vam kaže, da se električne in elektronske naprave ter baterije ne smejo odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki, ampak jih je treba ločeno odstraniti.

Kot končni uporabnik je pomembno, da izrabljene baterije oddate na ustreznih zbirnih mestih. Na ta način zagotovite, da se baterije reciklirajo v skladu z zakonodajo in ne povzročajo škode okolju.

Vsa mesta in občine so vzpostavila zbirna mesta, kjer je mogoče brezplačno oddati električne in elektronske naprave ter baterije za recikliranje ali pa jih zbirajo iz gospodinjstev. Dodatne informacije lahko dobite pri okoljskem uradu vašega mesta/občine.

DENVER A/S

Omega 5A,

Soefte DK-8382

Hinnerup Danska

www.facebook.com/denver.eu

Kontakt

Glavna kontaktna točka: contact.hq@denver.eu

Nordics

Sedež Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Danska

Telefon: **+45 86 22 61 00**

(Za podporo pritisnite »1«)

E-pošta

Za tehnična vprašanja pišite na:

support.hq@denver.eu

Za vsa druga vprašanja pišite na:

contact.hq@denver.eu

Beneluks

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
Nizozemska

Telefon: **0900-3437623**

E-pošta: **support.nl@denver.eu**

Španija/Portugalska

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, št. 23 –
nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Španija)

Španija

Telefon: **+34 960 046 883**

E-pošta: **support.es@denver.eu**

Portugalska:

Telefon: **+35 1255 240 294**

E-pošta: **denver.service@satfiel.com**

Nemčija

Denver Germany GmbH Servis

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Telefon: **+49 851 379 369 40**

E-pošta

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Popravila in servis
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(za televizorje, električna
vozila/hoverboardi/balanceboardi, pametne
telefone in tablične računalnike)

Telefon: **+49 851 379 369 69**

E-pošta: **denver@fairfixx.de**

Avstrija

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Dunaj

Telefon: **+43 1 904 3085**

E-pošta: **denver@lurfservice.at**

Poljska

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Telefon: **62 75 38 092**

E-pošta: **denver-service@letmerepair.pl**

Delovni čas: 8 – 18 (ponedeljek – petek)

Če vaše države ni na seznamu,
pošljite e-pošto na
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefften
DK-8382 Hinnerup
Danska

denver.eu
facebook.com/denver.eu

