



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations sur la sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. La batterie de cet appareil n'est là que pour garantir que les enregistrements sont correctement sauvegardés. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner uniquement sur batterie, car la capacité est faible.
2. Avertissement : Ce produit contient une batterie au lithium-polymère.
3. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
4. La température de fonctionnement du produit est comprise entre 15 degrés Celsius et +60 degrés Celsius et la température de stockage est comprise entre -20 degrés Celsius et +65 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
5. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
6. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
7. L'appareil n'est pas étanche
8. La pénétration d'eau ou de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
9. A n'utiliser qu'avec l'adaptateur voiture 12V fourni.
10. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.

Introduction à l'interface opérationnelle



- 1. écran d'affichage
- 2. indicateur de charge
- 3. indicateur de travail
- 4. objectif
- 5. haut-parleur
- 6. Bouton M
- 7. bouton droit

- 8. bouton gauche
- 9. Fente pour carte Micro SD
- 10. Port de type C
- 11. bouton d'alimentation
- 12. fente pour ventouse
- 13. Trou de réinitialisation
- 14. MIC

1. Écran d'affichage

Écran IPS de 3 pouces

2. Indicateur de charge

L'indicateur rouge s'allume pendant la charge

Indicateur rouge éteint

3. indicateur de travail

Lorsque la machine est allumée, le voyant bleu s'allume ;

Lorsque la machine est éteinte, le voyant bleu est éteint.

4.objectif

Fenêtre du viseur de l'appareil photo

5. Intervenants

Haut-parleur pour la diffusion du son

6. Bouton M

Une pression longue permet de passer du mode vidéo au mode photo et au mode lecture ;

En mode lecture, appuyez brièvement sur la touche M pour supprimer/verrouiller des fichiers.

En mode photo/vidéo, appuyez brièvement sur la touche pour accéder au mode de réglage du menu.

7.bouton droit

En mode photo/vidéo, une pression brève permet d'activer ou de désactiver le flash ;

Défilement vers le bas en mode lecture/menu de réglage; .

8.bouton gauche

Active ou désactive l'enregistrement en mode vidéo ;

Défilement vers le haut en mode lecture/menu de configuration

9. carte SD

Carte Micro SD jusqu'à 64 Go

10. port de charge de type C

Pour la connexion au convertisseur de voiture (12V) et à l'alimentation externe pour la charge de la batterie

11.Bouton d'alimentation

Démarrer l'enregistrement, arrêter l'enregistrement, prendre une photo, confirmer les réglages dans le menu, confirmer la lecture ou mettre en pause la lecture pendant la lecture.

12.fente pour la ventouse

Pour la fixation du support à ventouse

13. Réinitialiser le trou

L'insertion d'un objet pointu dans le trou de réinitialisation lorsque la machine s'éteint peut redémarrer la machine.

Mode d'emploi

1. Mise en marche et arrêt des machines

Allumez la machine : Lorsque la machine est éteinte, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour entendre le bip, l'écran de démarrage s'affiche en même temps, l'indicateur de travail (bleu) s'allume, la machine est alors allumée.

Éteindre la machine : Lors de la mise en marche de l'appareil, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour entendre le bip, l'écran s'affiche en même temps sur l'écran d'arrêt, l'indicateur de travail (bleu) s'éteint, ce qui signifie que l'appareil est éteint. Remarque : lors de l'utilisation du chargeur de voiture, l'appareil s'allume automatiquement au démarrage de la voiture ; lorsque la voiture est éteinte, l'appareil s'éteint automatiquement.

2. enregistreur

En démarrant le moteur de la voiture, l'enregistreur active automatiquement la fonction d'enregistrement vidéo ; en éteignant le moteur de la voiture, l'enregistreur sauvegarde automatiquement le contenu du journal et s'éteint. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour arrêter/démarrer manuellement la fonction d'enregistrement vidéo.

Les clips vidéo enregistrés sont stockés sur la carte SD ; lorsque la carte SD est pleine, l'enregistreur écrase en priorité les images enregistrées les plus anciennes.

La durée d'enregistrement peut être réglée sur Désactivé/1/3/5/10 minutes dans le menu.

3. mode photo

Le mode enregistreur est le mode par défaut lorsque l'appareil est allumé, en mode veille, appuyez longuement sur le bouton M pour passer en mode photo, et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour prendre une photo.

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton M pour accéder au menu de réglage.

4.G- Capteur

Sélectionnez la fonction Capteur de gravité (G-sensor) dans le menu de réglage, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer cette fonction. Pendant la conduite, si le véhicule a une collision, l'enregistreur verrouillera la date de l'image des 5 premières secondes et des 10 dernières secondes de l'accident, et l'image verrouillée sera sauvegardée dans un fichier spécial, qui ne sera pas écrasé par le cycle.

La sensibilité du capteur de gravité (G-Sensor) peut être modifiée en fonction de vos besoins dans le menu de configuration : Désactivé/Bas/Moyen/Haut

5.lecture

Appuyez longuement sur le bouton M pour passer en mode lecture, appuyez sur le bouton gauche/droit pour sélectionner le fichier ou la photo de votre choix, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour lire/pause.

En mode lecture, appuyez brièvement sur M pour supprimer/verrouiller des fichiers.

6. réglage de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche [M] pour entrer dans le menu de réglage, trouvez le menu date/heure, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour confirmer l'heure, appuyez sur la touche [M] pour quitter le menu de réglage.

[Note] Pour un enregistrement et une expertise efficaces, réglez l'heure et la date immédiatement avant d'utiliser l'enregistreur.

Caractéristiques

Capteur G	Intégré
Taille de l'affichage	3 pouces
langue	Allemand, danois, espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, suédois, finlandais, anglais, croate
format de fichier	AVI.
Résolution vidéo	1080P/ 720P /VGA

Vidéo cyclique	arrêt/1/3/5/10 minutes
Format des photos	JPG
Carte SD	Carte SD (compatible avec une carte SD de 64 Go maximum)
microphone	soutien
Résolution des photos	VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M
fréquence du courant électrique	50HZ/60HZ
batterie	batterie intégrée 3,7V 180mAh

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

