



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. La batería de esta unidad sólo está ahí para garantizar que las grabaciones se guardan correctamente. No está diseñado para funcionar sólo con batería, ya que la capacidad es pequeña
2. Advertencia: Este producto incluye batería de polímero de litio.
3. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
4. La temperatura de funcionamiento del producto oscila entre los 15 y los 60 grados Celsius, y la de almacenamiento, entre los -20 y los +65 grados Celsius. Por debajo o por encima de esta temperatura puede afectar al funcionamiento.
5. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.
6. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.
7. La unidad no es impermeable
8. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.
9. Utilizar sólo con el adaptador de coche de 12 V suministrado.
10. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Introducción a la interfaz de operación



- 1. pantalla de visualización
- 2. Indicador de carga
- 3. indicador de trabajo
- 4. lente
- 5. altavoz
- 6. Botón M
- 7. botón derecho

- 8. botón izquierdo
- 9. Ranura para tarjeta Micro SD
- 10. Puerto Tipo-C
- 11. botón de encendido
- 12. ranura para ventosa
- 13. orificio de reinicio
- 14. MIC

1. Pantalla de visualización

Pantalla IPS de 3 pulgadas

2. Indicador de carga

El indicador rojo se enciende durante la carga

Indicador rojo de carga completa apagado

3. indicador de trabajo

Cuando la máquina está encendida, el indicador luminoso azul está encendido;

Cuando la máquina está apagada, el indicador luminoso azul está apagado.

4.lente

Ventana del visor de la cámara

5. Altavoz

Altavoz para reproducir sonido

6. Botón M

Pulsación larga para cambiar entre modo vídeo/modo foto/modo reproducción;

En modo reproducción, pulsa brevemente el botón M para borrar/bloquear archivos

En el modo foto/vídeo, pulsa brevemente para entrar en el modo de ajuste del menú

7.botón derecho

En el modo foto/vídeo, una pulsación corta enciende/apaga el flash;

Desplázate hacia abajo en el modo de reproducción/menú de ajustes;

8.botón izquierdo

Activa/desactiva la grabación en modo vídeo;

Desplazamiento hacia arriba en el modo de reproducción/menú de configuración

9.Tarjeta SD

Tarjeta Micro SD de hasta 64 GB

10.Puerto de carga tipo C

Para conectar al convertidor del coche (12 V) y a una fuente de alimentación externa para cargar la batería

11.botón de encendido

Iniciar la grabación, detener la grabación, hacer una foto, confirmar los ajustes en el menú, confirmar la reproducción o pausar la reproducción durante la reproducción.

12.ranura para ventosas

Para fijar el soporte de ventosa

13.reajustar agujero

Insertar un objeto punzante en el orificio de reinicio cuando la máquina muere puede reiniciar la máquina

Instrucciones de uso

1. Encendido y apagado de máquinas

Encienda la máquina: Bajo el estado de apagar la máquina, pulse prolongadamente el botón de encendido para escuchar el pitido, al mismo tiempo, la pantalla aparece en la pantalla de arranque, el indicador de trabajo (azul) se enciende, esta vez la máquina está encendida.

Apague la máquina: Bajo el estado de encender la máquina, pulse prolongadamente el botón de encendido para escuchar el pitido, al mismo tiempo, la pantalla aparece en la pantalla de apagado, el indicador de trabajo (azul) se apaga, esta vez la máquina está apagada. Nota: Al utilizar el cargador de coche, la máquina se encenderá automáticamente al arrancar el coche; al apagar el coche, la máquina se apagará automáticamente.

2. grabadora

Al arrancar el motor del coche, la grabadora activa automáticamente la función de grabación de vídeo; al apagar el motor del coche, la grabadora guarda automáticamente el contenido del registro y se apaga. Pulsa el botón de encendido para detener/iniciar manualmente la función de grabación de vídeo. Los clips de vídeo grabados se almacenan en la tarjeta SD; cuando la tarjeta SD esté llena, el registrador sobrescribirá las imágenes grabadas más antiguas con prioridad.

El período de tiempo de grabación puede ajustarse a Off/1/3/5/10 minutos en el menú.

3.Modos foto

El modo grabadora es el predeterminado cuando se enciende la máquina, en modo de espera, pulse prolongadamente el botón M para cambiar al modo foto y pulse el botón de encendido para tomar una foto.

En el modo foto, pulse brevemente el botón M para entrar en el menú de ajustes.

4.G- Sensor

Seleccione la función de Sensor de Gravedad (G-sensor) en el menú de configuración, pulse brevemente el botón de encendido para activar esta función, en el proceso de conducción, si el vehículo tiene una colisión, la grabadora bloqueará la fecha de la imagen de los primeros 5 segundos y los últimos 10 segundos del accidente, y la imagen bloqueada se guardará como un archivo especial, que no será sobrescrito por el ciclo.

La sensibilidad del sensor de gravedad (G-Sensor) se puede cambiar según sus necesidades en el menú de configuración: Desactivado/Bajo/Medio/Alto

5.reproducción

Pulsa prolongadamente el botón M para cambiar al modo de reproducción, pulsa el botón izquierda/derecha para seleccionar el archivo o foto que desees, pulsa el botón de encendido para reproducir/pausar.

En modo reproducción, pulsa brevemente M para borrar/bloquear archivos.

6.Ajuste de fecha y hora

Pulse la tecla [M] para entrar en el menú de configuración, busque el menú de fecha/hora, pulse brevemente el botón de encendido para confirmar la hora, pulse la tecla [M] para salir del menú de configuración.

[Nota] Para una grabación y análisis forense eficaces, ajuste la fecha y hora correctas inmediatamente antes de utilizar la grabadora.

Características

Sensor G	Incorporado
Tamaño de la pantalla	3 pulgadas
idioma	Alemán, danés, español, francés, italiano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, sueco, finés, inglés, croata
formato de archivo	AVI.
Resolución de vídeo	1080P/ 720P /VGA
Vídeo cíclico	off/1/3/5/10 minutos
Formato de las fotos	JPG
Tarjeta SD	Tarjeta SD (admite tarjetas SD de hasta 64 GB)
micrófono	soporte
Resolución fotográfica	VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M

frecuencia de la corriente eléctrica	50HZ/60HZ
batería	Batería incorporada 3.7V 180mAh

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

