



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Oplysninger om sikkerhed

Læs sikkerhedsinstruktionerne omhyggeligt, før du bruger produktet første gang, og gem instruktionerne til senere brug.

1. Batteriet i denne enhed er der kun for at sikre, at optagelserne gemmes korrekt. Den er ikke designet til kun at fungere på batteri, da kapaciteten er lille.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder et litumpolymerbatteri.
3. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr for at undgå, at de tygger og sluger det.
4. Produktets driftstemperatur er fra 15 grader Celsius til +60 grader Celsius, og opbevaringstemperaturen er fra -20 grader Celsius til +65 grader Celsius. Under og over denne temperatur kan påvirke funktionen.
5. Åbn aldrig produktet. Berøring af de indvendige elektriske dele kan forårsage elektrisk stød. Reparationer eller service bør kun udføres af kvalificeret personale.
6. Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!
7. Enheden er ikke vandtæt
8. Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i enheden, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. Hvis der trænger vand eller fremmedlegemer ind i enheden, skal du straks stoppe brugen.
9. Må kun bruges med den medfølgende 12V biladapter.
10. Brug ikke uoriginalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gøre produktets funktionalitet unormal.

Introduktion til betjeningsinterface



- 1. skærm
- 2. opladningsindikator
- 3. arbejdsindikator
- 4. Linse
- 5. højttaler

- 8. venstre knap
- 9. Plads til Micro SD-kort
- 10. Type-C-port
- 11. Tænd/sluk-knap
- 12. åbning til sugekop
- 13. Nulstillingshul
- 14. MIC

1. Display-skærm

3-tommer IPS-skærm

2. Opladningsindikator

Rød indikator lyser ved opladning

Fuldt opladet rød indikator slukket

3. Arbejdsindikator

Når maskinen er tændt, lyser den blå indikatorlampe;

Når maskinen er slukket, er den blå indikatorlampe slukket.

4.linse

Kameraets søgervindue

5. Højtaler

Højtaler til afspilning af lyd

6. M-knap

Langt tryk for at skifte videotilstand/fototilstand/afspilningstilstand;

I afspilningstilstand, tryk kort på M-knappen for at slette/låse filer

I foto-/videotilstand, tryk kort for at åbne menuindstillingstilstand

7.Højre knap

I foto-/videotilstand tænder/slukker du blitzten med et kort tryk;

Rul ned i afspilningstilstand/indstillingsmenu; .

8.Venstre knap

Slår optagelse til/fra i videotilstand;

Kan scrolles opad i afspilningstilstand/opsætningsmenu

9. SD-kort

Micro SD-kort op til 64 GB

10.Type-c opladningsport

Til tilslutning til bilomformer (12 V) og ekstern strømforsyning til batteriopladning

11.Tænd/sluk-knap

Start optagelse, stop optagelse, tag et billede, bekræft indstillinger i menuen, bekræft afspilning eller sæt afspilning på pause under afspilning.

12. åbning til sugekop

Til fastgørelse af sugekopholder

13.Nulstil hul

Hvis du stikker en skarp genstand ind i nulstillingshullet, når maskinen dør, kan det genstarte maskinen.

Betjeningsvejledning

1. Tænde/slukke for maskiner

Tænd for maskinen: Når maskinen er slukket, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen for at høre bippet, samtidig vises skærmen på opstartsskærmen, arbejdsindikatoren (blå) lyser, denne gang er maskinen tændt.

Sluk for maskinen: Når maskinen er tændt, skal du trykke længe på tænd/sluk-knappen for at høre bippet, samtidig vises skærmen på nedlukningsskærmen, arbejdsindikatoren (blå) slukkes, denne gang er maskinen slukket. Bemærk: Når du bruger bilopladeren, tændes maskinen automatisk, når bilen startes; når bilen slukkes, slukkes maskinen automatisk.

2. Optager

Når du starter bilens motor, tænder optageren automatisk for videooptagelsesfunktionen; når du slukker for bilens motor, gemmer optageren automatisk loggens indhold og slukker. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe/starte videooptagelsesfunktionen manuelt.

Optagede videoklip gemmes på SD-kortet; når SD-kortet er fuldt, overskriver loggeren de ældste optagede billeder med prioritet.

Optagelsesperioden kan indstilles til Off/1/3/5/10 minutter i menuen.

3. fototilstand

Optagertilstanden er standard, når maskinen tændes, og i standbytilstand skal du trykke længe på M-knappen for at skifte til fototilstand og trykke på tænd/sluk-knappen for at tage et billede.

I fototilstand skal du trykke kort på M-knappen for at åbne indstillingsmenuen.

4.G- Sensor

Vælg funktionen Gravity Sensor (G-sensor) i menuindstillingen, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at tænde for denne funktion. Hvis køretøjet kolliderer under kørslen, låser optageren datoen for billedet af de første 5 sekunder og de sidste 10 sekunder af ulykken, og det låste billede gemmes som en særlig fil, som ikke overskrives af cyklussen.

Tyngdekraftsensorens (G-sensor) følsomhed kan ændres efter behov i opsætningsmenuen: Fra/Lav/Mellem/Høj

5.playback

Tryk længe på M-knappen for at skifte til afspilningstilstand, tryk på venstre/højre-knappen for at vælge den ønskede fil eller det ønskede foto, og tryk på tænd/sluk-knappen for at afspille/pause.

Tryk kortvarigt på M i afspilningstilstand for at slette/låse filer.

6. indstilling af dato/tid

Tryk på [M]-tasten for at gå ind i menuindstillingen, find menuen for dato/tid, tryk kort på tænd/sluk-knappen for at bekræfte tiden, tryk på [M]-tasten for at afslutte menuindstillingen.

[For effektiv optagelse og efterforskning skal du indstille korrekt tid og dato, umiddelbart før du bruger optageren.

Funktioner

G-sensor	Indbygget
Skærmstørrelse	3 tommer
sprog	Tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk, hollandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, finsk, engelsk, kroatisk
filformat	AVI.
Videopløsning	1080P/ 720P /VGA
Cyklisk video	slukket/1/3/5/10 minutter
Fotoformat	JPG
SD-kort	SD-kort (understøtter op til 64 GB SD-kort)
Mikrofon	støtte
Fotoopløsning	VGA/ 1.3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M
frekvens af elektrisk strøm	50HZ/60HZ
Batteri	indbygget batteri 3,7V 180mAh

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier, der indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

