



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Batteriet i denne enheten er kun der for å sikre at opptakene lagres korrekt. Den er ikke konstruert for å fungere på kun batteri, da kapasiteten er liten.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder litiumpolymerbatteri.
3. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger og svelger det.
4. Produktets driftstemperatur er fra -15 grader Celsius til +60 grader Celsius, og lagringstemperaturen er fra -20 grader Celsius til +65 grader Celsius. Under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
5. Produktet må aldri åpnes. Berøring av de innvendige elektriske komponentene kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Enheten er ikke vanntett
8. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
9. Brukes kun med medfølgende 12 V biladapter.
10. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

Introduksjon til betjeningsgrensesnittet



- 1. visningsskjerm
- 2. ladeindikator
- 3. arbeidsindikator
- 4. objektiv
- 5. høyttaler
- 6. M-knapp
- 7. høyre knapp

- 8. venstre knapp
- 9. Micro SD-kortspor
- 10. Type C-port
- 11. av/på-knapp
- 12. sugekoppspor
- 13. Tilbakestillingshull
- 14. MIC

1. Visningsskjerm

3-tommers IPS-skjerm

2. Ladeindikator

Rød indikator lyser når du lader

Fulladet rød indikator av

3. arbeidsindikator

Når maskinen er slått på, lyser den blå indikatorlampen;

Når maskinen er slått av, er den blå indikatorlampen slukket.

4.linse

Kameraets søkervindu

5. Høytaler

Høytaler for avspilling av lyd

6. M-knapp

Langt trykk for å bytte videomodus/fotomodus/avspillingsmodus;

I avspillingsmodus kan du trykke kort på M-knappen for å slette/låse filer

I foto-/videomodus, trykk kort for å gå til menyinnstillingsmodus

7. høyre knapp

I foto-/videomodus slår du blitzen av/på med et kort trykk;

Bla nedover i avspillingsmodus/innstillingsmenyen; .

8.venstre knapp

Slår opptak på/av i videomodus;

Oppverrrullbar i avspillingsmodus/oppsettmeny

9. SD-kort

Micro SD-kort på opptil 64 GB

10. Type C-ladeport

For tilkobling til bilomformer (12 V) og ekstern strømforsyning for batterilading

11.Av/på-knapp

Start opptak, stopp opptak, ta et bilde, bekreft innstillinger i menyen, bekreft avspilling eller sett avspilling på pause under avspilling.

12. spalte for sugekopp

For feste av sugekoppholder

13.Tilbakestill hull

Hvis du stikker en skarp gjenstand inn i tilbakestillingshullet når maskinen dør, kan maskinen starte på nytt

Bruksanvisning

1. Slå maskiner på/av

Slå på maskinen: Når du slår av maskinen, trykker du lenge på strømknappen for å høre pipetonen, samtidig vises skjermen på oppstartsskjermen, arbeidsindikatoren (blå) lyser, denne gangen er maskinen slått på.

Slå av maskinen: Når du slår på maskinen, trykker du lenge på strømknappen for å høre pipetonen, samtidig vises skjermen på avstengningsskjermen, arbeidsindikatoren (blå) lyser av, denne gangen er maskinen slått av. Merk: Når du bruker billaderen, slås maskinen på automatisk når bilen startes; når bilen slås av, slås maskinen av automatisk.

2. Opptaker

Når du starter bilmotoren, slår opptakeren automatisk på videoopptaksfunksjonen; når du slår av bilmotoren, lagrer opptakeren automatisk logginnholdet og slår seg av. Trykk på av/på-knappen for å stoppe/ starte videoopptaksfunksjonen manuelt.

Opptatte videoklipp lagres på SD-kortet, og når SD-kortet er fullt, vil loggeren overskrive de eldste opptakene med prioritet.

Opptaksperioden kan stilles inn til Av/1/3/5/10 minutter i menyen.

3. fotomodus

Opptaksmodus er standard når maskinen slås på, i standby-modus kan du trykke lenge på M-knappen for å bytte til fotomodus og trykke på av/på-knappen for å ta et bilde.

I fotomodus trykker du kort på M-knappen for å gå til innstillingsmenyen.

4.G- Sensor

Velg Gravity Sensor (G-sensor) -funksjonen i menyinnstillingen, trykk kort på strømknappen for å slå på denne funksjonen, under kjøring, hvis kjøretøyet har en kollisjon, vil opptakeren låse datoen for bildet av de første 5 sekundene og de siste 10 sekundene av ulykken, og det låste bildet vil bli lagret som en spesiell fil, som ikke vil bli overskrevet av syklusen.

Tyngdekraftsensorens (G-Sensor) følsomhet kan endres i henhold til dine behov i oppsettmenyen: Av/Lav/Medium/Høy

5.playback

Trykk lenge på M-knappen for å bytte til avspillingsmodus, trykk på venstre/høyre-knappen for å velge ønsket fil eller bilde, og trykk på av/på-knappen for å spille av/pause.

I avspillingsmodus trykker du kort på M for å slette/låse filer.

6. innstilling av dato/tid

Trykk på [M] for å gå inn i menyinnstillingen, finn dato/klokkeslett-menyen, trykk kort på av/på-knappen for å bekrefte klokkeslettet, trykk på [M] for å gå ut av menyinnstillingen.

[Merk] For å oppnå effektive opptak og kriminaltekniske undersøkelser må du stille inn riktig klokkeslett og dato umiddelbart før du bruker opptakeren.

Funksjoner

G-sensor	Innebygd
Skjermstørrelse	3 tommer
språk	Tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, svensk, finsk, engelsk, kroatisk, tysk, spansk
filformat	AVI.
Videooppløsning	1080P / 720P /VGA
Syklisk video	av/1/3/5/10 minutter
Fotoformat	JPG
SD-kort	SD-kort (støtter opptil 64 GB SD-kort)
mikrofon	støtte
Fotooppløsning	VGA/ 1,3 M/ 2 M/ 3 M/ 5 M/ 8 M/ 10 M/ 12 M
frekvens av elektrisk strøm	50HZ/60HZ
batteri	innebygd batteri 3,7 V 180 mAh

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

