



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämän laitteen paristo on vain varmistamassa, että tallenteet tallentuvat oikein. Sitä ei ole suunniteltu toimimaan pelkällä paristolla, koska sen kapasiteetti on pieni.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakun.
3. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
4. Tuotteen käyttölämpötila on -15 asteen Celsius- +60 asteen Celsius- ja varastointilämpötila on -20 asteen Celsius- +65 asteen Celsius-. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Laite ei ole vedenpitävä
8. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos vettä tai vieraita esineitä pääsee laitteen sisään, lopeta käyttö välittömästi.
9. Käytä vain mukana toimitetun 12 V:n autosovittimen kanssa.
10. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Käyttöliittymän esittely



- 1. näyttöruutu
- 2. latauksen merkkivalo
- 3. työindikaattori
- 4. objektiivi
- 5. kaiutin
- 6. M-painike
- 7. oikea painike

- 8. vasen painike
- 9. Micro SD-korttipaikka
- 10. C-tyypin portti
- 11. virtapainike
- 12. imukuppiaukko
- 13. nollausreikä
- 14. MIC

1. Näytön näyttö

3 tuuman IPS-näyttö

2. Latauksen merkkivalo

Punainen merkkivalo syttyy latauksen aikana

Täysin ladattu punainen merkkivalo pois päältä

3. työindikaattori

Kun laite on kytketty päälle, sininen merkkivalo palaa;

Kun laite on sammutettu, sininen merkkivalo sammuu.

4.lens

Kameran etsimen ikkuna

5. Puhuja

Kaiutin äänen toistoa varten

6. M-painike

Pitkä painallus vaihtaa videotilaa/valokuvatilaa/toistotilaa;

Paina toistotilassa M-painiketta lyhyesti poistaaksesi/lukitaksesi tiedostoja.

Paina lyhyesti valikon asetustilaan siirtymiseksi valokuva-/videotilassa.

7.oikea painike

Valokuva-/videotilassa lyhyt painallus kytkee salaman päälle/pois päältä;

Selaa alaspäin toistotilassa/asetusvalikossa;

8.vasen painike

Kytkee tallennuksen päälle/pois videotilassa;

Toistotilassa/asetusvalikossa selattavissa ylöspäin.

9.SD-kortti

Micro SD-kortti enintään 64GB

10.Type-c latausportti

Liitäntää varten auton muuntimeen (12V) ja ulkoiseen virtalähteeseen akun latausta varten.

11.power-painike

Aloita tallennus, lopeta tallennus, ota kuva, vahvista asetukset valikossa, vahvista toisto tai keskeytä toisto toiston aikana.

12.imukuppiaukko

Imukuppitelineen kiinnittämistä varten

13.reset reikä

Terävän esineen työntäminen nollausreikään koneen sammussa voi käynnistää koneen uudelleen.

Käyttöohjeet

1. Koneiden kytkeminen päälle/pois

Kytke kone päälle: Samalla käynnistysnäyttöön ilmestyy näyttö, työn merkkivalo (sininen) syttyy, tällä kertaa kone on kytketty päälle.

Sammuta kone: Samalla näyttöön ilmestyy sammutusnäyttö, työn merkkivalo (sininen) sammuu, tällä kertaa kone on kytketty pois päältä. Huomautus: Autolaturia käytettäessä kone kytkeytyy automaattisesti päälle, kun auto käynnistetään; kun auto sammutetaan, kone sammuu automaattisesti.

2. nauhuri

Kun auton moottori käynnistetään, tallennin kytkee videotallennustoiminnon automaattisesti päälle; kun auton moottori sammutetaan, tallennin tallentaa lokin sisällön automaattisesti ja kytkeytyy pois päältä. Paina virtapainiketta, jos haluat manuaalisesti pysäyttää/käynnistää videotallennustoiminnon.

Tallennetut videoleikkeet tallennetaan SD-kortille; kun SD-kortti on täynnä, loggeri korvaa ensisijaisesti vanhimmat tallennetut kuvat.

Tallennusaika voidaan asettaa Pois päältä/1/3/5/10 minuuttia valikossa.

3.Photo-tila

Tallennustila on oletusarvoisesti päällä, kun laite kytketään päälle, valmiustilassa voit siirtyä valokuvatilaan painamalla pitkään M-painiketta ja ottaa kuvan painamalla virtapainiketta.

Paina valokuvatilassa M-painiketta lyhyesti päästäksesi asetusvalikkoon.

4.G-anturi

Valitse painovoima-anturi (G-anturi) -toiminto valikkoasetuksista, paina lyhyesti virtapainiketta kytkeäksesi tämän toiminnon päälle, ajon aikana, jos ajoneuvo törmää, tallennin lukitsee kuvan päivämäärän onnettomuuden ensimmäisten 5 sekunnin ja viimeisten 10 sekunnin ajalta, ja lukittu kuva tallennetaan erityisenä tiedostona, jota sykli ei voi korvata.

Painovoima-anturin (G-anturi) herkkyyttä voidaan muuttaa tarpeidesi mukaan asetusvalikossa: Pois päältä / Matala / Keskitaso / Korkea

5.playback

Siirry toistotilaan painamalla pitkään M-painiketta, valitse haluamasi tiedosto tai valokuva painamalla vasen/oikea-painiketta ja toista/taukoa painamalla

virtapainiketta.

Paina toistotilassa M lyhyesti poistaaksesi/lukitaksesi tiedostoja. .

6.Date/Aika-asetus

Paina [M]-näppäintä päästäksesi valikkoasetuksiin, etsi päivämäärä/aika-valikko, vahvista aika painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja poistu valikkoasetuksista painamalla [M]-näppäintä.

[Huomautus] Jotta tallennus ja rikostekninen tutkimus olisivat tehokkaita, aseta oikea aika ja päivämäärä välittömästi ennen tallentimen käyttöä.

Ominaisuudet

G-anturi	Sisäänrakennettu
Näytön koko	3 tuumaa
kieli	saksa, tanska, espanja, ranska, italia, hollanti, norja, puola, portugali, ruotsi, suomi, englanti, kroatia, englanti, kroaatti
tiedostomuoto	AVI.
Videon resoluutio	1080P/ 720P /VGA
Syklinen video	pois päältä/1/3/5/10 minuuttia
Kuvaformaatti	JPG
SD-kortti	SD-kortti (tukee enintään 64 Gt SD-korttia)
mikrofoni	tuki
Valokuvan resoluutio	VGA/ 1.3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M
sähkövirran taajuus	50HZ/60HZ
akku	sisäänrakennettu akku 3.7V 180mAh

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen

DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

