



CCT-1650

denver.eu

12/2024



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

**À DÉPOSER
EN MAGASIN**



**À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE**

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Batteriet i den här enheten är endast till för att säkerställa att inspelningarna sparas på rätt sätt. Den är inte konstruerad för att fungera med enbart batteri, eftersom kapaciteten är liten.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litiumpolymerbatteri.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar och sväljer den.
4. Produktens driftstemperatur är från -15 grader Celsius till +60 grader Celsius och lagringstemperaturen är från -20 grader Celsius till +65 grader Celsius. Under och över denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av den elektriska utrustningen på insidan kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Enheten är inte vattentät
8. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Använd endast med medföljande 12V biladapter.
10. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom det kan leda till att produkten inte fungerar som den ska.

Introduktion till användargränssnittet



1. Displayskärm
2. laddningsindikator
3. arbetsindikator
4. objektiv
5. högtalare
6. M-knapp
7. höger knapp

8. Vänster knapp
9. Plats för Micro SD-kort
10. Typ-C-port
11. strömknapp
12. sugkoppsöppning
13. Återställningshål
14. MIC

1. Displayskärm

3-tums IPS-skärm

2. Laddningsindikator

Röd indikator tänds vid laddning

Fulladdad röd indikator släckt

3. arbetsindikator

När maskinen är påslagen tänds den blå kontrollampan;

När maskinen är avstängd är den blå indikatorlampan släckt.

4.linser

Fönster i kamerans sökare

5. Högtalare

Högtalare för uppspelning av ljud

6. M-knapp

Tryck länge för att växla mellan videoläge/fotoläge/uppspelningsläge;

I uppspelningsläge, tryck kort på M-knappen för att radera/låsa filer

I foto-/videoläge, tryck kort för att öppna menyinställningsläget

7.Höger knapp

I foto-/videoläge aktiveras/avaktiveras blixten med en kort tryckning;

Bläddra nedåt i uppspelningsläge/inställningsmeny;; .

8.Vänster knapp

Sätter på/av inspelning i videoläge;

Uppåtgående rullning i uppspelningsläge/inställningsmeny

9. SD-kort

Micro SD-kort upp till 64 GB

10.Type-c laddningsport

För anslutning till bilomvandlare (12V) och extern strömförsörjning för batteriladdning

11.Strömknapp

Starta inspelning, stoppa inspelning, ta en bild, bekräfta inställningar i menyn, bekräfta uppspelning eller pausa uppspelning under uppspelning.

12.sugkoppsöppning

För fastsättning av sugkoppshållare

13.Återställ håll

Om du för in ett vasst föremål i återställningshålet när maskinen dör kan maskinen startas om

Bruksanvisning

1. Till- och frångkoppling av maskiner

Slå på maskinen: När du stänger av maskinen trycker du länge på strömbrytaren för att höra pipet, samtidigt visas skärmen på startskärmen, arbetsindikatorn (blå) tänds, den här gången är maskinen påslagen.

Stäng av maskinen: När du slår på maskinen trycker du länge på strömbrytaren för att höra pipet, samtidigt visas skärmen på avstängningsskärmen, arbetsindikatorn (blå) tänds, den här gången är maskinen avstängd. Obs: När du använder billaddaren kommer maskinen att slås på automatiskt när bilen startas; när bilen stängs av kommer maskinen att stängas av automatiskt.

2. bandspelare

När bilmotorn startas slår inspelningsapparaten automatiskt på videoinspelningsfunktionen; när bilmotorn stängs av sparar inspelningsapparaten automatiskt logginnehållet och stängs av. Tryck på strömknappen för att manuellt stoppa/starta videoinspelningsfunktionen.

Inspelade videoklipp lagras på SD-kortet; när SD-kortet är fullt kommer loggern att skriva över de äldsta inspelade bilderna med prioritet.

Inspelningstiden kan ställas in på Off/1/3/5/10 minuter i menyn.

3. Fotoläge

Inspelningsläget är standard när maskinen slås på, i standby-läge, tryck länge på M-knappen för att växla till fotoläget och tryck på strömbrytaren för att ta en bild.

I fotoläget trycker du kort på M-knappen för att öppna inställningsmenyn.

4.G- Sensor

Välj Gravity Sensor (G-sensor) -funktionen i menyinställningen, tryck kort på strömbrytaren för att slå på den här funktionen, under körning, om fordonet har en kollision, kommer inspelaren att låsa datumet för bilden av de första 5 sekunderna och de senaste 10 sekunderna av olyckan, och den låsta bilden sparas som en speciell fil, som inte kommer att skrivas över av cykeln.

Gravitationssensorns (G-Sensor) känslighet kan ändras efter dina behov i inställningsmenyn: Av/Låg/Medel/Hög

5.playback

Tryck länge på M-knappen för att växla till uppspelningsläge, tryck på vänster/höger-knappen för att välja önskad fil eller foto, tryck på strömknappen för att spela upp/pausa.

Tryck kort på M i uppspelningsläge för att radera/låsa filer.

6. Datum/tid-inställning

Tryck på [M] för att gå till menyinställningen, hitta menyn för datum/tid, tryck kort på strömbrytaren för att bekräfta tiden, tryck på [M] för att avsluta menyinställningen.

[Obs] För effektiv inspelning och kriminalteknik ska du ställa in rätt tid och datum omedelbart innan du använder inspelaren.

Egenskaper

G-sensor	Inbyggd
Displayens storlek	3 tum
språk	Tyska, Danska, Spanska, Franska, Italienska, Holländska, Norska, Polska, Portugisiska, Svenska, Finska, Engelska, Kroatiska, Spanska
filformat	AVI.
Videoupplösning	1080P/ 720P /VGA
Cyklisk video	av/1/3/5/10 minuter
Fotoformat	JPG
SD-kort	SD-kort (stödjer upp till 64 GB SD-kort)
mikrofon	stöd
Fotoupplösning	VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M
frekvens för elektrisk ström	50HZ/60HZ
batteri	inbyggt batteri 3,7V 180mAh

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

