



RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SEGURIDAD

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.


1. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.
2. Advertencia: Este producto incluye batería de iones de litio
3. Nunca abra el producto. Sólo personal cualificado puede desmontar este producto. No se recomienda a los usuarios realizar tareas de mantenimiento o reparaciones
4. Sólo cargue con el cargador suministrado. No utilice accesorios no originales junto con el producto esto puede hacer que la funcionalidad del producto anormal.
5. No toque los enchufes de los cables ni partes del cuerpo cuando el producto esté en modo de limpieza
6. No se siente sobre el producto
7. Antes de utilizar este producto, retire todos los objetos vulnerables como lámparas, objetos de cristal, cortinas y otros obstáculos que puedan enredar los cepillos o el paso de succión de aire.
8. No doble los cables ni coloque objetos pesados sobre la máquina.
9. Este producto es un producto doméstico. El uso del producto está previsto para interiores y condiciones secas. No lo utilice al aire libre.
10. No utilice este producto en ambientes húmedos como el cuarto de baño
11. Para evitar accidentes, informe a los demás miembros de la familia cuando esté limpiando los productos.
12. Vacíe el depósito de polvo antes de utilizar el aparato. Un depósito de polvo lleno afectará a la eficiencia de limpieza y reducirá la capacidad de aspiración.
13. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Los entornos por debajo y por encima de esta temperatura podrían afectar a la funcionalidad
14. Utilice únicamente la batería recargable original y el asiento de carga suministrados por el proveedor. Las baterías no recargables están estrictamente prohibidas, por favor refiérase a los "parámetros del producto" para la especificación de la batería.
15. No utilice el producto en entornos con flamas abiertas o productos frágiles.
16. Está prohibido utilizar los productos en temperaturas extremadamente calientes (por encima de 40 grados) o extremadamente frías (por debajo de 0 grados). La garantía no cubre los daños causados por este motivo.
17. No toque los productos cuando estén encendidos y se estén limpiando. Mantenga el pelo, la ropa, los dedos y otras partes del cuerpo lejos de la abertura de los productos
18. El producto no puede absolver cualquier residuo de piedra o papel, ya que puede obstruir el producto.
19. El producto no puede absorber artículos ardientes como cigarrillos, cerillas, cenizas, etc. que puedan causar incendios.
20. Asegúrese de mantener el producto alejado de cualquier sustancia inflamable como el tóner de impresoras y fotocopiadoras y otros líquidos ardientes
21. No coloque objetos en la boca de aspiración. 22. No utilice el producto cuando el orificio de aspiración esté bloqueado. Limpie el polvo, los pelos de algodón, etc. en la abertura de aspiración para garantizar una circulación de aire suave en la abertura.
22. Utilice el cable de alimentación con cuidado para evitar daños. No tire, arrastre ni utilice el cable de alimentación como asa al mover el asiento de carga.
23. No coloque el cable de alimentación en aberturas interiores u otros lugares donde pueda causar daños. Asegúrese de que hay espacio libre alrededor del cable de alimentación y del asiento de carga. 2
24. No utilice el asiento de carga o el cable de alimentación dañados.
25. El adaptador de la central eléctrica se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable. Por lo tanto, asegúrese de que hay espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.

EN LA CAJA


1: Base de carga
2: Auto Vac Juno

3: Adaptador de carga
4: Cepillo lateral


5: Filtro HEPA (instalado)
6: Herramienta de limpieza




RESUMEN DE PRODUCTOS




VOLVER



BASE DE CARGA



FONDO



- 1: Botón de encendido
- 2: Indicador WiFi
- 3: Botón Inicio
- 4: Contactos de carga

- 5: Sensor de colisión
- 6: Pestillo de liberación del cubo de basura
- 7: Cubo de basura
- 8: Contactos de carga



- 9 : Cepillo lateral
- 10: Rueda omnidireccional
- 11: Sensores de detección
- 12: Rueda izquierda

- 113: Rueda derecha
- 14: Cepillo principal



RESUMEN DEL CUBO DE LA BASURA

1. Pestillo de liberación del contenedor/filtro

2. Filtro HEPA



INDICADORES ROBOT



1.BOTÓN DE ENCENDIDO

- Mantener pulsado para encender/apagar
- Pulse para iniciar/pausar la limpieza

2.BOTÓN DE INICIO

- Pulse para volver a la base de carga para recargar
- Mantenga pulsado para iniciar la configuración Wi-Fi

3.INDICADOR WIFI

4.INDICADOR DE CARGA

ESTADOS DE LOS LEDS POWER/HOME

- Azul parpadeante: Modo de espera
- Azul sólido (Base de carga OFF): Limpieza
- Verde fijo (Base de carga ON): Totalmente cargada
- Respirar verde: Cargando
- Parpadeo rápido Rojo: Error
- Luces apagadas: Apagado/dormido

ESTADOS DEL INDICADOR WIFI


- Blanco parpadeante: Modo de configuración de red
- Blanco sólido: Wi-Fi conectado
- Luz apagada: Wi-Fi desconectado / Fallo de configuración de red

ESTADOS DEL LED INDICADOR DE CARGA

- Permanecerá encendido en verde cuando esté conectado a la corriente

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CARGA

ACERCA DE LA BASE DE CARGA




Coloca la base de carga contra la pared y asegúrate de que el lugar sea una zona abierta y despejada, dejando al menos 1,5 m delante de la base de carga y 1,2 m a ambos lados de la misma.


NOTA: Es necesario dejar espacio libre alrededor de la base de carga para evitar obstrucciones cuando el aspirador vuelva a cargarse. Evite utilizar una fuente de alimentación que pueda desconectarse inadvertidamente (por ejemplo, una regleta, una toma de corriente controlada por un interruptor de la luz, un interruptor diferencial).

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE CARGA

- ① Enchufe el adaptador de corriente en el puerto de la parte inferior de la base de carga y fija el cable en el canal.




- ② Elige una ubicación en una superficie dura y cerca de una toma de corriente. Coloca la base de carga contra la pared como se muestra en la imagen. Enchufa el adaptador de corriente a una toma de corriente que funcione.



CONFIGURACIÓN DE LA AUTOVAC JUNO



PASO 1

Instale el cepillo lateral empujando firmemente hacia abajo hasta que encaje en su sitio.



PASO 2


Coloca el Vacuum en el suelo cerca de la base de carga, tal y como se muestra. Para encenderlo Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el indicador se vuelva azul.



NOTA: Deje que el Vacuum se cargue por completo (hasta 5 horas) antes de utilizarlo por primera vez. Los indicadores del robot se iluminarán en verde cuando esté completamente cargado.

PASO 3

Ahora pulse el botón . Los iconos de Encendido e Inicio se apagarán lentamente mientras se carga y se volverán de color verde fijo cuando esté completamente cargada. cargado.



Descargar TUYA Smart App

Descarga la aplicación Tuya Smart para tu dispositivo iOS o Android. Crea tu cuenta y sigue los pasos para conectarte.



NOTA: Conectar el aspirador a Wi-Fi no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Con la aplicación Tuya Smart, puede seguir los pasos para conectar el aspirador a Wi-Fi. La aplicación le permitirá gestionar su aspiradora desde cualquier lugar, establecer programas de limpieza, ver el historial de limpieza, acceder a soporte y más.

La aplicación Tuya Smart ofrece una sencilla guía paso a paso para conectar su aspiradora a una red Wi-Fi. Aquí tienes una lista de lo que necesitarás antes de empezar:

- Un iPhone (iOS 10 o posterior) O Android (4.4 o posterior).
- Asegúrese de que su teléfono está conectado a la red Wi-Fi deseada. Esta será la red a la que se conecte su Robot RVC-125.
- Tu red Wi-Fi debe ser una red de 2,4Ghz (las redes de 5Ghz no son compatibles).
- Descargue e inicie la aplicación Tuya Smart desde la tienda de aplicaciones. Crea una cuenta de usuario.
- Sigue los pasos de la aplicación para añadir el Vacío.

MANTENIMIENTO DEL CEPILLO PRINCIPAL


⚠ PRECAUCIÓN:

- Apague la aspiradora antes de realizar el mantenimiento

Su aspiradora está diseñada para ser utilizada con regularidad. Al igual que con la mayoría de los aparatos para el cuidado del suelo, el uso regular puede provocar la acumulación de suciedad alrededor de los cepillos, en los compartimentos de suciedad y cerca de los filtros. Recomendamos realizar un mantenimiento regular, como se indica en las páginas siguientes, para mantener su Robot RVC-125 funcionando a un rendimiento óptimo.

- 1: Apriete las lengüetas izquierda y derecha de la cubierta del cepillo principal. Levante y retire la cubierta.
- 2: Retire el cepillo principal y límpielo.
- 3: Vuelva a colocar el cepillo principal y encaje la tapa en su sitio.

NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo principal cada 6-12 meses dependiendo del uso.




CALENDARIO DE MANTENIMIENTO


PARTE	FRECUENCIA DE TENCIÓN	FRECUENCIA DE SUSTITUCIÓN
Cepillo principa	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Cepillo lateral	Una vez al mes	Sustituir cada 6-12 meses
Filtro HEPA	Cada 2 semana	Sustituir cada 3 meses

MANTENIMIENTO DEL CUBO DE LA BASURA Y DE LOS FILTROS



1. Pulse el botón de liberación del cubo de la basura y extraígallo.



2. Vacíe el contenido del cubo de la basura y limpie bien el interior con un paño seco.





3. Retire el filtro de esponja y el filtro HEPA. Golpee el filtro HEPA para desprender el polvo. Enjuague el filtro de esponja y limpie la carcasa del filtro con un paño seco. Deje que el filtro de esponja se seque completamente antes de volver a montarlo.



MANTENIMIENTO DEL CEPILLO LATERAL Y DEL SENSOR

- 1: Retira el cepillo lateral tirando de él hacia arriba.
- 2: Retire la suciedad y los residuos y vuelva a instalar empujando hacia abajo en su lugar.
- 3: Se recomienda limpiar regularmente el polvo de las clavijas de carga del robot y de la base de carga.



NOTA: Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 6-12 meses dependiendo del uso.

PARÁMETROS DEL ADAPTADOR

Nombre o marca, número de registro comercial y dirección del fabricante	Nombre del fabricante: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Número de registro comercial: 4403788337003 Dirección: Edificio 13, Pisos 1-4, Parque Industrial Nangang Tercero, Comunidad Tangtou, Calle Shiyan, Distrito de Bao'an, Shenzhen, China.
Identificador de modelo	TPQ-236A190060VW01
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	19V
Corriente de salida	0.6A
Potencia de salida	11.4w
Eficacia activa promedio	82.69 % a 100-240V, 50HZ/60HZ
Eficiencia con poca carga (10 %)	0.1 Amperios/uS, 50Hz-10KHz
Consumo energético sin carga	0.1W a 100-240V, 50HZ/60HZ

AVISO

Aviso - Todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso. Asumimos las reservas por errores y omisiones en el manual. TODOS LOS

DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas incluidas contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser peligrosos para su salud y el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y pilas desechados) no se manipula correctamente.

Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas están marcados con el símbolo del cubo de basura tachado, que se ve arriba. Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben desecharse con el resto de residuos domésticos, sino por separado.

Como usuario final, es importante que envíe sus pilas usadas a la instalación adecuada y designada. De esta forma se asegura de que las pilas se reciclan de acuerdo con la legislación y no dañan el medio ambiente.

Todas las ciudades han establecido puntos de recogida, donde los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas pueden entregarse gratuitamente en las estaciones de reciclaje y otros puntos de recogida, o bien recogerse en los hogares. Puede obtener más información en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el equipo de radio tipo RVC-125 cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el ICONO de búsqueda en la línea superior del sitio web. Escriba el número de modelo: RVC-125. Ahora entre en la página del producto, y la directiva RED se encuentra en descargas/otras descargas.

Gama de frecuencias de funcionamiento: 2,400~2,4835GHz Potencia máxima de salida: 20dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

