



RVC-125 Manual

November-2024



FR

Cet appareil et
ses cordons sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHET

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.


1. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att den tuggas eller sväljs.
2. Varning: Denna produkt innehåller ett litium-ION-batteri
3. Öppna aldrig produkten. Endast kvalificerad personal får demontera produkten. Användare rekommenderas inte att utföra service eller reparationer
4. Ladda endast med medföljande laddare. Använd inte tillbehör som inte är originaltillbehör tillsammans med produkten, eftersom det kan leda till att produktens funktionalitet försämras.
5. Rör inte vid ledningsuttag eller kroppsdelar när produkten är i rengöringsläge
6. Sitt inte på produkten
7. Innan du använder produkten ska du ta bort alla känsliga föremål, t.ex. lampor, glasföremål, gardiner och andra hinder som kan komma i vägen för borstarna eller luft sugningen.
8. Böj inte kablar och placera inga tunga föremål på maskinen
9. Denna produkt är en hushållsprodukt. Produkten är avsedd att användas inomhus och under torra förhållanden. Använd den inte utomhus.
10. Använd inte denna produkt i våta miljöer som t.ex. badrummet
11. För att förhindra olyckor, informera andra i hushållet när produkterna rengörs
12. Töm dammbehållaren före användning. En full dammbehållare påverkar rengöringseffektiviteten och sänker sugförmågan.
13. Produktens drifts- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Miljöer under och över denna temperatur kan påverka funktionaliteten
14. Använd endast det laddningsbara originalbatteri och den laddningsstation som tillhandahålls av leverantören. Icke-laddningsbara batterier är strängt förbjudna, se "produktparametrar" för batterispecifikationer.
15. Använd inte produkten i miljöer med öppna lågor eller ömtåliga produkter
16. Det är förbjudet att använda produkterna i extremt varma (över 40 grader) eller extremt kalla (under 0 grader) temperaturer. Garantin täcker inte skador som orsakas av detta.
17. Rör inte produkterna när de är påslagna och rengjorda. Håll hår, kläder, fingrar och andra kroppsdelar borta från produktens öppning.
18. Produkten kan inte ta hand om sten- eller pappersavfall eftersom det kan täppa till produkten.
19. Produkten kan inte absorbera några brinnande föremål som cigaretter, tändstickor, aska etc. som kan orsaka brand
20. Se till att hålla produkten borta från lättantändliga ämnen som toner från skrivare och kopiatorer och andra brännbara vätskor.
21. Placera inte föremål i sugöppningen. Använd inte produkten om sugöppningen är blockerad. Ta bort damm, bomullshår etc. från sugöppningen för att säkerställa en jämn luftcirkulation vid öppningen.
22. Använd nätsladden försiktigt för att undvika skador. Dra inte i, dra inte i eller använd inte nätsladden som handtag när du flyttar laddningsstolen.
23. Placera inte nätsladden i öppningar inomhus eller på andra ställen där den kan orsaka skada. Se till att det finns fritt utrymme runt nätsladden och laddningsstationen.
24. Använd inte skadad laddningssits eller nätkabel
25. Om nätstationsadaptorn används som franskiljningsanordning ska franskiljningsanordningen vara lätt att manövrera. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget så att det är lätt att komma åt.

I LÅDAN


1: Laddningsdocka
2: Auto Vac Juno

3: Laddningsadapter
4: Sidoborste




5: HEPA-filter (installerat)
6: Rengöringsverktyg



PRODUKTÖVERSIKT



TILLBAKA



- 1: Strömknapp
- 2: WiFi-indikator
- 3: Hemknapp
- 4: Laddningskontakter

- 5: Kollisionssensor
- 6: Spärr för frigöring av soptunna
- 7: Soptunna
- 8: Kontakter för laddning



- 9 : Sidoborste
- 10: Rundstrålande hjul
- 11: Detekteringssensorer
- 12: Vänster hjul

- 13: Höger hjul
- 14: Huvudborste


ÖVERSIKT ÖVER SOPTUNNOR

1. Spärr för frigöring av behållare/filter

2. HEPA-filter



ROBOTINDIKATORER



1. POWER-KNAPP


- Håll in för att slå på/av
- Tryck för att starta/pausa rengöring

2. HOME-KNAPP

- Tryck för att återgå till laddningsdockan för laddning
- Tryck och håll in för att starta Wi-Fi Setup

3. WIFI-INDIKATOR

4. LADDNINGSINDIKATOR



KRAFT / HEM LED STATER

- Blinkar blått: Standby-läge
- Heldragen blå (OFF laddningsbas): Rengöring
- Fast grönt (PÅ laddningsbasen): Fullt uppladdad
- Andas grönt: Laddning
- Snabb blinkning Röd: Fel
- Lamporna släckta: Av/sovande

WIFI INDIKATOR TILLSTÅND


- Blinkar vitt: Konfigurationsläge för nätverk
- Helt vit: Wi-Fi anslutet
- Ljus av: Wi-Fi fränkopplat / fel i nätverkskonfigurationen

LADDNINGSINDIKATOR LED-STATUS

- Kommer att fortsätta lysa grönt när den är ansluten till ström

STÄLLA IN LADDNINGSDOCKAN

OM DIN LADDNINGSDOCKA




Placera laddningsdockan mot väggen och se till att platsen är öppen och städad, lämna minst 1,5 meter framför laddningsdockan och 2 meter på båda sidor om laddningsdockan


OBS: Det krävs utrymme runt laddningsbasen för att förhindra hinder när vakuumsugaren återgår till laddning. Undvik att använda en strömkälla som oavsiktligt kan stängas av (t.ex. grenuttag, uttag som styrs av en strömbrytare, jordfelsbrytare)

STÄLLA IN LADDNINGSDOCKAN

- ① Anslut nätadaptern till porten på undersidan av laddningsdockan och fäst kabeln i kanalen.




- ② Välj en plats på en hård golvyta nära ett eluttag. Placera laddningsdockan mot väggen enligt bilden. Anslut strömadaptern till ett fungerande vägguttag.



STÄLLA IN AUTOVAC JUNO



TEG 1

Montera sidoborsten genom att trycka den fint nedåt tills den klickar på plats



TEG 2


Placera dammsugaren på golvet nära laddningsstationen enligt bilden. För att sätta på Tryck och håll in strömknappen tills indikatorn blir blå.



OBS: Låt din Vacuum laddas helt (upp till 5 timmar) före första användningen. Indikatorerna på din robot lyser grönt när den är fulladdad.

TEG 3

Tryck nu på  -knappen. Power- och Home-ikonerna tänds och släcks långsamt under laddningen och blir helt gröna när de är helt laddade.



Ladda ner TUYA Smart App

Ladda ner Tuya Smart-appen till din iOS- eller Android-enhet. Skapa ditt konto och följ stegen för hur du ansluter.



OBS: Det är inte obligatoriskt att ansluta dammsugaren till Wi-Fi, men det rekommenderas starkt. Med hjälp av Tuya Smart-appen kan du följa stegen för att ansluta din dammsugare till Wi-Fi. Med appen kan du hantera din dammsugare var du än befinner dig, ställa in rengöringsscheman, visa rengöringshistorik, få tillgång till support och mer

Tuya Smart-appen ger en enkel steg-för-steg-guide för att få din Vacuum ansluten till Wi-Fi. Här är en checklista över vad du behöver innan du sätter igång:

- En iPhone (iOS 10 eller senare) ELLER Android (4.4 eller senare).
- Kontrollera att din telefon är ansluten till önskat Wi-Fi-nätverk. Detta kommer att vara det nätverk som din RVC-125 Robot ansluter till.
- Ditt Wi-Fi-nätverk måste vara ett 2,4 GHz-nätverk (5 GHz-nätverk stöds inte).
- Ladda ner och starta Tuya Smart-appen från appbutiken. Skapa ett användarkonto.
- Följ stegen i appen för att lägga till Vacuum.

UNDERHÅLL AV HUVUDBORSTE


⚠ FÖRSIKTIGHET:

- Stäng av dammsugaren innan du utför underhåll

Din dammsugare är konstruerad för att användas regelbundet. Som med de flesta golvvårdsenheter kan regelbunden användning orsaka ansamlingar runt borstar, i skräpbehållare och nära filterar. Vi rekommenderar att du utför regelbundet underhåll, enligt beskrivningen på följande sidor, för att RVC-125-robotens prestanda ska vara optimal.

- 1: Kläm åt de vänstra och högra flikarna på huvudborstens lock. Lyft och ta bort locket.
- 2: Ta bort huvudborsten och rengör den.
- 3: Byt ut huvudborsten och sätt tillbaka locket

OBS: Vi rekommenderar att huvudborsten byts ut var 6-12:e månad beroende på användning




UNDERHÅLLSPLAN


PART	FREKVENNS FÖR VÅRD	UTBYTESFREKVENNS
Huvudborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
Sidoborste	En gång i månaden	Byt ut var 6-12:e månad
HEPA-filter	Varannan vecka	Byt ut var 3:e månad

UNDERHÅLL AV SOPTUNNA OCH FILTER



1. Tryck på sopkärllets frigöringsknapp och ta bort sopkärlet.



2. Töm sopkärlets innehåll i papperskorgen och torka av insidan noggrant med en torr trasa.





3. Ta bort svampfiltret och HEPA-filteret. Knacka på HEPA-filteret för att avlägsna damm. Skölj svampfilteret och torka av filterhuset med en torr trasa. Låt svampfiltret torka helt innan det återmonteras.



UNDERHÅLL AV SIDOBORSTE OCH SENSOR

- 1: Ta bort sidoborsten genom att dra den uppåt
- 2: Ta bort smuts och skräp och sätt tillbaka den genom att trycka ned den på plats.
- 3: Vi rekommenderar att du regelbundet torkar bort damm från laddningsstiften på din robot och laddningsdocka.



OBS: Det rekommenderas att byta ut sidoborsten var 6:e-12:e månad beroende på användning.

ADAPTER PARAMETRAR

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Tillverkarens namn: SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD Företagsregistreringsnummer: 4403788337003 Adress: Byggnad 13, Våningar 1–4, Nangang Tredje Industriområde, Tangtou Gemenskap, Shiyan Gata, Bao'an Distrikt, Shenzhen, Kina.
Modellidentifierare	TPQ-236A190060VW01
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50-60Hz
Utspänning	19V
Utström	0.6A
Uteffekt	11.4w
Genomsnittlig aktiv effektivitet	82.69 % vid 100-240V, 50HZ/60HZ
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	0.1 Ampere/uS, 50Hz-10KHz
Strömförbrukning utan belastning	0.1W vid 100-240V, 50HZ/60HZ

MEDDELANDE

Observera - Alla produkter kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och brister i bruksanvisningen.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning och medföljande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med den överstrukna soptunnesymbolen, se ovan. Denna symbol betyder att elektriska och elektroniska produkter och batterier inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en lämplig och anvisad anläggning. På så sätt försäkrar du dig om att batterierna återvinns i enlighet med gällande lagstiftning och inte skadar miljön.

Alla städer har inrättat samlingsplatser där elektriska och elektroniska produkter och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer och andra samlingsplatser eller hämtas från hushållen. Ytterligare information finns tillgänglig på den tekniska avdelningen i din stad.

Härmed försäkrar Denver A/S att radioutrustningstypen RVC-125 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: denver.eu och klicka sedan på sök-IKONEN högst upp på på webbplatsen. Skriv modellnummer: RVC-125. Gå nu in på produktsidan, och RED-direktivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.

Frekvensområde: 2,400~2,4835GHz Max uteffekt: 20dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

