

- Por adapteri më bare kobleta lit eiti apparat (unnattit USB-tilkoblinger).
- Bruk ikke sammen med multistikk eller padder.
- Ved feil bruk går produsentens garanti tapt.
- Dette dokumentet og bruksanvisningen skal oppbevares.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er utviklet i samarbeid med internasjonale sikkerhetstskv. Bruken må behandle produktet formlig og med forsiktighet. Garanten utløper etter 24 måneder fra kjøpsdato, og begrensers seg utelukkende til erstatning av defekt produkt. Med unntak av erstatning av et defekt produkt er WorldConnect AG ikke ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader som forårsakes av (i) et mangelfullt produkt, (ii) hendelser under force majeure, (iii) misbruk av produktet utover tiltenkt bruk, (iv) bruk som strider mot anvisningene i bruksanvisningen. Ethvert ansvar for tap av fortjeneste, driftsbrudd, datatap samt andre tap og/eller skader som oppstår i stid med tiltenkt bruk eller misbruk av produktet, er utelukket.

Med forbehold om endringer.

©2024 WorldConnect AG. Med enerett.

POLSKI	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
World to CH+IT+BRA USB Max. 16 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	

11. Wyżyma bezpiecznik (UK) Wyżymczka czuły, zwłoczny (szkłąm lub ceramiczny): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	
--	--

Standarty wytyczke: A USA/Japonia, B USA, C Euro, E Francuski Schuko, F Schuko, G UK, I Australia/Chiny, J Szwajcaria, L Włochy, N Brazylia

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu odłączyć od sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować z uszkodzoną obudową.
- Unikać kontaktu z cieciami lub wilgocią.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwertorem napięcia. Napięcie wejściowe przyłączanego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku użycia adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi przepalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Do każdego adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przyłączy USB).
- Nie stosować razem z przewodzącymi wielonazioowymi lub przejściówkami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wygaszenie gwarancji producenta.
- Niniejszy dokument oraz instrukcję obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie i/lub następcze będące konsekwencją (i) wadliwosci produktu, (ii) działania siły wyższej, (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie, (iv) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraty danych, przestojuw w produkcji, utraty danych oraz wszelkich innych szkód i/lub szkód powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.

© 2024 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250 V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Substituição de fusíveis Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Tomasdas padirões: A EUA/Japão, B EUA, C Euro, E Schuko de França, F Schuko, F Reino Unido, I Austrália/China, J Suíça, L Itália, N Brasil

Recomendações de segurança

- Manter fora do alcance de crianças.
- Previsão para o uso temporário. Após a utilização, desligar da rede elétrica/desplugged.
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- Ao substituir os fusíveis utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. A parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso, (ii) eventos de force maior, (iii) ou indevidos do produto para além da garantia, a WorldConnect AG não se conforma o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por danos cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.

©2024 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ	
--	--

1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	

4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	

11. Schimbarea siguranței (UK) Siguranța pentru curent slab, cu acțiune întârziată (sticlă sau ceramică): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	
---	--

Standarde ștecher: A SUA/Japonia, B SUA, C Euro, E Schuko model francez, F Schuko, G UK, I Australia/China, J Eneția, L Italia, N Brazilia

Indicații de siguranță	
- Nu țineți la îndemâna copiilor. - Prevedut pentru utilizare temporară. După utilizare, deconectați de la rețeaua de curent/de la aparat. - Nu utilizați cu o carcasă deteriorată. - Nu aduceți în contact cu lichide sau cu umezeală. - Adecvat doar pentru utilizare în spații închise (IP20). - Adaptorul nu este transformator de tensiune: tensiunea de intrare a aparatului care se va conecta trebuie să corespundă cu tensiunea rețelei locale de curent. - În cazul utilizării adaptorului cu o aparat care o putere mai mare decât cea specificată (W = A x V), se va arde siguranța. - La schimbarea siguranței utilizați siguranța potrivită. - Utilizarea pentru încărcarea autovehiculelor electrice este interzisă. - Per adaptor se poate conecta numai un aparat (cu excepția conexiunilor USB). - Nu utilizați în combinație cu prize multiple sau ștechere intermediare. - În caz de utilizare necorespunzătoare, garanția producătorului se anulează. - Păstrarea acestui document și a instrucțiunilor de utilizare este obligatorie.	

Garantie & limitarea răspunderii

Acest produs a fost conceput așa încât să respecte standardele de siguranță internaționale. Utilizatorul are obligația de a utiliza produsul cu prudență și grijă necesare. Garanția materială este valabilă la 24 de luni de la data cumpărării și se limitează exclusiv la înlocuirea produsului defect. Cu excepția încălcurii unui produs defect în perioada de garanție, WorldConnect AG nu răspunde în nicio circumstanță pentru daune directe, indirect și/au consecutive, cauzate de (i) un produs defect; (ii) evenimentele de forță majoră; (iii) utilizarea abuzivă a produsului, cu nerespectarea scopului de utilizare; (iv) utilizarea cu nerespectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare. Este exclusă orice garanție pentru pierderea profitului, interuperea funcționării, pierderea de date, precum și alte pierderi și/au defecțiuni, care intervin în cazul utilizării necorespunzătoare sau abuzive a produsului.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

©2024 WorldConnect AG. Toate drepturile rezervate.

SLOVENČINA	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 VAC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250 V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
4. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Výmena poistiek (UK) Pomáľá jemná poistka (sklo alebo keramika): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Standarty konektorov: A USA/Japonsko, B USA, C Euro, E Francúzsky Schuko, F Francúzsky s ochrannými kontaktmi, F S ochrannými kontaktmi, G UK, I Austrália/Čína, J Szwajcarsko, L taliansko, N Brazília

Bezpečnostní upozornění

- Udržujte mimo dosahu dětí.
- Učinite na dočasné použití: Po použití odpojte od elektrické sítě/zariadenia.
- Nepoužívejte s poškozenými kytromi.
- Zadržte kontakt s kapalnými nebo vlhkostí.
- Nevhodné na používání v zatvorených priestoroch (IP20).
- Adaptér nie je menší napätia: Vstupné napätie pripájaného zariadenia sa musí zhodovať s napätím lokálnej elektrickej siete.
- Pri používaní adaptéra so zariadeniami vyššieho výkonu, ako je špecifikovaný (W = A x V), poistka prebehne.
- Pri výmene poistky použite vhodnú poistku.
- Nesmie sa použíť na nabíjanie elektrických vozidiel.
- Nie každý adaptér sa smie pripojiť presne jediné zariadenie (s výnimkou USB pripojok).
- Nepoužívať spoločne s viacnásobnými zásuvkami alebo prepajovacími konektormi.
- Pri neodbornom používaní zaniká záruka výrobcu.
- Ušchovajte tento dokument a návod na použitie.

Záruka a omedzenie ručenia

Tento produkt bol vyvinutý takým spôsobom, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným požiadavkám. Používateľ musí produkt používať s potrebnou opatrnosťou a starostlivosťou. Predmetná záruka platí za 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a obmedzuje sa výlučne na náhradu poškodeného produktu. Odkladnoid od náhrady za poškodený produkt počas záručnej doby netvoria spoločnosť WorldConnect AG za žiadnych okolností za priame, nepriame a/alebo následné škody, ktoré sú spôsobené (i) chybami produktu, (ii) udalosťami vyššej moci, (iii) znečistením produktu nad rámec účelu jeho použitia, (iv) používaním v rozpore s pokynmi v návode na použitie. Akékoľvek záruka za ušlý zisk, predvádkový prestoj, stratu údajov a/bo výše uvedené stážie a/alebo škody, ktoré vzniknú pri riadnej prevádzke alebo zneužití produktu, je vylúčená.

Právo na zmeny vyhradené.

©2024 WorldConnect AG. Všetky práva vyhradené.

SUOMI	
1. World to Europe USB Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-A-port: 5 V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)	
2. World to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
3. World to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W	
4. World to CH+IT+BRA USB Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250 V AC – 2500W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
5. World to Europe USB C20PD Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
6. World to UK USB C20PD Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
7. World to USA USB C20PD Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)	
8. Europe to Europe USB (Home USB Hub) Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
9. Europe to UK USB Max. 7 A, 100 V AC – 700W / 250 V AC – 1750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
10. Europe to USA USB Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W 2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, (shared), Max. 12.0 W	
11. Sulakeen vaihto (UK) Hidas hienosäike (lasi tai keramiinen): T 7 A – 250V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)	

Pistokestandardit: A USA/Japani, B USA, C Euro, E Ranskalainen suka, F Suko, G UK, I Australia/Kiina, J Sveitsi, L Italia, N Brasilia

Varoitukset

- Pidä pois lasten ulottuvilta.
- Suunniteltu tilapäiseen käyttöön. Kytke iri sähköverkosta/laitteesta käytön jälkeen.
- Älä käytä, jos kotelo on vaurioitunut.
- Laite ei saa olla kosketuksissa nesteiden tai kosteuden kanssa.
- Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (IP20).
- Sovitin ei ole jännitemuuntaja: Liitetyn laitteen tulojännitteen on vastattava paikallisen sähköverkon jännitettä.
- Kun sovittinta käytetään sellaisten laitteiden kanssa, joiden tulo on määritetty korkeampi (W = A x V), sulake palaa.
- Kun vaihdat sulaketta käytä sopivaa sulaketa.
- Ei saa käyttää sähköjohojenovien lataamiseen.
- Yhtein sovittimessa saa liittää vain yhden laitteen (lukuun ottamatta USB-tilaa).
- Älä käytä moniosastisten pistorasotaiden tai välikästeiden kanssa.
- Epäsäännöllinen käyttö aiheuttaa väliaikajan takauksen raukenemisen.
- Säilytä tämä asiantia ja käyttöohje.

Takuu & vastuunrajoitus

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään kansainväliset turvallisuusvaatimukset. Käyttäjän on noudatettava nämä ohjeet varovaisuutta ja huolellisuutta tuotetta käsitellessä. Materiaalivirkoil rakuessa 24 kuukauden kuluttua otettavaksi ja se rajoittuu ainoastaan väliaikseen korjaamiseen. Kuluttaja ottaa vastuun väliaikseen tuotteen korvaamisesta takauajan kuluessa. WorldConnect AG ei ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista ja/tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat (i) virheellisestä tuotteesta, (ii) ylivoimaisista esteistä, (iii) tuotteen väärinkäytöstä/käyttötarkoituksensa nähden, (iv) käyttöohjeessa annettujen ohjeiden vastaisesta käytöstä. Kaikenlaisen vastuu menetetysti asioista, liiketoiminnan keskeytyksestä, tietojen menetyksestä ja mistään muista menetetyistä ja/tai vahingoista, jotka johtuvat tuotteen asiamukaistesta käytöstä tai sen väärinkäytöstä, on poissuljettu.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

©2024 WorldConnect AG. Kaikki oikeudet pidätetään.

SVENSKA

World to Europe USB
Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W
USB-A-port: 5V/mMax. 2.4 A, (max. 12W)

World to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

World to USA USB
Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250 V AC – 3750W
USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W

World to CH+IT+BRA USB
Max. 10 A, 100 VAC – 1000W / 250 V AC – 2500W
2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

World to Europe USB C20PD
Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W
USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)

World to UK USB C20PD
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)

World to USA USB C20PD
Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W
USB-C-port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0W)

Europe to Europe USB (Home USB Hub)
Max. 16 A, 100 VAC – 1600W / 250V AC – 4000W
2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

Europe to UK USB
Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

Europe to USA USB
Max. 15 A, 100 VAC – 1500W / 250V AC – 3750W
2 x USB-A-port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W