

Energizer

QE10009PQ




Download Manual

EN


EN

Specification :
Model Name : QE10009PQ
Cell Type : Lithium Polymer
Battery Capacity : 10000mAh/ 37Wh(Max.)
Rated Input : Micro-USB 5V/2A
Rated Output : USB-C PD 5V/2A, 9V/2A
Rated Output 1 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Rated Output 2 : USB-C PD 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Wireless Output : 5W/7.5W/10W/15W
Total Output : 20W (Max.)
Dimensions : 144.1(L) x 68.8(W) x 16.5(H) mm
Weight : 210g±10g


Package Contents




How to USE



Press the power button to activate charging on your device.




Recharge Mode
Blinking light indicates recharging.
Solid light indicates fully charged.



For fast charge (via cable): connect only one device to power bank to activate fast charge, do not press the power button.
For wireless: press the power button once to activate wireless charging. Fast charge (via cable) will switch to normal charging mode. After 2 mins of idle, wireless charging will shut off, fast charge will then resume.

How to Recharge



PowerSafe Management
Guarantees against short circuit and over-charging for your power bank and devices.



Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com



WARRANTY

All warranties from the date of purchase are qualified for limited time warranty. For more warranty information, please visit: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Dispose the battery properly, seek for local disposal facility for advice. Do not dispose, disassemble, damage, or incinerate the battery at all time.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by TerniRich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_EN_21

Energizer

QE10009PQ




Télécharger le manuel

FR


FR

Specification :
Nom du modèle : QE10009PQ
Type de cellule : Lithium Polymère
Capacité de la batterie : 10000mAh/ 37Wh(Max.)
Entrée nominale : Micro-USB 5V/2A
Entrée nominale : USB-C PD 5V/2A, 9V/2A
Sortie nominale 1 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie nominale 2 : USB-C PD 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Sortie sans fil : 5W/7.5W/10W/15W
Sortie totale : 20W (Max.)
Dimensions : 144.1(L) x 68.8(W) x 16.5(H) mm
Poids : 210g±10g

Contenu du paquet




Comment UTILISER



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la charge sur votre appareil.




Mode de recharge
La lumière clignotante indique la recharge.
La lumière fixe indique que la charge est complète.



Pour la charge rapide (via câble): connecter un seul appareil à la batterie externe pour activer la charge rapide, ne pas appuyer sur le bouton d'alimentation.
Pour la charge sans fil: appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer la charge sans fil, la charge rapide (via câble) passera en mode de charge normale. Après 2 minutes d'inactivité, la charge sans fil s'arrêtera, la charge rapide reprendra ensuite.

Comment Recharger



Gestion PowerSafe
Garanti contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.



Service client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE

Tous les produits à partir de la date d'achat sont éligibles pour une garantie limitée. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Éliminez correctement la batterie, recherchez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils. Ne jetez pas, ne démontez pas, ni endommagez pas ou n'incinerez pas la batterie en tout temps.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character et certains designs graphiques sont des marques de commerce de Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par TerniRich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_FR_21

Energizer

QE10009PQ



Descargar manual

SP


SP

Especificaciones :
Nombre del modelo : QE10009PQ
Tipo de celda : Polímero de litio
Capacidad de la batería : 10000mAh/ 37Wh (Máx.)
Entrada nominal : Micro-USB 5V/2A
Entrada nominal : USB-C PD 5V/2A, 9V/2A
Salida nominal 1 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida nominal 2 : USB-C PD 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Salida inalámbrica : 5W/7.5W/10W/15W
Salida total : 20W (Máx.)
Dimensiones : 144.1 (L) x 68.8 (W) x 16.5 (H) mm
Peso : 210g ±10g


Contenido del paquete




Cómo USAR



Presione el botón de encendido para activar la carga en su dispositivo.




Modo de recarga
La luz intermitente indica que se está recargando.
La luz sólida indica que está completamente cargado.



Para carga rápida (mediante cable): conecte solo un dispositivo al banco de energía para activar la carga rápida, no presione el botón de encendido.
Para inalámbrico: presione el botón de encendido una vez para activar la carga inalámbrica, la carga rápida (mediante cable) cambiará al modo de carga normal. Después de 2 minutos de inactividad, la carga inalámbrica se apagará, la carga rápida se reanudará luego.

Cómo Recargar



Gestión PowerSafe
Garantía contra cortocircuitos y sobre carga para su banco de energía y dispositivos.



Servicio al Cliente
Para cualquier pregunta sobre el producto, contacte a service@energizerpowerpacks.com



GARANTÍA

Todos los productos a partir de la fecha de compra califican para una garantía limitada. Para obtener más información sobre la garantía, visite: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Desactive la batería correctamente, busque un centro de eliminación local para obtener consejos. No desmonte, desarme o incinere la batería en ningún momento.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character y ciertos diseños gráficos son marcas comerciales de Energizer Brands, LLC y sus subsidiarias relacionadas y se utilizan bajo licencia de TerniRich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_SP_21

Energizer

QE10009PQ



Scarica il manuale

IT


IT

Specifiche :
Nome del Modello : QE10009PQ
Tipo di Cellula : Polimero di Litio
Capacità della Batteria : 10000mAh/ 37Wh(Max.)
Ingresso Valutato : Micro-USB 5V/2A
Ingresso Valutato : USB-C PD 5V/2A, 9V/2A
Uscita Valutata 1 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Uscita Valutata 2 : USB-C PD 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Uscita Wireless : 5W/7.5W/10W/15W
Uscita Totale : 20W (Max.)
Dimensioni : 144.1(L) x 68.8(W) x 16.5(H) mm
Peso : 210g±10g


Contenuto del pacchetto




Come UTILIZZARE



Premere il pulsante di accensione per attivare la carica sul dispositivo.




Modalità di ricarica
La luce lampeggiante indica la ricarica.
La luce fissa indica che è complet.



Per la ricarica rapida (tramite cavo): collegare un solo dispositivo alla power bank per attivare la ricarica rapida, non premere il pulsante di accensione.
Per la ricarica wireless: premere una volta il pulsante di accensione per attivare la ricarica wireless, la ricarica rapida (tramite cavo) passerà alla modalità di ricarica normale. Dopo 2 minuti di inattività, la ricarica wireless si spegnerà, la ricarica rapida riprenderà.

Come Ricaricare



Gestione PowerSafe
Garantisce contro cortocircuiti e sovraccarichi per la tua power bank e dispositivi.



Servizio Clienti
Per qualsiasi domanda sul prodotto, contattateci a service@energizerpowerpacks.com



GARANZIA

Tutti i prodotti dalla data di acquisto sono coperti da garanzia limitata. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, visitate: <http://www.energizerpowerpacks.com>

Smatteare correttamente la batteria, cercate un centro di smaltimento locale per consigli. Non smaltire, smontare, danneggiare o incenerire la batteria in nessun momento.

©2024 Energizer. Energizer, Energizer Character e determinati design grafici sono marchi registrati di Energizer Brands, LLC e della relativa sussidiaria e sono utilizzati su licenza da TerniRich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_IT_21

Energizer

QE10009PQ



Handbuch herunterladen

DE

Energizer

QE10009PQ



Handleiding downloaden

NL

Energizer

QE10009PQ



Baixar manual

PT

Energizer

QE10009PQ




Pobierz instrukcję obsługi

PL

DE


Spezifikation :
Modellname : QE10009PQ
Zelltyp : Lithium-Polymer
Batteriekapazität : 10000mAh/ 37Wh(Max.)
Nenn-Eingang : Micro-USB 5V/2A
Nenn-Eingang : USB-C PD 5V/2A, 9V/2A
Nenn-Ausgang 1 : USB-A 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Nenn-Ausgang 2 : USB-C PD 5V/2A, 9V/2.22A, 12V/1.5A
Kabelloser Ausgang : 5W/7.5W/10W/15W
Gesamtleistung : 20W (Max.)
Abmessungen : 144.1(L) x 68.8(B) x 16.5(H) mm
Gewicht : 210g ± 10g

Packungsinhalt




- 1 QE10009PQ
- 2 Benutzerhandbuch
- 3 Ladekabel


Wie BENUTZEN




Hoe te GEBRUIKEN




Como USAR




Jak UŻYC




Wie aufladen




Hoe opladen



Como Recarregar



Jak Naładować



PowerSafe-Management
Garantiert gegen Kurzschlüsse und Überladungen für Ihre Powerbank und Geräte.



Kundendienst
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE

Alle Produkte ab dem Kaufdatum sind für eine zeitlich begrenzte Garantie qualifiziert. Für weitere Garantieforderungen besuchen Sie bitte: <http://www.energizerpowerpacks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-Charakter und bestimmte grafische Designs sind Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Unternehmen und werden von Tervich International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_QE10009PQ_DE_2.1



PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.



KlantenService
Voor vragen over het product, neem contact met ons op via service@energizerpowerpacks.com



GARANTIE

Alle producten vanaf de aankoopdatum komen in aanmerking voor een beperkte garantie. Voor meer informatie, bezoek <http://www.energizerpowerpacks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Energizer-merknaam en bepaalde grafische ontwerpen zijn handelsmerken van Energizer Brands, LLC en geassocieerde dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt door Tervich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_NL_2.1



Gerenciamento PowerSafe
Garante proteção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.



Serviço ao Cliente
Para qualquer dúvida sobre o produto, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com



GARANTIA

Todos os produtos a partir da data de compra estão qualificados para garantia por tempo limitado. Para mais informações sobre garantia, por favor, visite <http://www.energizerpowerpacks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Personagem Energizer e certos designs gráficos são marcas registradas da Energizer Brands, LLC e subsidiárias relacionadas e são usadas sob licença pela Tervich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_PT_2.1



Zarządzanie PowerSafe
Gwarantuje ochronę przed zwarciami i przeładunkami dla Twojego banku energii i urządzeń.



Obsługa klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu, skontaktuj się z nami pod adresem service@energizerpowerpacks.com



GWARANCJA

Wszystkie produkty od daty zakupu są objęte ograniczoną gwarancją czasową. Aby uzyskać więcej informacji na temat gwarancji, odwiedź: <http://www.energizerpowerpacks.com>

©2024 Energizer. Energizer, Postać Energizera i pewne wyznaczniki są znakami towarowymi Energizer Brands, LLC i powiązanych spółek zależnych i są używane na podstawie licencji przez Tervich International Corp.

UM_2_QE10009PQ_PL_2.1