Compact

Stekker en koppeling SCHUKO

Compact en van duurzame materialen.
Geschikt voor gebruik binnenshuis.

- SCHUKO-standaard
- IP20
- UV- en mediaresistent
- Grote aansluitruimte tot 1,5 mm²

Stekker met dubbel aardingssysteem

Koppeling

Algemene informatie

Kleuren	○ ● ●	○ ● ●
Productserie	1505	1565
Statistische goederencode	85366990	85366990
Verpakkingseenheid	20 stuk(s)	10 stuk(s)
Verpakking (L x B x H)	248 × 161 × 100 mm	248 × 161 × 100 mm
Verkrijgbaar met verhoogde aanraakbeveiliging	–	✓

Elektrische parameters

Stroomsterkte	16 A	16 A
Spanning	250 V	250 V
Aantal polen	2P + PE	2P + PE

Normen/richtlijnen

Conform norm	DIN VDE 0620 NF C61-314 NBN C61-112	DIN VDE 0620
Keurmerk	VDE CE	VDE CE

Bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur opslag	-25 °C tot +70 °C	-25 °C tot +70 °C
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 °C tot +40 °C	-25 °C tot +40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 tot 95%, niet-condenserend	5 tot 95%, niet-condenserend
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Resistentie	UV- en mediaresistent* Zeer goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en organische en anorganische basen in gebruikelijke concentraties	–

Stekker met dubbel aardingssysteem

Koppeling

Materialen

Contactdrager	PA	PA
Behuizing	TPE	PP

Aansluitkabel

Doorsnede	3 × 0,75 mm² - 3 × 1,5 mm²	3 × 1,0 mm² - 3 × 1,5 mm²
Diameter leiding	6,5 - 10,4 mm	6,8 - 10,4 mm
Striplengte afscherming	33 - 35 mm	33 - 35 mm
Striplengte aders	8 - 10 mm	8 - 10 mm

Aansluitschroeven

Max. draaimoment schroeven klemmen L-N / PE	0,5 Nm	0,5 Nm
Aandrijving schroeven klemmen L-N / PE	Combi-sleuf / PZ1	Combi-sleuf / PZ1
Max. draaimoment schroeven behuizing	0,5 Nm	0,5 Nm
Aandrijving schroeven behuizing	Combi-sleuf / PZ1	Combi-sleuf / PZ1
Max. draaimoment schroeven trekontlasting	0,5 Nm	0,5 Nm
Aandrijving schroeven trekontlasting	Combi-sleuf / PZ1	Combi-sleuf / PZ1

Extra technische informatie

Omdraaien van de trekontlastingsklem	bij leidingsdiameter ≤ 8 mm aanbevolen	bij leidingsdiameter ≤ 8 mm aanbevolen
Externe schroefverbinding	–	–

Stekker met dubbel aardingssysteem

Koppeling

Productnummers

○ Wit	100000047	100000060
		100000056 (met aanraakbeveiliging)
● Grijs	100000046	100000059
● Zwart	100000044	100000057
		100000055 (met aanraakbeveiliging)

EAN/GTIN-nummers

○ Wit	4011721188768	4011721188874
		4011721188898 (met aanraakbeveiliging)
● Grijs	4011721188751	4011721188867
● Zwart	4011721188737	4011721188843
		4011721188881 (met aanraakbeveiliging)

Maattekening – stekker met dubbel aardingssysteem



Maattekening - koppeling



Technische wijzigingen voorbehouden.

*Als er speciale vereisten zijn voor de toepassing met betrekking tot veerkracht of bestendigheid tegen bepaalde media, bijv. zuur, raden we aan de toepassing te testen onder werkelijke of gesimuleerde gebruiksomstandigheden. Vooral parameters zoals belichtingstijd, belichtingshoeveelheid en temperatuur hebben een grote invloed.