



Inhalt content contenu :

1x



ø 140 mm

80 mm



100 cm



DE inkl. Klebepad
EN Adhesive pad incl.
FR Pad adhésif inclus

LED module = 78/82 lm  incl. 2x 18650 Akku/3,7 V

DE Warmweiß **EN** Warm white **FR** Blanc chaud



charging
8 h



> 10 h
(100%)



> 50 h
(10%)



78 lm



82 lm



78/82 lm



DE Austauschbarer Akku

EN Exchangeable rechargeable battery

FR Batterie rechargeable remplaçable

2x 18650 Li-ion Akku

DE 5 Jahre Garantie ausgenommen Akku **EN** 5-year guarantee, excluding batteries **FR** 5 ans de garantie, hors batterie **SQ** Garanci 5-vječare përvëç baterive të rikarikueshme **BG** 5 години гаранция, освен за акумулаторни батерии **BS** 5 godina garancije na sve osim na baterije **BE** Гарантыя 5 гадоў, не распаўсюджваецца на батарэю **CS** Pětiletá záruční lhůta se nevztahuje na akumulátory **DA** 5 års garanti, undtagen på batterier **ES** 5 años de garantía, excepto en baterías **ET** 5 aastane garantii, välja arvatud akud **FI** 5 vuoden takuu akkua lukuun ottamatta **EL** 5 χρόνια εγγύηση. Εξαιρείται η μπαταρία **HU** 5 éves garancia, kivéve az akkumulátorra **HR** 5 godina jamstva na sve osim na baterije **IT** Garanzia di 5 anni, non copre le batterie **IS** 5 ára ábyrgð á öllu nema rafhlöðu **LT** 5 metų garantija, išskyrus akumuliatorių **LV** 5 gadu garantija, izņemot akumulatoram **MK** 5 години гаранција на сè, освен на батеријата **NO** Fem år garanti unntatt batteri **NL** 5 jaar garantie uitgezonderd batterij **PT** 5 anos de garantia com exceção da bateria **PL** 5-letnia gwarancja z wyłączeniem akumulatora **RO** 5 ani garanție, cu excepția acumulatorului **RU** Гарантия 5 лет, не распространяется на батарею **SV** 5 års garanti med undantag av batteriet **SK** 5-ročná záruka sa nevzťahuje na akumulátory **SL** 5-letna garancija, ki ne vključuje akumulatorja **SR** 5 godina garancije na sve osim na baterije **TR** Akü hariç 5 yıl garantili **UK** Гарантія 5 років, не поширюється на батарею



www.paulmann.com/symbols

LED

CE

UK
CA



incl.
Accu

On/Off

30.000h

712.86

