

Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert

Produktbeschreibung: Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL15 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz



Gruppe: RAM
Hersteller: Kingston
Hersteller Artikel Nr: KF430C15BBK4/32
EAN: 0740617320053

Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 4 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	3000 MHz (PC4-24000)
Latenzzeiten	CL15 (15-17-17)
Leistungsmerkmale	Single Rank, On-Die Termination (ODT), Black PCB, Vier-Kanal, Low Profile-Wärmeverteiler, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold