

FICHE ARTICLE



edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 2 or-argent

- Marqueur peinture à encre laquée pour écrire ou embellir de manière très couvrante, permanente et résistante à l'effacement au chiffon sec sur les matériaux lisses, même foncés et transparents, tels que le verre, le métal, le plastique et le papier couché
- La pointe synthétique gainée métal a une largeur de trait de 0,8 mm
- L'encre pigmentée similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion
- L'emballage contient les couleurs or et argent
- Des pointes de rechange appropriées (edding 780 Pointes de rechange) sont disponibles
- L'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
- Corps en aluminium de haute qualité

✓ Points forts

- Encre couvrante permanente qui adhère aux matériaux là où le reste laisse des bavures
- Pointe extra fine
- Vaste gamme de couleurs très brillantes, reflet spécial pour les couleurs métalliques
- Le système modulé par valve assure un débit d'encre régulier pour un fort pouvoir couvrant
- Le film de protection garantit que le produit est encore inutilisé à l'achat
- Utilisation simple et propre pour laisser libre cours à la créativité
- Marquage durable en intérieur comme en extérieur
- Produit de marque haut de gamme

+ Accessoires

- pointes de rechange 780N pour e-780 (Art.No. 4-780N)

Art.No. **4-780-2-1-53-54**
GTIN **4004764793792**



FICHE ARTICLE



Spécifications

Modèle	e-780
Forme de la pointe	Pointe ogive
Largeur de trait	0,8 mm
Couleurs incluses	Or, Argent
Nombre de couleurs disponibles	8
Applicable au	Papier, Carton, Caoutchouc, Plastique, Verre, Métal/Acier/Fer, Ciment/Pierre, Cuir
Description de l'encre	Encre extrêmement résistante à la lumière, similaire à la peinture, sans toluène ni xylène
Permanent	Oui
Résistant à la lumière	Oui
Opaque	Oui
Faible odeur	Oui
Imperméable	Oui
Rechargeable	Non
Séchage rapide	Oui
Matériau du corps	Aluminium
Matériau de la pointe / du filtre	Acrylique / -
Matériau du bouchon / de l'embout	Polypropylène (PP) / Polyoxyméthylène (POM)

Logistique

Quantité	2
Dimensions emballage	60 x 210 x 12 (mm)
Poids (gross/net)	31.4 g / 23.6 g
Pays d'origine	Japon

FICHE ARTICLE

Présentation du produit

Numéro de l'article	GTIN / EAN	Nom d'article	Quantité minimum d'achat
4-780-1-1001	4004764793761	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 1 noir	10
4-780-1-1049	4004764060634	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 1 blanc	10
4-780-1-1053	4004764060665	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 1 or	10
4-780-1-1054	4004764060696	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 1 argent	10
4-780-1-1055	4004764828838	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 1 cuivre	10
4-780-2-1-53-54	4004764793792	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 2 assorti	10
4-780-2-1049	4004764868032	edding 780 Marqueur peinture brillante blister de 2 blanc	10
4-780-3-999	4057305020918	edding 780 Marqueur peinture brillante étui de 3 assortis métallisé	1
4-780-5-099	4057305020970	edding 780 Marqueur peinture brillante étui de 5 assortis métallisé spécial	1
4-780-5-999	4057305020949	edding 780 Marqueur peinture brillante étui de 5 assortis métallisé base	1
4-780-9-001	4004764953608	edding 780 Marqueur peinture brillante noir	10
4-780-9-002	4004764953639	edding 780 Marqueur peinture brillante rouge	10
4-780-9-003	4004764023097	edding 780 Marqueur peinture brillante bleu	10
4-780-9-004	4004764023103	edding 780 Marqueur peinture brillante vert	10
4-780-9-049	4004764953677	edding 780 Marqueur peinture brillante blanc	10
4-780-9-053	4004764953707	edding 780 Marqueur peinture brillante or	10
4-780-9-054	4004764953738	edding 780 Marqueur peinture brillante argent	10
4-780-9-055	4004764820344	edding 780 Marqueur peinture brillante cuivre	10
4-780-9-070	4057305016096	edding 780 Marqueur peinture brillante bleu clair métallisé	10
4-780-9-074	4057305016058	edding 780 Marqueur peinture brillante vert métallisé	10
4-780-9-078	4057305016010	edding 780 Marqueur peinture brillante violet métallisé	10