

DATABLAD



edding 750 glanslakmarker wit

- Glanslakmarker voor zeer dekkend, permanent en veegvast schrijven of versieren op gladde - zelfs donkere en transparante - materialen, zoals glas, metaal, kunststof en gecoat papier
- De ronde punt heeft een schrijfdikte van 2-4 mm
- De verfachtige pigmentinkt is sneldrogend, weerbestendig, extreem lichtbestendig en wrijfvast
- Geschikte reservepunten (edding 750 reservepunten) zijn verkrijgbaar
- De inkt is reukarm en zonder toevoeging van toluen/xyleen
- Hoogwaardige aluminium barrel

Art.No. **4-750-9-049**

GTIN **4004764953172**



✓ Highlights

- Permanente, dekkende inkt hecht op materialen waar andere producten uitvleken
- Breed assortiment aan briljante hoogglans-kleuren, met speciale schittering voor metallic kleuren
- Ventielsysteem voor een gelijkmatige inktvloeï en perfecte dekking
- Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is
- Eenvoudig en zuiver in gebruik voor ongecompliceerde, spontane creatieve uitspattingen
- Duurzaam binnen en buiten
- Hoogwaardig merkproduct

⊕ Accessoires

- Reservepunt 750 N voor e-750 (Art.No. 4-750N)

DATABLAD



Specificaties

Model	e-750
Vorm van de punt	Ronde punt
Lijnbreedte	2-4 mm
Inbegrepen kleuren	Wit
Aantal beschikbare kleuren	14
Toepasbaar op	Papier, Kartonnen doos/karton, Rubber, Kunststof, Glas, Metaal/staal/ijzer, Beton/steen, Leer
Beschrijving van de inkt	Extreem lichtvaste lakachtige inkt zonder toluen en xyleen
Permanent	Ja
Lichtvast	Ja
Opaak	Ja
Reukarm	Ja
Waterbestendig	Ja
Navulbaar	Nee
Sneldrogend	Ja
Materiaal van schacht	Aluminium
Materiaal van de punt / filter	Acryl / -
Materiaal van de dop / mondstuk	Polyoxymethyleen (POM) / Polyoxymethyleen (POM)

Logistiek

Aantal	1
Verpakking afmetingen	15 x 141 x 15 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	26.15 g / 23 g
Land van oorsprong	Japan

DATABLAD

Productoverzicht

Artikel nummer	GTIN / EAN	Artikel naam	Min. bestel aantal
4-750-1-1001	4004764793525	edding 750 glanslakmarker blister van 1 zwart	10
4-750-1-1049	4004764060535	edding 750 glanslakmarker blister van 1 wit	10
4-750-1-1053	4004764060566	edding 750 glanslakmarker blister van 1 goud	10
4-750-1-1054	4004764060603	edding 750 glanslakmarker blister van 1 zilver	10
4-750-2-1-53-54	4004764793556	edding 750 glanslakmarker blister van 2 assorti	10
4-750-3-999	4057305021007	edding 750 glanslakmarker set van 3 assorti metallic	1
4-750-8-999	4057305021038	edding 750 glanslakmarker set van 8 assorti	1
4-750-9-001	4004764953028	edding 750 glanslakmarker zwart	10
4-750-9-002	4004764953059	edding 750 glanslakmarker rood	10
4-750-9-003	4004764953080	edding 750 glanslakmarker blauw	10
4-750-9-004	4004764953110	edding 750 glanslakmarker groen	10
4-750-9-005	4004764953141	edding 750 glanslakmarker geel	10
4-750-9-006	4004764953301	edding 750 glanslakmarker oranje	10
4-750-9-007	4004764018567	edding 750 glanslakmarker bruin	10
4-750-9-008	4004764018574	edding 750 glanslakmarker violet	10
4-750-9-009	4004764018581	edding 750 glanslakmarker roze	10
4-750-9-010	4004764018598	edding 750 glanslakmarker lichtblauw	10
4-750-9-049	4004764953172	edding 750 glanslakmarker wit	10
4-750-9-053	4004764953332	edding 750 glanslakmarker goud	10
4-750-9-054	4004764953363	edding 750 glanslakmarker zilver	10
4-750-9-055	4004764820276	edding 750 glanslakmarker koper	10
4-750-9-999	4004764087716	edding 750 glanslakmarker vouwdozen van 10 assorti	1
41-750-1-001	4057305011688	edding 750 glanslakmarker blister van 1 zwart	10
41-750-1-049	4057305011718	edding 750 glanslakmarker blister van 1 wit	10
41-750-1-053	4057305011749	edding 750 glanslakmarker blister van 1 goud	10