

DATABLAD



edding 780 glanslakmarker zilver

- Glanslakmarker voor zeer dekkend, permanent en veegvast schrijven of versieren op gladde - zelfs donkere en transparante - materialen, zoals glas, metaal, kunststof en gecoat papier
- De in metaal gevatte kunststof punt heeft een schrijfdikte van 0,8 mm
- De verfachtige pigmentinkt is sneldrogend, weerbestendig, extreem lichtbestendig en wrijfvast
- Geschikte reservepunten (edding 780 reservepunten) zijn verkrijgbaar
- De inkt is reukarm en zonder toevoeging van toluen/xyleen
- Hoogwaardige aluminium barrel

Art.No. **4-780-9-054**

GTIN **4004764953738**



Highlights

- Permanente, dekkende inkt hecht op materialen waar andere producten uitvlekken
- Extra fijne punt
- Breed assortiment aan briljante hoogglans-kleuren, met speciale schittering voor metallic kleuren
- Ventielsysteem voor een gelijkmatige inktvloeï en perfecte dekking
- Verzegelingsfolie garandeert dat het product bij aankoop ongebruikt is
- Eenvoudig en zuiver in gebruik voor ongecompliceerde, spontane creatieve uitspattingen
- Duurzaam binnen en buiten
- Hoogwaardig merkproduct

Accessoires

- Reservepunt 780 N voor e-780 (Art.No. 4-780N)

DATABLAD



Specificaties

Model	e-780
Vorm van de punt	Ronde punt
Lijnbreedte	0,8 mm
Inbegrepen kleuren	Zilver
Aantal beschikbare kleuren	8
Toepasbaar op	Papier, Kartonnen doos/karton, Rubber, Kunststof, Glas, Metaal/staal/ijzer, Beton/steen, Leer
Beschrijving van de inkt	Extreem lichtvaste lakachtige inkt zonder toluen en xyleen
Permanent	Ja
Lichtvast	Ja
Opaak	Ja
Reukarm	Ja
Waterbestendig	Ja
Navulbaar	Nee
Sneldrogend	Ja
Materiaal van schacht	Aluminium
Materiaal van de punt / filter	Acryl / -
Materiaal van de dop / mondstuk	Polypropyleen (PP) / Polyoxymethyleen (POM)

Logistiek

Aantal	1
Verpakking afmetingen	10 x 133 x 10 (mm)
Gewicht (bruto/netto)	15.17 g / 11 g
Land van oorsprong	Japan

DATABLAD

Productoverzicht

Artikel nummer	GTIN / EAN	Artikel naam	Min. bestel aantal
4-780-1-1001	4004764793761	edding 780 glanslakmarker blister van 1 zwart	10
4-780-1-1049	4004764060634	edding 780 glanslakmarker blister van 1 wit	10
4-780-1-1053	4004764060665	edding 780 glanslakmarker blister van 1 goud	10
4-780-1-1054	4004764060696	edding 780 glanslakmarker blister van 1 zilver	10
4-780-1-1055	4004764828838	edding 780 glanslakmarker blister van 1 koper	10
4-780-2-1-53-54	4004764793792	edding 780 glanslakmarker blister van 2 assorti	10
4-780-2-1049	4004764868032	edding 780 glanslakmarker blister van 2 wit	10
4-780-3-999	4057305020918	edding 780 glanslakmarker set van 3 assorti metallic	1
4-780-5-099	4057305020970	edding 780 glanslakmarker set van 5 assorti metallic speciaal	1
4-780-5-999	4057305020949	edding 780 glanslakmarker set van 5 assorti metallic basis	1
4-780-9-001	4004764953608	edding 780 glanslakmarker zwart	10
4-780-9-002	4004764953639	edding 780 glanslakmarker rood	10
4-780-9-003	4004764023097	edding 780 glanslakmarker blauw	10
4-780-9-004	4004764023103	edding 780 glanslakmarker groen	10
4-780-9-049	4004764953677	edding 780 glanslakmarker wit	10
4-780-9-053	4004764953707	edding 780 glanslakmarker goud	10
4-780-9-054	4004764953738	edding 780 glanslakmarker zilver	10
4-780-9-055	4004764820344	edding 780 glanslakmarker koper	10
4-780-9-070	4057305016096	edding 780 glanslakmarker lichtblauw-metallic	10
4-780-9-074	4057305016058	edding 780 glanslakmarker groen-metallic	10
4-780-9-078	4057305016010	edding 780 glanslakmarker paars-metallic	10