

brother**TZe
TAPE**
**HSe
TUBE**

KORISNIČKI PRIRUČNIK

P-touch

E550W

Kako bi uporaba uređaja P-touch bila sigurna, prvo pročitajte Kratki korisnički priručnik.
Pročitajte ovaj priručnik prije uporabe uređaja P-touch.
Držite ovaj priručnik na pristupačnome mjestu radi buduće uporabe.
Posjetite nas na adresi <http://solutions.brother.com/> gdje možete dobiti podršku za proizvod i odgovore na često postavljana pitanja (FAQ).

www.brother.com

- 1 UVOD**
- 2 UREĐIVANJE NALJEPNICE**
- 3 ISPISIVANJE NALJEPNICA**
- 4 UPORABA MEMORIJE DATOTEKE**
- 5 UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE**
- 6 MREŽA**
- 7 RESETIRANJE I ODRŽAVANJE**
- 8 RJEŠAVANJE PROBLEMA**
- 9 DODATAK**

Sadržaj

UREĐIVANJE NALJEPNICE	3
Unošenje i uređivanje teksta	3
Unošenje teksta pomoću tipkovnice	3
Dodavanje novog retka	3
Dodavanje novog bloka	3
Pomicanje pokazivača	3
Unošenje teksta	3
Brisanje teksta	3
Unošenje simbola	4
Unošenje simbola pomoću funkcije simbola	4
Unošenje znaka određenog od strane korisnika pomoću funkcije simbola	5
Uporaba povijesti simbola	5
Unošenje znakova s akcentima	6
Postavljanje značajki znaka	7
Postavljanje značajki znaka po naljepnici	7
Postavljanje značajki znaka po retku	7
Postavljanje stila samoprilagodbe	8
Postavljanje okvira	8
Opcije rezanja trake	9
ISPISIVANJE NALJEPNICA	11
Prepregled naljepnice	11
Ispisivanje naljepnice	11
Ispisivanje pojedinačne stranice	12
Ispisivanje raspona stranica	12
Ispisivanje više kopija	12
Pričvršćivanje naljepnica	13
UPORABA MEMORIJE DATOTEKE	14
Pohranjivanje naljepnice u memoriju	14
Otvaranje pohranjene datoteke s naljepnicom	14
Ispisivanje pohranjene datoteke s naljepnicom	15
Brisanje pohranjene datoteke s naljepnicom	15
UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE	16
Uporaba aplikacije P-touch Editor	16
Uporaba aplikacije P-touch Editor (za Windows®)	16
Uporaba aplikacije P-touch Editor (za Macintosh)	20
Ažuriranje aplikacije P-touch Editor	22
Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®)	25
Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager	25
Prijenos predloška naljepnice na P-touch Transfer Manager	26
Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager	27
Prijenos predložaka ili ostalih podataka s računala na P-touch	29
Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u uređaju P-touch	33

● UVOD
Brisanje svih podataka u uređaju P-touch	34
Uporaba podataka prenesenih na P-touch	35
Slika znaka određenog od strane korisnika	35
Ispisivanje prenesenog predloška	35
Uporaba prenesenih podataka iz baze podataka	37
Brisanje prenesenih podataka	41
Uporaba programa P-touch Library	43
Pokretanje programa P-touch Library	43
Otvaranje i uređivanje predložaka	44
Ispisivanje predložaka	45
Pretraživanje predložaka ili ostalih podataka	45
MREŽA	47
Konfiguriranje mrežnih postavki	47
RESETIRANJE I ODRŽAVANJE	48
Resetiranje uređaja P-touch	48
Resetiranje podataka na tvorničke postavke pomoću tipkovnice uređaja P-touch	48
Resetiranje podataka pomoću tipke izbornika	48
Održavanje	49
Čišćenje jedinice	49
Čišćenje ispisne glave	49
Čišćenje rezača trake	49
RJEŠAVANJE PROBLEMA	50
Što napraviti kad	50
Poruke o pogrešci	52
DODATAK	55
Specifikacije	55
Simboli	57
Znakovi s akcentima	58
Značajka znaka	59
Ovkiri	61
Crtični kodovi	61
Tablica postavki crtičnih kodova	61
Popis posebnih znakova	62
Napomene o uporabi aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows [®])	63
Napomene o kreiranju naljepnica	63
Napomene o prijenosu predložaka	63
Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci	63

UREĐIVANJE NALJEPNICE

Unošenje i uređivanje teksta

Unošenje teksta pomoću tipkovnice

- Tipkovnica uređaja P-touch može se upotrebljavati na isti način kao i standardna tipkovnica računala.

Dodavanje novog retka

- Kako biste dovršili trenutačni redak teksta i započeli novi, pritisnite tipku **Unesi**. Na kraju retka pojavljuje se oznaka za prijelaz u novi redak, a pokazivač se pomiče na početak novog retka.

- ! • Najveći broj redaka:

- traka od 24 mm: 7 redaka
- traka od 18 mm: 5 redaka
- traka od 12 mm: 3 retka
- trake od 9 mm i 6 mm: 2 retka
- traka od 3,5 mm: 1 redak.

Dodavanje novog bloka

- Kada je odabранo OPĆENITO, možete kreirati najviše 99 novih blokova. Za kreiranje novog bloka teksta/redaka s desne strane trenutačnog teksta pritisnite tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipku **Unesi**. Pokazivač se pomiče na početak novog bloka. U ostalim vrstama primjene naljepnica možete postaviti broj blokova kada pritisnete tipku za primjenu naljepnice. Pojedine vrste primjene naljepnica nisu potrebne.

Pomicanje pokazivača

- Pritisnite tipke ▲, ▼, ◀ ili ▶ za pomicanje pokazivača za jedan razmak ili redak.
- Kako biste pokazivač pomaknuli na početak ili kraj trenutačnog retka, pritisnite tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipke ◀ ili ▶.
- Kako biste pokazivač pomaknuli na početak prethodnog ili sljedećeg bloka, pritisnite tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipke ▲ ili ▼.

Unošenje teksta

- Za unošenje dodatnog teksta u postojeći redak teksta pomaknite pokazivač do znaka koji se nalazi s desne strane mjesta na kojem želite započeti s unošenjem teksta, zatim unesite dodatni tekst. Novi tekst unosi se s lijeve strane pokazivača.

Brisanje teksta

■ Brisanje jednog po jednog znaka

- Za brisanje znaka iz postojećeg retka teksta pomaknite pokazivač do znaka koji se nalazi s desne strane mjesta na kojem želite započeti s brisanjem teksta, zatim pritisnite tipku **Brisanje ulijevo**. Znak s lijeve strane pokazivača izbrisat će se svaki put kad pritisnete tipku **Brisanje ulijevo**.

 Ako držite pritisnutu tipku **Brisanje ulijevo**, znakovi lijevo od pokazivača neprestano se brišu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

■ Brisanje čitavog teksta

Tipka **Izbriši** služi za brisanje čitavog teksta.

- 1** Pritisnite tipku **Izbriši**.

Prikazane su opcije brisanja.




- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Samo tekst” kako biste izbrisali sav tekst uz zadržavanje trenutačnih postavki formata ili odaberite „Tekst i format” za brisanje svih postavki teksta i formata.

- Pritisnite tipku **Izlaz** za vraćanje na zaslon za unos teksta bez da izbrišete (ili uklonite) tekst ili format.
- Kada se odabere „Tekst i format”, izbrisat će se sav tekst, a P-touch će se podesiti na zadane postavke.

- 3** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Izbisan je čitav tekst. Ako se odabere „Tekst i format”, izbrisat će se i sve postavke formata.



Unošenje simbola

Osim simbola dostupnih na tipkovnici postoje i razni simboli (uključujući međunarodne i proširene ASCII znakove te znakove određene od strane korisnika *) koji su dostupni putem funkcije simbola.

Za unošenje simbola upotrijebite funkciju simbola (pogledajte ispod).

Druga mogućnost je da pritisnete tipku **Pomakni** i pritisnete tipku na tipkovnici kako biste unijeli simbol koji je isписан u gornjem desnom kutu odabrane tipke.

„Simboli” koji se mogu odabratи (izuzev znakova određenih od strane korisnika) navedeni su u dodatku. (Pogledajte stranicu 57.)

Za uporabu znakova određenih od strane korisnika prenesite bitmapnu sliku na P-touch aplikacijom P-touch Transfer Manager.

*1 Bitmapna slika znaka određenog od strane korisnika koja nije unaprijed instalirana na P-touch.

Unošenje simbola pomoću funkcije simbola

- 1** Pritisnite tipku **Simbol**.

Prikazan je popis kategorija simbola i simboli u toj kategoriji.

- Na prikazanom popisu odabran je simbol koji je unesen posljednji.

- 2** Odaberite kategoriju simbola (Interpunktacija, Matematika itd.) pomoću tipki ▲ ili ▼ zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

- 3** Pomoću tipki ▲, ▼, ◀ ili ► odaberite simbol, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Odabrani simbol unesen je u redak teksta.

 Kod odabira simbola:

- Za povratak na prethodnu stranicu pritisnite tipke **Pomakni** i **Simbol**.
- Za prijelaz na sljedeću stranicu pritisnite tipku **Simbol**.

-  Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.

Unošenje znaka određenog od strane korisnika pomoću funkcije simbola

-  Prije uporabe slika sa znakovima određenima od strane korisnika prenesite slike na P-touch pomoći aplikacije P-touch Transfer Manager. Za informacije o aplikaciji P-touch Transfer Manager pogledajte „Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®)“ na stranici 25.

- 1** Pritisnite tipku **Simbol**.

Prikidan je popis kategorija simbola i simboli u toj kategoriji.

Ako je prenesen znak određen od strane korisnika, također je prikazano „Prilagođeno“.

 Na prikazanom popisu odabran je simbol koji je unesen posljednji.

- 2** Odaberite „Prilagođeno“ pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

- 3** Znak određen od strane korisnika odaberite pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Odabrana slika unesena je u redak teksta.

- Kod odabira simbola pritisnite tipku **Simbol** kako biste prešli na sljedeću stranicu.
- Umetnuta slika znaka određenog od strane korisnika prikazana je kao istaknuta oznaka znaka određenog od strane korisnika (■) na zaslonu za unos teksta.
- Za pregled slike znaka određenog od strane korisnika na zaslonu za unos teksta pomaknite pokazivač na sliku i pritisnite tipku **Simbol**.

-  Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.


Uporaba povijesti simbola

Pomoću povijesti simbola možete kreirati osobnu kategoriju simbola. Prilikom odabiranja simbola najprije će se pojaviti „Povijest“ kako biste mogli brzo pronaći željene simbole.

-  Znakovi određeni od strane korisnika ne mogu se dodati na povijest simbola, čak i ako su preneseni na P-touch.

- 1** Pritisnite tipku **Izbornik**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Napredno“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Povijest simbola“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Zatim odaberite „Uključi“ kako biste kreirali osobnu kategoriju pomoću tipki ▲ ili ▼.




- 3** Za primjenu postavke pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Zaslon se vraća na zaslon za unos teksta.




- 4** Unesite simbol koji želite dodati u povijest.

💡 Za detaljne informacije pogledajte „Unošenje simbola pomoću funkcije simbola” na stranici 4.



- 5** Pritisnite tipku **Symbol**.

Pojavljuje se „Povijest”, uključujući simbol koji ste unijeli u koraku 4.



- 💡 • U „Povijest” se može dodati do 30 simbola. Najstariji simbol izbrisat će se iz kategorije kada u „Povijest” dodate više od 30 simbola.
• Za prekid uporabe povijesti simbola odaberite „Isključi” na zaslonu „Povijest simbola”.

Unošenje znakova s akcentima

P-touch može prikazati i ispisati skup znakova s akcentima, kao što su posebni znakovi na drugim jezicima. „Znakovi s akcentima” koji se mogu odabratи navedeni su u dodatku. (Pogledajte stranicu 58.)

- 1** Unesite znak koji želite promijeniti u znak s akcentom.

💡 Način rada velikih slova može se upotrebljavati s funkcijom akcenata.

- 2** Pritisnite tipku **Akcent**.

Znak koji unesete promijenit će se u znak s akcentom.

- 3** Neprestano pritišćite tipku **Akcent** dok ne odaberete željeni znak s akcentom ili ga odaberite pomoću tipki **◀** ili **▶**.

⚠️ Redoslijed prikazanih znakova s akcentima razlikovat će se ovisno o odabranom jeziku na LCD-u.

- 4** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Odabrani znak s akcentom unesen je u redak teksta.

💡 Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.

Postavljanje značajki znaka

Postavljanje značajki znaka po naljepnici

Uporabom tipke **Stil** možete odabrati font i primijeniti značajke veličine, širine, stila, retka i poravnanja. Opcije pod „Značajka znaka“ koje se mogu odabrati navedene su u dodatku. (Pogledajte stranicu 59.)

1 Pritisnite tipku **Stil**.

Prikazane su trenutačne postavke.

2 Odaberite značajku pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim postavite vrijednost te značajke pomoću tipki ◀ ili ▶.

3 Za primjenu postavki pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.




Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **U redu** ili **Unesi**.

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Za postavljanje odabrane značajke na zadanu vrijednost pritisnite tipku **Razmak**.
- Male će znakove možda biti teško pročitati kada se primijene određeni stilovi (na primjer, sjena + kurziv).
- Vrijednost u postavci **Stil** ne možete se mijenjati kod pojedinih vrsta primjene naljepnice. U tom je slučaju na pretpregledu na desnoj strani zaslona prikazano


Postavljanje značajki znaka po retku

Kada naljepnica sadrži dva retka teksta ili više njih, možete postaviti različite vrijednosti značajki znaka (font, veličinu, širinu, stil, redak i poravnanje) za svaki redak.

Pomoću tipki ▲, ▼, ◀ ili ▶ pomaknite pokazivač na redak koji želite preinačiti. Zatim pritisnite tipku **Pomakni** i pritisnite tipku **Stil** kako bi se prikazale značajke. (= na zaslonu ukazuje da sad primjenjujete značajku samo za taj određeni redak.)



! Kada su postavljene različite vrijednosti značajke za svaki redak, vrijednost će se prikazati kao ***** kada pritisnete tipku **Stil**. Kada pomoću tipki ▲ ili ▼ promijenite postavku na ovom zaslonu, ista će se promjena primjeniti na sve retke naljepnice.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

Postavljanje stila samoprilagodbe

Kada se „Vel.” tipke **Stil** postavi na „Auto”, a duljina naljepnice postavi na određenu duljinu, možete odabrati način smanjivanja veličine teksta kako bi tekst odgovarao duljini naljepnice.

- 1** Pritisnite tipku **Izbornik**, odaberite „Napredno” pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
- 2** Odaberite „Stil samoprilag.” pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
- 3** Odaberite stil pomoću tipki ▲ ili ▼.



- Kada je odabранa „Vel. teksta”, izmijenjena je veličina cijelog teksta kako bi tekst odgovarao naljepnici.
- Kada je odabran „Šir. teksta”, širina teksta bit će smanjena na veličinu postavke x 1/2. (Bude li potrebno dodatno smanjiti veličinu kako bi tekst odgovarao odabranoj duljini naljepnice, veličina cijelog teksta izmijenit će se nakon smanjenja njegove širine na postavku x 1/2.)


- 4** Za primjenu postavki pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Pritisnite tipku **Razmak** za postavljanje stila na zadano postavku („Vel. teksta”).

Postavljanje okvira

Pomoću tipke **Stil** možete odabrati okvir naljepnice. „Okviri” koji se mogu odabrati navedeni su u dodatku. (Pogledajte stranicu 61.)

- 1** Pritisnite tipku **Stil**. Prikazane su trenutačne postavke.



- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite značajku dok se ne odabere „Okvir”, zatim odaberite okvir pomoću tipki ◀ ili ▶.



- 3** Za primjenu postavki pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.



- Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **U redu** ili **Unesi**.



- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Za postavljanje odabrane značajke na zadano vrijednost pritisnite tipku **Razmak**.


Opcije rezanja trake

Opcije rezanja trake omogućuju vam da odredite kako će se traka uložiti i odrezati kad ispisujete naljepnice.

- 1** Pritisnite tipku **Izbornik**.
 - 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Opcija rezanja”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
 - 3** Pomoću tipki ▲ ili ▼ postavite vrijednost, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi** kako bi se primijenile postavke.
-  Nove se postavke NEĆE primijeniti ako ne pritisnete tipke **U redu** ili **Unesi**.

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Za popis svih dostupnih postavki pogledajte tablicu Opcije rezanja trake.

● Opcije rezanja trake ●

Br.	Potpuno rezanje	Polovično rezanje	Niz	Slika
1	Ne	Da	Ne	
2	Da	Da	Ne	
3	Ne	Ne	Ne	
4	Da	Ne	Ne	
5	Ne	Da	Da	

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UREĐIVANJE NALJEPNICE

.....

Br.	Potpuno rezanje	Polovično rezanje	Niz	Slika
6	Da	Da	Da	
7	Ne	Ne	Da	
8	Da	Ne	Da	
9	Posebna traka			

ISPISIVANJE NALJEPNICA

Prepregled naljepnice

Možete pregledati trenutačnu stranicu i provjeriti izgled prije ispisivanja.

1 Pritisnite tipku **Pregled**.

Na zaslonu je prikazana slika naljepnice.

- Traka ukazuje na mjesto trenutačno prikazanog dijela naljepnice.
- Širina trake umetnute kasete s trakom i duljina naljepnice prikazane su na sljedeći način:
širina trake x duljina naljepnice
- Otkrivene su i prikazane informacije o umetnutoj kaseti s trakom. Prvi redak prikazuje boju znaka, a drugi redak prikazuje boju trake.

Pritisnite tipke **◀** ili **▶** kako biste prepregled pomicali uljevo ili udesno.

Pritisnite tipku **▲** ili **▼** kako biste mijenjali uvećanje prepregleda.




- Pritisnite tipke **Izlaz**, **U redu** ili **Unesi** kako biste se vratili na zaslon za unos teksta.
- Kako biste prepregled pomicali na lijevu ili desnu stranu zaslona, držite pritisнуту tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipke **◀** ili **▶**.
- Kako biste naljepnicu ispisali izravno sa zaslona prepregleda, pritisnite tipku **Ispisi** ili otvorite zaslon s opcijama ispisa i odaberite opciju ispisa. Za detaljne informacije pogledajte „Ispisivanje naljepnice“ na stranici 11.
- Prepregled ispisa generirana je slika naljepnice, stoga se može razlikovati od prave naljepnice nakon ispisivanja.
- Boja znaka i boja trake ne mogu se otkriti kod pojedinih kaseti s trakom.

Ispisivanje naljepnice

Naljepnice se mogu ispisati čim se dovrši unos i oblikovanje teksta.

- Ne povlačite naljepnicu koja izlazi kroz izlazni prorez za traku. U protivnom biste mogli prouzročiti da tintna vrpca izade s trakom pa se traka više ne bi mogla upotrebljavati.**
- Nemojte blokirati izlazni prorez za traku tijekom ispisivanja ili ulaganja trake. U protivnom bi moglo doći do zastoja trake.
- Kada istodobno ispisujete nekoliko naljepnica, obavezno provjerite je li ostalo dovoljno trake. Ako će se traka ubrzano potrošiti, postavite manje kopija, ispisujte jednu po jednu naljepnicu ili zamijenite kasetu s trakom.
- Prugasta traka ukazuje da se kaseta s trakom potrošila. Ako se ovo pojavi tijekom ispisivanja, pritisnite i držite pritisнуту tipku **Napajanje** kako biste isključili P-touch. Ako biste pokušali ispisivati praznom kasetom s trakom, mogli biste oštetići P-touch.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Ispisivanje pojedinačne stranice

Pritisnite tipku **Ispiši** kako biste započeli s ispisivanjem.

Ispisivanje raspona stranica

Kada ima više stranica, možete odrediti raspon stranica za ispisivanje.

- 1** Pritisnite tipku **Ispiši**. Prikazan je zaslon na kojemu možete odrediti raspon.
- 2** Odaberite „Sve”, „Trenutno” ili „Raspon” pomoću tipki ▲ ili ▼. Ako odaberete „Sve” ili „Trenutno”, idite na korak 4.
- 3** Navedite prvu i posljednju stranicu.
 Prazne se stranice neće ispisati.
- 4** Za ispisivanje pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Ispisivanje više kopija

Pomoću ove funkcije možete ispisati 99 kopija iste naljepnice.

- 1** Provjerite je li odgovarajuća kaseta s trakom umetnuta i spremna za ispisivanje.
- 2** Pritisnite tipku **Pomakni**, zatim pritisnite tipku **Ispiši** za prikaz zaslona Kopije, zatim odaberite broj kopija za ispisivanje pomoću tipki ▲ ili ▼ ili utipkajte broj pomoću numeričkih tipki.
 Držite pritisнуте tipke ▲ ili ▼ kako biste brzo mijenjali broj kopija.
- 3** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Dok se naljepnice ispisuju, prikazana je poruka „Ispis... Kopija”.
 Ako odaberete opciju automatskog rezanja kod ispisivanja više kopija naljepnica, prikazat će se poruka da biste potvrdili želite li svaku naljepnicu odrezati nakon ispisivanja.
Kako biste onemogućili prikaz poruke, pritisnite tipku **Izbornik**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Napredno”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Pauza rezanja”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Isključi”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Ispis...
Kopija

2/5

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Iznosi koji se prikazuju na zaslonu tijekom ispisivanja ukazuju na „zbroj / broj postavljenih kopija”.
- Pritiskom na tipku **Razmak** tijekom podešavanja broja kopija resetira se vrijednost na zadanu vrijednost 01.
- Kada se prikaže poruka „Pritisnite Ispiši za rezanje trake i nastavak”, pritisnite tipku **Ispiši**. Pomoću „Opcija rezanja” podešite rezanje trake nakon ispisivanja svake naljepnice. Za detaljne informacije pogledajte „Opcije rezanja trake” na stranici 9.
- Kako biste ispisali naljepnicu kreiranu pomoću prenesenog predloška, pogledajte „Uporaba podataka prenesenih na P-touch” na stranici 35.

Pričvršćivanje naljepnica

- 1** Ako je potrebno, dotjerajte ispisano naljepnicu na željeni oblik i duljinu pomoći škarica itd.
- 2** Odvojite naljepnicu od podloge.
- 3** Postavite naljepnicu i prstom je čvrsto pritišćite od vrha do dna kako biste je pričvrstili.

- 💡 • Podloga pojedinih vrsta naljepnica možda će biti unaprijed odrezana kako bi se mogla lakše ukloniti. Da biste uklonili podlogu, jednostavno presavijte naljepnicu po dužini tako da tekst bude okrenut prema unutra kako biste izložili unutarnje rubove podloge. Zatim uklonite jedan po jedan dio podloge.
- Naljepnice će možda biti teško pričvrstiti na površine koje su vlažne, prljave ili neravne. Naljepnice bi se mogle jednostavno odljepiti s tih površina.
- Obavezno pročitajte upute koje ste dobili s tekstilnim trakama, posebno jakim ljepljivim trakama ili ostalim posebnim trakama i pridržavajte se svih mjera opreza koje su navedene u uputama.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UPORABA MEMORIJE DATOTEKE

U memoriju datoteke možete pohraniti najviše 99 najčešće upotrijebljenih naljepnica. Svaka naljepnica pohranjena je kao datoteka tako da je možete brzo i jednostavno pronaći kad vam bude ponovno potrebna.

- Kada se memorija datoteke napuni, novu datoteku morat ćete svaki put pohraniti preko već postojeće datoteke.
- Dostupan prostor u memoriji datoteke može se potvrditi pomoću postupka navedenog u nastavku. Pritisnite tipku **Izbornik**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Korištenje”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Lokalni sadržaj”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

* Dostupan prostor prikazan u „Dostupno: XXXX zn.” može se razlikovati od stvarnog dostupnog prostora.

Pohranjivanje naljepnice u memoriju

- 1** Nakon unosa teksta i oblikovanja naljepnice pritisnite tipku **Datoteka**.

 Ako je prenesena jedna naljepnica ili više njih, prikazat će se zaslon za odabir „Lokal. datoteke” ili „Preneseni predlošci” kada pritisnete tipku **Datoteka**. Odaberite „Lokal. datoteke”.

- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Spremi”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je broj datoteke.

Prikazan je i tekst naljepnice ako je naljepnica već pohranjena u tom broju datoteke.

- 3** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Ako se pod odabranim brojem već nalazi pohranjena datoteka, datoteka koju pokušavate pohraniti bit će pohranjena preko već postojećih podataka.

- 4** Unesite naziv datoteke, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Datoteka je pohranjena, a zaslon se vraća na zaslon za unos teksta.

 Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.

Otvaranje pohranjene datoteke s naljepnicom

- 1** Pritisnite tipku **Datoteka**.

 Ako je prenesena jedna naljepnica ili više njih, prikazat će se zaslon za odabir „Lokal. datoteke” ili „Preneseni predlošci” kada pritisnete tipku **Datoteka**. Odaberite „Lokal. datoteke”.

- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Otvori”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.

Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj se naljepnici radi.

- 3** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi** kako biste otvorili odabranu datoteku. Datoteka je otvorena i prikazana na zaslonu za unos teksta.

 Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.

Ispisivanje pohranjene datoteke s naljepnicom

! Kako biste ispisali naljepnicu kreiranu pomoću prenesenog predloška, pogledajte „Uporaba podataka prenesenih na P-touch“ na stranici 35.

1 Pritisnite tipku **Datoteka**.

2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Ispiši“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.

Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj se naljepnici radi.

3 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipke **Ispiši**, **U redu** ili **Unesi**.

- Ispisivanje pojedinačne stranice:

Pojedinačna stranica odmah se ispisuje.

- Ispisivanje raspona stranica:

Prikazan je zaslon na kojem možete odrediti raspon. Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Sve“ ili „Raspon“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

💡 Ako odaberete „Raspon“, navedite prvu i posljednju stranicu.

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
- Kada pokušate ispisati datoteku bez teksta, prikazat će se poruka „Nema teksta!“.
- Kada se prikaže poruka „Pritisnite Ispiši za rezanje trake i nastavak“, pritisnite tipku **Ispiši**. Pomoću „Opcija rezanja“ podesite rezanje trake nakon ispisivanja svake naljepnice. Za detaljne informacije pogledajte „Opcije rezanja trake“ na stranici 9.

Brisanje pohranjene datoteke s naljepnicom

! Kako biste izbrisali naljepnicu pomoću prenesenog predloška, pogledajte „Brisanje prenesenih podataka“ na stranici 41.

1 Pritisnite tipku **Datoteka**.

2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Izbriši“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazan je broj datoteke s pohranjenom naljepnicom.

Prikazan je i tekst naljepnice kako biste prepoznali o kojoj se naljepnici radi.

3 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite broj datoteke, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazat će se poruka „Izbrisati?“.

4 Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi** kako biste izbrisali datoteku.

💡 Pritisnite tipku **Izlaz** kako biste poništili brisanje datoteke i vratili se na prethodni zaslon.

UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE

Uporaba aplikacije P-touch Editor

Trebat ćete instalirati aplikaciju P-touch Editor i upravljački program pisača kako biste mogli upotrebljavati P-touch s računalom.

Za detaljne informacije o instalaciji softvera za P-touch pogledajte Kratki korisnički priručnik. Pogledajte ispod navedene postupke za operativni sustav vašeg računala. Prikazani „XX-XXXX” na snimkama zaslona predstavlja broj P-touch modela.

Za preuzimanje najnovijeg upravljačkog programa i softvera posjetite Brother Solutions Center na adresi: <http://solutions.brother.com>


Uporaba aplikacije P-touch Editor (za Windows®)

■ Pokretanje aplikacije P-touch Editor

1 Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Na gumbu Start kliknite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].

Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li kreirati novi izgled ili otvoriti postojeći izgled.



Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012


Kliknite [P-touch Editor 5.1] na zaslonu [Aplikacije] ili dvaput kliknite [P-touch Editor 5.1] na radnoj površini.

Kada se pokrene aplikacija P-touch Editor, odaberite želite li kreirati novi izgled ili otvoriti postojeći izgled.




- Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti pomoću prečaca ako ste odabrali kreiranje prečaca tijekom instalacije.
- Ikona prečaca na radnoj površini: dvaput kliknite kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Editor.
- Ikona prečaca na traci za brzo pokretanje: kliknite kako biste pokrenuli aplikaciju P-touch Editor.
- Da biste promijenili način funkcioniranja aplikacije P-touch Editor kod pokretanja, u traci izbornika aplikacije P-touch Editor kliknite [Tools] (Alati) - [Options] (Opcije) kako bi se prikazao dijaloški okvir [Options] (Opcije). Na lijevoj strani odaberite naslov [General] (Općenito), zatim željenu postavku u okviru s popisom [Operations] (Radnje) u [Startup Settings] (Postavke pokretanja). Zadana postavka je [Display New View] (Prikaži novi pregled).

2 Odaberite opciju na zaslonu.



1. Kako biste kreirali novi izgled, kliknite gumb [New Layout] (Novi izgled).
2. Kako biste kreirali novi izgled pomoću unaprijed postavljenog izgleda, odaberite gumb za željenu kategoriju.
3. Kako biste unaprijed postavljeni izgled spojili s bazom podataka, odaberite potvrđni okvir pokraj [Connect Database] (Spoji bazu podataka).
4. Kako biste otvorili postojeći izgled, kliknite [Open] (Otvori).
5. Kako biste otvorili aplikaciju za jednostavno kreiranje naljepnica za rukovanje električnom opremom, kliknite gumb [Cable Labeling Wizard] (Čarobnjak za etiketiranje kabela).




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

■ Načini rada

Aplikacija P-touch Editor ima tri načina rada: način rada [Express], način rada [Professional] i način rada [Snap]. Pomoću gumba za odabir načina rada možete jednostavno mijenjati načine rada.

Način rada [Express]

Ovaj način rada omogućuje brzo i jednostavno kreiranje izgleda koji sadrže tekst i slike. Ispod je objašnjen zaslon načina rada [Express].




1. Traka izbornika
2. Traka naredbi
3. Alatna traka za crtanje/uređivanje
4. Traka svojstava
5. Prozor izgleda
6. Prozor baze podataka
7. Gumbi za odabir načina rada

Način rada [Professional]

Ovaj način rada omogućuje kreiranje izgleda pomoću širokog raspona naprednih alata i opcija.

Ispod je objašnjen zaslon načina rada [Professional].




1. Traka izbornika
2. Standardna alatna traka
3. Paleta svojstava
4. Alatna traka za crtanje/uređivanje
5. Prozor izgleda
6. Prozor baze podataka
7. Gumbi za odabir načina rada
8. Bočna traka

UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE


Način rada [Snap]

Ovaj način rada omogućuje da uhvatite djelić zaslona ili cijeli zaslon, ispišete ga kao sliku i pohranite za buduću upotrebu.

- 1** Kliknite gumb za odabir načina rada [Snap].
Prikazat će se dijaloški okvir [Description of Snap mode] (Opis načina rada Snap).



- 2** Kliknite [OK] (U redu).
Prikazat će se paleta načina rada [Snap].



- Ako odaberete potvrđni okvir [Do Not Display This Dialog Again] (Ne prikazuj više ovaj dijaloški okvir) u dijaloškom okviru [Description of Snap mode] (Opis načina rada Snap), sljedeći put prijeći ćete na način rada [Snap] bez prikazivanja dijaloškog okvira.
- **Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2**
Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti u načinu rada [Snap] tako da kliknete izbornik Start - [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)] (P-touch Editor 5.1 (način rada Snap)).
- **Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012**
Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti u načinu rada [Snap] tako da kliknete [P-touch Editor 5.1 (Snap mode)] (P-touch Editor 5.1 (način rada Snap)) na zaslonu [Aplikacije].

Uporaba aplikacije P-touch Editor (za Macintosh)

■ Pokretanje aplikacije P-touch Editor

- 1** Dvaput kliknite ikonu [P-touch Editor] na radnoj površini.

Aplikaciju P-touch Editor ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Dvaput kliknite [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikacije) - [P-touch Editor], zatim ikonu aplikacije [P-touch Editor].


Aplikacija P-touch Editor se pokreće.

■ Načini rada

Način rada Standard

Ovaj način rada pruža jednostavno kreiranje naljepnica s tekstom i slikama.

Prozor izgleda sastoji se od sljedećih dijelova:




- 1. Traka naredbi**
- 2. Alatna traka za crtanje/uređivanje**
- 3. Kontrola**
- 4. Prozor izgleda**
- 5. Prozor baze podataka**

Način rada Snap

U ovom načinu rada možete hvatati zaslon, ispisati ga kao sliku i pohraniti za buduću upotrebu. Za pokretanje načina rada Snap slijedite ispod navedene korake.

- 1** Kada kliknete [Snap Mode] (Način rada Snap), pojavit će se dijaloški okvir [Description of Snap mode] (Opis načina rada Snap). Kliknite [OK] (U redu).

 Ako odaberete [Do Not Display This Dialog Again] (Ne prikazuj više ovaj dijaloški okvir), sljedeći put možete izravno prijeći u način rada Snap.



- 2** Pojavit će se način rada Snap.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ažuriranje aplikacije P-touch Editor

Softver se može nadograditi na najnoviju dostupnu inačicu aplikacijom P-touch Update Software.

U sljedećim koracima vidjet ćete XX-XXXX. „XX-XXXX” pročitajte kao naziv svojega uređaja P-touch.

- Morate biti spojeni na internet kako biste mogli pokrenuti aplikaciju P-touch Update Software.
- Možda ćete uočiti razliku između softvera i sadržaja ovog priručnika.
- Nakon što ste instalirali aplikaciju P-touch Update Software, na radnoj površini instalirat će se praktična ikona.
- Ne isključujte uređaj tijekom prijenosa podataka ili ažuriranja softvera.

■ Ažuriranje aplikacije P-touch Editor Software (za Windows®)

Da biste mogli upotrebljavati aplikaciju P-touch Update Software, neophodno ju je instalirati s isporučenog CD-ROM-a. Softver također možete preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

1 Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Dvaput kliknite ikonu [P-touch Update Software].


- 💡 Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:
Kliknite gumb Start, zatim odaberite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].




Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012

Kliknite [P-touch Update Software] na zaslonu [Aplikacije] ili dvaput kliknite [P-touch Update Software] na radnoj površini.

2 Kliknite ikonu [Ažuriranje računalnog softvera].



- 3** Odaberite [Pisač] i [Jezik], odaberite potvrđni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [Instaliraj].



Prikazat će se poruka kako bi vas obavijestila o završetku instalacije.

■ Ažuriranje aplikacije P-touch Editor Software (za Macintosh)

 Aplikaciju P-touch Update Software možete upotrebjavati nakon što je preuzmete s mrežne stranice Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).

Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu izravno pristupiti ovoj mrežnoj stranici tako da kliknu ikonu  koja se nalazi na CD-ROM-u.


- 1** Dvaput kliknite ikonu [P-touch Update Software].

 Aplikaciju P-touch Update Software ujedno možete pokrenuti na sljedeći način:

Dvaput kliknite [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikacije) - [P-touch Update Software], zatim ikonu aplikacije [P-touch Update Software].




- 2** Kliknite ikonu [Computer software update] (Ažuriranje računalnog softvera).



1
2
3
4
5
6
7
8
9

UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE

- 3** Odaberite [Printer] (Pisač) i [Language] (Jezik), odaberite potvrđni okvir pokraj aplikacije P-touch Editor, zatim kliknite [Install] (Instaliraj).



Prikazat će se poruka kako bi vas obavijestila o završetku instalacije.

Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®)

Ova aplikacija omogućuje prijenos predložaka i ostalih podataka na P-touch te pohranu sigurnosnih kopija podataka na računalu.


Ova funkcija nije podržana na računalima s operativnim sustavom Macintosh.

Postoje neka ograničenja vezana uz predloške koji se mogu prenijeti na P-touch. Za detaljne informacije pogledajte „Napomene o uporabi aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®)” na stranici 63.

Kako upotrebljavati P-touch Transfer Manager


1 | Kreirajte ili otvorite predložak aplikacijom P-touch Editor.

- Pripremite aplikaciju P-touch Editor i otvorite/uredite predložak.
S. 16
- Po potrebi ažurirajte aplikaciju P-touch Editor.
S. 22
- Napomene o uporabi aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®).
S. 63



2 | Prenesite predložak na P-touch Transfer Manager.

- Prijenos predloška naljepnice na P-touch Transfer Manager.
S. 26



3 | Prenesite predložak na P-touch aplikacijom P-touch Transfer Manager.

- Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager.
S. 27
- Prijenos predložaka ili ostalih podataka s računala na P-touch.
S. 29



4 | Ispišite (bez uporabe računala) predložak koji je prenesen na P-touch.

- Ispisivanje prenesenog predloška.
S. 35

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prijenos predloška naljepnice na P-touch Transfer Manager

Predlošci naljepnica kreirani aplikacijom P-touch Editor prvo se moraju prenijeti u P-touch Transfer Manager.

- 1** U aplikaciji P-touch Editor otvorite predložak naljepnice koji će se prenijeti.
- 2** Kliknite [File] (Datoteka) - [Transfer Template] (Prenesi predložak) - [Preview] (Prepregled). Možete provjeriti prepregled isписанog predloška prije nego se kreirani predložak pošalje na P-touch i ispiše.
- 3** Ako je sve u redu s prikazanim predloškom, kliknite [Transfer Template] (Prenesi predložak). P-touch Transfer Manager se pokreće.


 P-touch Transfer Manager također možete pokrenuti pridržavajući se sljedećeg postupka:

- Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2
Na gumbu Start kliknite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].
- Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012
Kliknite [P-touch Transfer Manager 2.2] na zaslonu [Aplikacije].

Uporaba aplikacije P-touch Transfer Manager

Kada se pokrene P-touch Transfer Manager, prikazat će se glavni prozor.

- P-touch Transfer Manager ujedno možete pokrenuti iz aplikacije P-touch Editor.
Kliknite [File] (Datoteka) - [Transfer Template] (Prenesi predložak) - [Transfer] (Prijenos).



1. Traka izbornika

Pruža pristup raznim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika ([File] (Datoteka), [Edit] (Uredi), [View] (Pregled), [Tool] (Alat) i [Help] (Pomoć)).

2. Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3. Odabirač pisača

Omogućuje odabir pisača ili uređaja P-touch na koji će se prenijeti podatci. Kada odaberete P-touch, na popisu podataka prikazat će se samo oni podatci koji se mogu poslati na odabrani P-touch.

4. Pregled mapa

Prikazuje popis mapa i uređaja za etiketiranje P-touch. Kada odaberete mapu, predlošci u odabranoj mapi prikazani su na popisu predložaka.

Ako odaberete P-touch, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci pohranjeni u uređaju P-touch.

5. Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka u odabranoj mapi.

6. Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka u popisu predložaka.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

●Objašnjenja ikona alatne trake●

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Transfer (Prijenos)	Prenosi predloške i ostale podatke s računala na P-touch putem USB-a.
	Save Transfer File (Spremi datoteku za prijenos) (Kada nije spojen s računalom.)	Mjenja vrstu datoteke podataka koji se trebaju prenijeti u ostale aplikacije. Kada prenosite podatke putem Wi-Fi-a ili LAN-a, odaberite „BLF” kao naziv datoteke. Kada prenosite podatke USB-om ili Bluetoothom, odaberite „PDZ”. Dostupna sučelja razlikuju se ovisno o uređaju tvrtke Brother.
	Backup (Sigurnosna kopija) (Samo za P-touch Transfer Manager.)	Pronalazi predloške i ostale podatke pohranjene u uređaju P-touch i pohranjuje ih na računalo.
	Open (Otvorit)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Ispisuje odabrani predložak najljepnica uređajem P-touch.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani na P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mjenja stil prikaza datoteke.

Prijenos predložaka ili ostalih podataka s računala na P-touch

Pridržavajte se postupka navedenog u nastavku kako biste prenosiли predloške, baze podataka i slike s računala na P-touch.

- 1** Pokrenite P-touch Transfer Manager pridržavajući se postupka navedenog u nastavku.

Za Windows® Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Na gumbu Start kliknite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.2].

Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012


Kliknite [P-touch Transfer Manager 2.2] na zaslonu [Aplikacije].

- 2** Spojite računalo s uređajem P-touch putem USB-a i uključite P-touch.

Naziv P-touch modela prikazan je u pregledu mapa.

Ako u pregledu mapa odaberete P-touch, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podaci pohranjeni u uređaju P-touch.

- 3** Odaberite P-touch na koji želite prenijeti predložak ili ostale podatke.



- !** Prije prijenosa podataka provjerite jesu li računalo i P-touch pravilno spojeni USB kabelom i je li P-touch uključen.

1

2

3

4

5


6

7

8

9

- 4 Desnim klikom miša kliknite mapu [Configurations] (Konfiguracije), odaberite [New] (Nova), zatim kreirajte novu mapu.



U gore navedenom primjeru kreirana je mapa [Transfer] (Prijenos).

- 5 Povucite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

● Specifikacija funkcije prijenosa ●

Vrsta podataka	Maksimalan broj prenosivih stavki	Detalji o ograničenjima
Predložak	99	<ul style="list-style-type: none">Svaki predložak može sadržavati najviše 50 objekata.Svaki objekt može sadržavati najviše 7 redaka.
Baza podataka	99	<ul style="list-style-type: none">Mogu se prenositi samo *.csv datoteke.Svaka *.csv datoteka može sadržavati najviše 256 polja i 65.000 zapisu.
Slika (znak određen od strane korisnika)	99	<ul style="list-style-type: none">Mogu se prenositi samo *.bmp datoteke.Preporučuju se jednoboje *.bmp datoteke.Ograničenje veličine je 2.048 × 2.048 piksela.Široke slike možda će se skratiti.

💡 Dostupan prostor u memoriji datoteke koja se prenosi može se potvrditi pomoću postupka navedenog u nastavku.


Pritisnite tipku **Izbornik**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Korištenje”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Preneseni sadržaj”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

* Dostupan prostor prikazan u „Dostupno: X.XXMB” može se razlikovati od stvarnog dostupnog prostora.


Predloške i ostale podatke možete pregledati tako da odaberete mapu u mapi [Configurations] (Konfiguracije), zatim odaberete [All Contents] (Sav sadržaj) ili tako da odaberete jednu od kategorija iz [Filter] (Filtar), kao što je [Layouts] (Izgledi).

Kod prijenosa više predložaka ili ostalih podataka povucite sve datoteke koje želite prenijeti i stavite ih u novu mapu.

Kada ih stavite u novu mapu, svim je datotekama dodijeljen broj ključa (memorijska lokacija u uređaju P-touch).



- 6** Kako biste promijenili broj ključa koji je dodijeljen stavci, desnim klikom miša kliknite stavku, odaberite [Key Assign] (Dodata ključa), zatim odaberite željeni broj ključa.




- Svim podatcima koji se prenesu na P-touch dodijeliti će se broj ključa.
- Ako predložak ili ostali podatci preneseni na P-touch imaju isti broj ključa kao i predložak koji je već pohranjen u uređaju P-touch, novi će se predložak pohraniti preko starog. Dodjele brojeva ključa za predloške pohranjene u uređaju P-touch možete potvrditi tako da napravite sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka (pogledajte „Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u uređaju P-touch“ na stranici 33).
- Ako je memorija uređaja P-touch puna, uklonite jedan predložak ili više njih iz postojane memorije uređaja P-touch (pogledajte „Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u uređaju P-touch“ na stranici 33).

UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE


7 Za promjenu naziva predložaka ili ostalih podataka koji će se prenijeti kliknite na željenu stavku i unesite novi naziv.

8 Odaberite mapu s predlošcima ili ostalim podatcima koje želite prenijeti, zatim kliknite [Transfer] (Prijenos). Prikazat će se poruka o potvrdi.



Na P-touch možete prenijeti i pojedinačne stavke. Odaberite predložak ili ostale podatke koje želite prenijeti, zatim kliknite [Transfer] (Prijenos).

9 Kliknite [OK] (U redu).



Odabrani predlošci ili ostali podatci prenose se na P-touch.

Za ispisivanje podataka koji su se prenijeli na P-touch, uređaj P-touch morate prebaciti s načina rada za prijenos na normalni način rada. Isključite i ponovno uključite P-touch.

Izrada sigurnosnih kopija predložaka ili ostalih podataka pohranjenih u uređaju P-touch


Pomoći sljedećeg postupka pronađite predloške ili ostale podatke pohranjene u uređaju P-touch i pohranite ih na računalu.

- ! • Sigurnosne kopije predložaka ili ostalih podataka ne mogu se uređivati na računalu.
- Ovisno o P-touch modelu, predlošci ili ostali podaci čije su sigurnosne kopije izrađene na jednom P-touch modelu možda se neće moći prenijeti na drugi P-touch model.

1 Spojite računalo s uređajem P-touch i uključite P-touch.

Naziv P-touch modela prikidan je u pregledu mapa.

Ako u pregledu mapa odaberete P-touch, prikazat će se trenutačni predlošci i ostali podatci pohranjeni u uređaju P-touch.



2 Odaberite P-touch s kojeg ćete izraditi sigurnosne kopije i kliknite [Backup] (Sigurnosna kopija).

Prikazana je poruka o potvrdi.



3 Kliknite [OK] (U redu).

Kreirat će se nova mapa u pregledu mapa pod stavkom P-touch. Naziv mape temelji se na datumu i vremenu izrade sigurnosne kopije. Svi P-touch predlošci i ostali podatci preneseni su u novu mapu i pohranjeni na računalu.

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Brisanje svih podataka u uređaju P-touch

Pomoću ovog postupka izbrišite sve predloške ili ostale podatke koji su pohranjeni u uređaju P-touch.


-
- 1** Spojite računalo s uređajem P-touch i uključite P-touch.

Naziv modela prikazan je u pregledu mapa.

-
- 2** Desnim klikom miša kliknite na svoj model i odaberite [Delete All] (Sve izbriši).



Prikazana je poruka o potvrdi.



-
- 3** Kliknite [OK] (U redu).

Izbrišani su svi predlošci i ostali podaci pohranjeni u uređaju P-touch.

Uporaba podataka prenesenih na P-touch

Predložak, baza podataka ili slika znaka određenog od strane korisnika, koji su preneseni s računala, mogu se upotrebljavati za kreiranje ili ispisivanje naljepnice.

Za brisanje prenesenih podataka pogledajte „Brisanje prenesenih podataka“ na stranici 41.

Slika znaka određenog od strane korisnika

Za unos slike pogledajte „Unošenje simbola“ na stranici 4.

Ispisivanje prenesenog predloška

Izgled naljepnice kreiran aplikacijom P-touch Editor (*.lxb datoteka) može se prenijeti na P-touch, gdje se može upotrebljavati kao predložak za ispisivanje naljepnica. Predlošci se mogu uređivati ili ispisivati uporabom teksta iz baze podataka ili izravnim utipkavanjem.

- ! • Prije nego uredite predložak, prenesite ga na P-touch.
- Nakon što se podaci prenesu na P-touch, isključite i ponovno uključite P-touch.

■ Kada se treba urediti predložak bez objekta

1 Pritisnite tipku **Datoteka**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Preneseni predlošci“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Ako je predložak prenesen, prikazat će se „Preneseni predlošci“.

2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite predložak koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3 Pritisnite tipku **Ispiši** kako biste započeli s ispisivanjem.

■ Kada se treba urediti predložak s objektom

Predložak se može, po potrebi, privremeno urediti. Međutim, promjene na predlošku ne mogu se pohraniti.

Kada predložak nije povezan s bazom podataka, naljepnica će biti spremna za ispisivanje nakon što odaberete predložak naljepnice i utipkate tekst u svako polje.

Kada je predložak povezan s bazom podataka, mogu se ispisati jedan zapis ili niz zapisa u bazi podataka koja je povezana s predloškom.

- ! • U nastavku je prikazan postupak ispisivanja jednog zapisa iz baze podataka.
- Ne možete dodati ili izbrisati prijelom retka.

1 Pritisnite tipku **Datoteka**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Preneseni predlošci“, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Ako je predložak prenesen, prikazat će se „Preneseni predlošci“.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite predložak koji želite urediti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Uredi nalj. (nije sprem.)”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazani su objekti koji se mogu urediti.

4 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite objekt koji želite urediti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

■ Kada predložak nije povezan s bazom podataka:
Prikazan je sadržaj odabranog objekta. Uredite objekt, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

■ Kada je predložak povezan s bazom podataka:
Prikazan je prvi zapis u bazi podataka. Uredite objekt, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

5 Pritisnite tipku **Ispiši** kako biste započeli s ispisivanjem.

 Kod uređivanja predložaka koji su povezani s bazom podataka:

- Kada se uređuje objekt koji nije povezan s bazom podataka, možete pritisnuti tipku **Izlaz** za povratak na korak 3, zatim odabratи „Ispiši iz baze podataka” kako biste ispisali odabrani raspon iz baze podataka.
Za odabir raspona koji želite ispisati pogledajte korake 3 do 5 u dijelu „Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati”.
- U slučaju da se objekt povezan s bazom podataka uređivaо, uređeni će se sadržaj izbrisati ako odaberete „Ispiši iz baze podataka”. Stoga, ispišite predložak tako da pritisnete tipku **Ispiši**, kao što je opisano u iznad navedenom koraku 5.

■ Kada se predložak povezan s bazom podataka neće uređivati

-  Postupak naveden u nastavku prikazuje ispisivanje zapisa iz baze podataka. Baza podataka neće se promjeniti.
- Kad se ispisuje raspon zapisa iz baze podataka, tekst se ne može uređivati.

1 Pritisnite tipku **Datoteka**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Preneseni predlošci”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Ako je predložak prenesen, prikazat će se „Preneseni predlošci”.

2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite predložak koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

 Kada se predložak poveže s bazom podataka, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona .

3 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Ispiši iz baze podataka”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Prikazan je sadržaj baze podataka koja je povezana s predloškom.

4 Pomoću tipki ▲, ▼, ◀ ili ▶ odaberite prvi zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Number	Name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 5** Pomoću tipki **▲**, **▼**, **◀** ili **▶** odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **Ispisi**, **U redu** ili **Unesi**.
Kada postavite raspon, odabrani će se zapisi istaknuti.

number	name
1234567	123-45
ZYXWVU	123-67
acegik	123-89
zyxwvuw	123-00

- Za povratak na prethodni korak pritisnite tipku **Izlaz**.
• Jedan preneseni predložak može sadržavati najviše 1.500 znakova za ispisivanje. Međutim, najveći će se broj znakova smanjiti u slučaju prijeloma retka ili dodavanja blokova.

Uporaba prenesenih podataka iz baze podataka

Na P-touch možete prenijeti bazu podataka pretvorenu u *.csv datoteku.

Podatci baze podataka koja je prenesena bez predloška mogu se uvesti u svaku vrstu primjene naljepnica. Podatci baze podataka uvoze se prema broju blokova i stranica koji su postavljeni za svaku vrstu primjene naljepnica. Pogledajte dio „Odabiranje vrste primjene naljepnica“ u Kratkom korisničkom priručniku kako biste saznali detaljne informacije o postavljanju broja blokova i stranica za svaku vrstu primjene naljepnica.

- ! • Prije uporabe baze podataka prenesite bazu podataka na P-touch.
• Ako su baza podataka i predložak povezani i zajedno preneseni, baza podataka može upotrebljavati samo taj predložak.

- Ako je raspon odabrane baze podataka veći od postavljenog broja blokova i stranica, podatci će se uvoditi dok se ne dosegne maksimalan broj blokova i stranica.
• Ako je postavljeni broj blokova i stranica veći od odabranog raspona baze podataka, radnja će se dovršiti kada se uvede cijelokupna baza podataka. Preostali blokovi i stranice ispisat će se bez ikakvih podataka.

Rezultati ispisa prikazani su za svaku vrstu primjene naljepnica kada su uvezene baze podataka za primjere navedene u nastavku.

■ Primjer 1:

number	name ⁽¹⁾	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

■ Primjer 2:

number	name ⁽²⁾	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Vrsta primjene naljepnica	Način uvoza podataka	Rezultat ispisa za primjer 1 (odabrano je jedno polje po zapisu)	Rezultat ispisa za primjer 2 (odabrana su dva polja po zapisu)								
OPĆENITO	Podatci se uvoze prema redoslijedu postavljenog broja blokova i stranica	<table border="1"><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr></table> * Kada se postavljaju 2 bloka po stranici	AA	AB	AC	AD	<table border="1"><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr></table> * Kada se postavljaju 2 bloka po stranici	AA	a	AB	b
AA	AB	AC	AD								
AA	a	AB	b								
PREDNJA PLOČA	Zasebno za svaku stranicu	<table border="1"><tr><td>AA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr></table>	AA	AB	AC	AD	<table border="1"><tr><td>AA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr></table>	AA	a	AB	b
AA	AB	AC	AD								
AA	a	AB	b								
KABELSKA TRAKA	Zasebno za svaku stranicu	<table border="1"><tr><td>AAA</td><td>AB</td><td>AC</td><td>AD</td></tr></table>	AAA	AB	AC	AD	<table border="1"><tr><td>AAA</td><td>a</td><td>AB</td><td>b</td></tr></table>	AAA	a	AB	b
AAA	AB	AC	AD								
AAA	a	AB	b								

Vrsta primjene naljepnica	Način uvoza podataka	Rezultat ispisa za primjer 1 (odabрано је једно поље по запису)	Rezultat ispisa za primjer 2 (одабрана су два поља по запису)
KAB. ZASTAVICA	Zasebno za svaku stranicu	AA AA AB AB	AA AA a a
	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD	AA a AB b
PRESPOJNA PLOČA	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
PRIKLJUČNI BLOK	Zasebno za svaki blok	AA AB AC AD AE AF AG AH	AA a AB b AC c AD d

1 Pritisnite tipku **Baza podataka**, odaberite bazu podataka koja će se upotrijebiti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazan je prvi zapis odabrane baze podataka.



- Ako se odabrani zapis na prikazanoj bazi podataka ne promjeni u određenom razdoblju, sadržaj zapisa prikazat će se na dnu zaslona. Međutim, sadržaj zapisa neće se prikazati ako zapis sadrži 9 znakova ili manje.
- Dok držite pritisнуту tipku **Pregled**, bit će prikazana svojstva zapisa.
- Kod postavljanja raspona nije moguće odabrati redak „nazivi polja” (prvi redak podataka).

type	name
brother-	AA
brother-	AB
brother-	AC
brother-	AD

↓ (Nakon pribl.
1 sekunde)

type	name
brother-	AA
brother-	AB
brother-	AC
brother-	AD
brother-PT	

2 Odaberite prvi zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Odabrani će se zapis istaknuti.

type	name
brother-	AA
brother-	AB
brother-	AC
brother-	AD

3 Odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Odabrani će se raspon istaknuti.

Prikazat će se sadržaj odabrane baze podataka.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
ZYXWU	123-00

A	a	L	Q	O	A	A	#	ABC
67	ZYXWU	acegik						

OPEN/TO
9mmx 25mm

■ Pretraživanje baze podataka

Kad se odabire zapis iz baze podataka koji će se upotrijebiti u predlošku ili dodati na naljepnicu, možete pretraživati zapise koji sadrže određene znakove ili određeni broj. Pretraživanje se nastavlja udesno nakon prvog podudarnog niza. Zatim će se zapisi iz baze podataka pretraživati u smjeru uvoza te vrste naljepnice. Pretraživat će se i redak „nazivi polja“.

Mogući znakovi za pretraživanje sadrže velika i mala slova (uključujući i znakove s akcentima), brojeve i gornje simbole prikazane na tipkama.

- 1** Pritisnite tipku **Baza podataka**, odaberite bazu podataka koja će se upotrijebiti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Prikazan je prvi zapis odabранe baze podataka.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

- 2** Utipkajte prvi znak (npr. „B“) koji želite potražiti.

Primjer: Ako utipkate „B“, pretraživat će se polja, počevši od prvog polja, kako bi se pronašli nizovi znakova koji sadrže „B“.

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

Ako se pronađe niz koji sadrži znak „B“, pokazivač će se pomaknuti na te podatke, a znak „B“ će se istaknuti. Osim toga, znak „B“ pohranit će se u internu memoriju.

Ako se niz koji sadrži traženi znak „B“ ne pronađe, pokazivač će ostati na svome mjestu, a znak „B“ neće se pohraniti u internu memoriju.

- 3** Utipkajte drugi znak (npr. „R“) koji želite potražiti.

Nadalje, ako utipkate „R“, polja će se pretraživati od sljedećeg polja kako bi se pronašli nizovi znakova koji sadrže „BR“.

name	type
AA	brother-...
AB	brother-...
AC	brother-...
AD	brother-...

Ako se pronađe niz koji sadrži znak „BR“, pokazivač će se pomaknuti na te podatke, a znak „BR“ će se istaknuti. Osim toga, znak „BR“ pohranit će se u internu memoriju.

- 4** Nastavite pretraživati bazu podataka pomoću istog postupka.



- Ako se znak koji ste tražili nalazi u više polja baze podataka, pritisnite tipku **Baza podataka** kako biste prešli na sljedeće polje u kojem se nalazi taj znak. Znak će biti istaknut u polju.
- Pritisnite tipku **Brisanje ulijevo** kako biste izbrisali posljednji utipkani znak. Pokazivač će se pomaknuti na polje koje sadrži preostale tražene znakove.

name	type
AA	brother-...
AB	brother-...
AC	brother-...
AD	brother-...

number	name
1A-B01	AA
1A-B02	AB
1A-B03	AC
1A-B04	AD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

UPORABA APLIKACIJE P-TOUCH SOFTWARE

■ Uređivanje baze podataka


- 1 Pritisnite tipku **Baza podataka**, odaberite bazu podataka koju želite uređiti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Također možete odbrati bazu podataka koju želite uređiti tako da pritisnete tipku **Datoteka** i odaberete „Preneseni predlošci“ - „Ispiši iz baze podataka“ pomoću tipki ▲ ili ▼. Prikazan je prvi zapis odabrane baze podataka.

number	name
ABCDEF GH	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwuu	123-00

- 2 Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite ćeliju koju želite uređiti. Zatim držite pritisнуте tipke **U redu** ili **Unesi**.



- 3 Unesite novi tekst.



Pritisnite tipku **Izlaz** kako biste poništili uređenje teksta i vratili se na prethodni zaslon.



- Možete dodati ili izbrisati prijelom retka.
- Svaka ćelija može sadržavati najviše 7 redaka.

- 4 Pritisnite tipku **U redu**.

Prikazan je novi tekst.



Ako ne želite ispisati bazu podataka, pritisnite tipku **U redu**, zatim pritisnite tipku **Izlaz**. Uređeni će se podaci pohraniti.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwuu	123-00

- 5 Ponovno pritisnite tipku **U redu**.

Uređeni će se zapis istaknuti.

number	name
1234567	123-45
ZYXWU	123-67
acegik	123-89
zyxwuu	123-00

- 6** Kada je baza podataka prenesena s predloškom:
Pomoću tipki ▲, ▼, ◀ ili ► odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite ispisati, zatim pritisnite tipke **Ispisi**, **U redu** ili **Unesi**.
Kada postavite raspon, odabrani će se zapisi istaknuti.

number	name
1234567	123-45
ZYXWVU	123-67
acegik	123-89
zyxwvu	123-00

Kada je baza podataka prenesena bez predloška:
Odaberite posljednji zapis u rasponu koji želite umetnuti, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Odabrani će se raspon istaknuti.

Prikazat će se sadržaj odabrane baze podataka.

number	name
1234567	123-45
ZYXWVU	123-67
acegik	123-89
zyxwvu	123-00



- 7** Pritisnite tipku **Ispisi**.

Brisanje prenesenih podataka

Prenesene podatke izbrišite na načine navedene u nastavku.

Istodobno brisanje više stavki nije moguće. Sve se stavke moraju zasebno izbrisati.

■ Brisanje slika znakova određenih od strane korisnika

- 1** Pritisnite tipku **Simbol**, odaberite „Prilagođeno” pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite sliku znaka određenog od strane korisnika koju želite izbrisati, zatim pritisnite tipku **Izbriši**.
Prikazat će se poruka „Izbrisati?”.
- 3** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Odabrana slika znaka određenog od strane korisnika je izbrisana i odabrana je sljedeća slika.
Po potrebi izbrišite sljedeći znak.

■ Brisanje predložaka

- 1** Pritisnite tipku **Datoteka**, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Preneseni predlošci”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
- 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite predložak koji želite izbrisati, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
- 3** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Izbriši”, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Prikazat će se poruka „Izbrisati?”.
- 4** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Odabrani predložak je izbrisан i odabran je sljedeći predložak.
Po potrebi izbrišite sljedeći predložak.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

■ Brisanje baza podataka

-
- 1** Pritisnite tipku **Baza podataka**.
 - 2** Pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite bazu podataka koju želite izbrisati, zatim pritisnite tipku **Izbiši**.
Prikazat će se poruka „Izbrisati?“.
 - 3** Pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.
Odabrana baza podataka je izbrisana i odabrana je sljedeća baza podataka.
Po potrebi izbrišite sljedeću bazu podataka.
-

Uporaba programa P-touch Library

P-touch Library omogućuje ispisivanje predložaka ili upravljanje predlošcima i ostalim podatcima.

Pokretanje programa P-touch Library

■ Za Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Na gumbu Start kliknite [Svi programi] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.2].

■ Za Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012

Kliknite [P-touch Library 2.2] na zaslonu [Aplikacije].

Kada se pokrene P-touch Library, prikazat će se glavni prozor.



1. Traka izbornika

Pruža pristup svim dostupnim naredbama koje su grupirane prema svojim funkcijama pod nazivima svakog izbornika ([File] (Datoteka), [Edit] (Uredi), [View] (Pregled), [Tool] (Alat) i [Help] (Pomoći)).

2. Alatna traka

Omogućuje pristup često korištenim naredbama.

3. Pregled mapa

Prikazuje popis mapa. Kada odaberete mapu, predlošci ili ostali podatci u odabranoj mapi prikazani su na popisu predložaka.

4. Popis predložaka

Prikazuje popis predložaka ili ostalih podataka u odabranoj mapi.

5. Pretpregled

Prikazuje pretpregled predložaka ili ostalih podataka odabranih u popisu predložaka.

1

2

3

4

5

6

7

8


9

●Objašnjenja ikona alatne trake●

Ikona	Naziv gumba	Funkcija
	Open (Otvori)	Otvara odabrani predložak.
	Print (Ispiši)	Ispisuje odabrani predložak naljepnice uređajem P-touch.
	Search (Pretraživanje)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka koji su registrirani na P-touch Library.
	Display Style (Stil prikaza)	Mijenja stil prikaza datoteke.

Otvaranje i uređivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite otvoriti ili urediti, zatim kliknite [Open] (Otvori).




Pokrenut će se program koji je pridružen predlošku i moći ćete urediti predložak.

- (!) Koji će se program pokrenuti ovisi o vrsti odabранe datoteke. Na primjer, ako odaberete P-touch Template, pokrenut će se aplikacija P-touch Editor.

Ispisivanje predložaka

Odaberite predložak koji želite ispisati i kliknite [Print] (Ispiši).



Predložak se ispisuje pomoću spojenog uređaja P-touch.

Pretraživanje predložaka ili ostalih podataka

Možete pretraživati predloške ili ostale podatke koji su registrirani na P-touch Library.

- 1 Kliknite [Search] (Pretraživanje).

Prikazat će se dijaloški okvir [Search] (Pretraživanje).



1

2

3

4

5

6

7

8

9


2 Odredite kriterij pretrage.

Dostupni su sljedeći kriteriji pretrage:

Postavka	Detalji
Multiple Parameters (Više parametara)	Utvrdjuje kako program pretražuje kada je određeno više kriterija pretrage. Ako odaberete [AND] (!), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje uđovoljavaju svim kriterijima. Ako odaberete [OR] (ILI), program pretražuje kako bi pronašao datoteke koje uđovoljavaju bilo kojem kriteriju.
Name (Naziv)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem naziva datoteke.
Type (Vrsta)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem vrste datoteke.
Size (Veličina)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem veličine datoteke.
Date (Datum)	Omogućuje pretragu predložaka ili ostalih podataka određivanjem datuma datoteke.

3 Kliknite [Begin Search] (Započni pretraživanje).

Pretraga započinje.



4 Zatvorite dijaloški okvir [Search] (Pretraživanje).

Rezultati pretrage mogu se potvrditi tako da kliknete [Search Results] (Rezultati pretraživanja) u pregledu mape.

- 💡** Predloške ili ostale podatke možete registrirati na P-touch Library tako da ih povučete i pustite u mapu [All Contents] (Sav sadržaj) ili na pregled mape. Ujedno možete konfigurirati aplikaciju P-touch Editor kako bi automatski registrirao predloške na P-touch Library pridržavajući se sljedećeg postupka:
1. U izborniku aplikacije P-touch Editor odaberite [Tools] (Alati) - [Options] (Opcije).
 2. U dijaloškom okviru [Options] (Opcije) kliknite [Registration Settings] (Postavke registracije) u pločici [General] (Općenito).
 3. Odaberite vrijeme za registriranje predložaka koji su kreirani aplikacijom P-touch Editor, zatim kliknite [OK] (U redu).

MREŽA

Konfiguriranje mrežnih postavki

Prvo morate konfigurirati postavke bežične mreže uređaja P-touch kako biste mogli komunicirati s mrežom.

Pomoću tipke **Izbornik** možete odabratи vrstu mreže, konfigurirati ili prikazati mrežne postavke itd.

Za detaljnu konfiguraciju možete upotrijebiti i [Communication settings] (Postavke komunikacije) u Printer Setting Tool (Alat za postavljanje pisača).

Za informacije o mrežnim postavkama pogledajte Upute za podešavanje mreže. Možete ih preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>).

● MREŽA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RESETIRANJE I ODRŽAVANJE

Resetiranje uređaja P-touch

Ako biste željeli izbrisati sve pohranjene datoteke s najljepnicama ili u slučaju da P-touch pravilno ne radi, možete resetirati internu memoriju uređaja P-touch.

Resetiranje podataka na tvorničke postavke pomoću tipkovnice uređaja P-touch

 Kada resetirate P-touch, izbrisat će se sav tekst, sve postavke oblikovanja i opcija te pohranjene datoteke s najljepnicama. Postavke jezika i jedinice također će se izbrisati.

■ Za resetiranje svih najljepnica i prilagođenih postavki

Isključite P-touch. Pritisnite i držite pritisнуте tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**. Dok držite pritisнуте tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**, jednom pritisnite tipku **Napajanje**, zatim ispuštite tipke **Pomakni** i **Brisanje ulijevo**.

 Prije ispuštanja ostalih tipki ispuštite tipku **Napajanje**.

■ Za resetiranje prilagođenih postavki

Isključite P-touch. Pritisnite i držite pritisнуте tipke **Pomakni** i **R**. Dok držite pritisнуте tipke **Pomakni** i **R**, jednom pritisnite tipku **Napajanje**, zatim ispuštite tipke **Pomakni** i **R**.

 Prije ispuštanja ostalih tipki ispuštite tipku **Napajanje**.

Resetiranje podataka pomoću tipke izbornika

Pritisnite tipku **Izbornik**, odaberite „Resetiraj” pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**. Odaberite način resetiranja pomoću tipki ▲ ili ▼, zatim pritisnite tipke **U redu** ili **Unesi**.

Vrijednost	Detalji
Resetiraj sve postavke	Preneseni podaci (predlošci, baze podataka i znakovi određeni od strane korisnika) i sadržaji u memoriji datoteka NISU izbrisani. Ostali su podaci izbrisani, a sve postavke, osim postavki za Wi-Fi®, resetirane su na tvorničke postavke.
Izbriši sav sadržaj	Izbrisani su preneseni podaci (predlošci, baze podataka i znakovi određeni od strane korisnika) i sadržaji u memoriji datoteka. Ostali podaci NISU izbrisani, a postavke NISU resetirane.
Tvorničke postavke	Sve su najljepnica, prilagođene postavke i postavke za Wi-Fi resetirane na tvorničke postavke.
Resetiraj Wi-Fi post.	Sve su postavke za Wi-Fi resetirane na tvorničke postavke.

Održavanje

Uređaj P-touch potrebno je redovito čistiti kako bi se održao njegov radni učinak i vijek trajanja.

 Prije čišćenja uređaja P-touch uvijek uklonite baterije i iskopčajte AC adapter.

Čišćenje jedinice

Mekanom, suhom krpom očistite prljavštinu i mrlje s glavne jedinice. Kako biste uklonili tvrdokornije mrlje, upotrijebite krpnu koju ste malo navlažili.


 Nemojte upotrebljavati razrjedivač, benzen, alkohol ili druga organska otapala. Ova bi sredstva mogla deformirati kućište ili oštetiti vanjski dio uređaja P-touch.

Čišćenje ispisne glave

Crti ili znakovi loše kvalitete na ispisanim naljepnicama općenito ukazuju da je ispisna glava prljava. Ispisnu glavu čistite pamučnim štapićem ili opciskom kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL4).

1. Ispisna glava


 • Ispisnu glavu nemojte dodirivati rukama.
 • Pogledajte upute koje ste dobili s kasetom za čišćenje ispisne glave da biste dobili smjernice kako je upotrebljavati.



Čišćenje rezača trake

Ljepilo trake može se nakon učestale uporabe nakupiti na oštricama rezača i otupiti ih, što bi moglo dovesti do toga da se traka zaglavi u rezaču.


 • Optrilike jednom godišnje obrišite oštricu rezača pamučnim štapićem namočenim u izopropilni alkohol.
 • Oštricu rezača nemojte dodirivati rukama.




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Što napraviti kad...

Problem	Rješenje
Zaslon se „zaključao“ ili uređaj P-touch normalno ne reagira.	Pogledajte „Resetiranje uređaja P-touch“ na stranici 48 i resetirajte internu memoriju na početne postavke. Ako resetiranje uređaja P-touch ne riješi problem, iskopčajte AC adapter i uklonite baterije na više od 10 minuta.
Zaslon je prazan nakon što ste uključili napajanje.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute i je li AC adapter, koji je namijenjen isključivo za P-touch (isporučen), pravilno spojen.Provjerite je li napunjena punjiva litij-ionska baterija.
Poruke na LCD-u prikazane su na stranom jeziku.	Za odabir željenog jezika pogledajte Kratki korisnički priručnik.
Naljepnica se ne ispisuje nakon što ste pritisnuli tipku Ispisi.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li tekst unesen, ima li kasetu s trakom dovoljno preostale trake i je li ispravno umetnuta.Ako se traka savije, odrežite savijeni dio i provucite traku kroz izlazni prorez za traku.Ako se traka zaglavila, uklonite kasetu s trakom, zatim izvucite i odrežite zaglavljenu traku. Prije ponovnog umetanja kasete s trakom provjerite prolazi li rub trake kroz vodilicu trake.
Naljepnica nije pravilno ispisana.	<ul style="list-style-type: none">Uklonite kasetu s trakom, zatim je ponovno umetnite tako da je čvrstim pokretom ruke pritisnete dok se ne uglavi na svoje mjesto.Ako je ispisna glava prljava, očistite je pamučnim štapićem ili opcijском kasetom za čišćenje ispisne glave (TZe-CL4).
Tintna vrpca odvojila se od tintnog valjka.	Ako je tintna vrpca puknula, zamijenite kasetu s trakom. Ako nije, ostavite traku neodrezanu i uklonite kasetu s trakom, zatim omotajte labavu tintnu vrpcu oko navitka na način prikazan na slici. 1. Navitak 
Uredaj P-touch prestao je radom tijekom ispisivanja naljepnice.	<ul style="list-style-type: none">Ako uočite prugastu traku, zamijenite kasetu s trakom jer je to pokazatelj da se traka potrošila.Zamijenite sve baterije ili spojite AC adapter s uređajem P-touch.
Naljepnica se automatski ne reže.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite postavku rezanja. Za detaljne informacije pogledajte „Opcije rezanja trake“ na stranici 9.Druga mogućnost je da pritisnete tipku Uloži i reži kako biste uložili i odrezali traku.
Pogreška zbog zaglavljene trake koja se ne može ukloniti unatoč savjetima za rješavanje problema koji su navedeni u nastavku.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.

Problem	Rješenje
Kod ispisivanja više kopija naljepnice prikazat će se poruka da biste potvrdili želite li svaku naljepnicu odrezati nakon ispisivanja.	<p>Poruka je prikazana jer odrezzane naljepnice ne smiju ostati na izlaznom prorezu za traku.</p> <p>Kako biste onemogućili prikaz poruke, pritisnite tipku Izbornik pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Pauza rezanja”, zatim pritisnite tipke U redu ili Unesi.</p>
Ne znam broj inačice programske opreme uređaja P-touch.	<p>Broj inačice i ostale informacije o programskoj opremi mogu se potvrditi pomoću postupka navedenog u nastavku. Pritisnite tipku Izbornik, pomoću tipki ▲ ili ▼ odaberite „Info. o verziji”, zatim pritisnite tipke U redu ili Unesi.</p>
Ispisani crtični kodovi ne mogu se pročitati.	<ul style="list-style-type: none"> Ispišite naljepnice tako da crtični kodovi budu poravnati s ispisnom glavom na način prikazan ispod.  <p>1. Ispisna glava 2. Crtični kod 3. Usmjerenošć kod ispisivanja</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokušajte upotrijebiti drugi skener. Preporučujemo ispisivanje crtičnih kodova pomoću [Standard] (Standardno) koje je odabранo u opcijama [Quality] (Kvaliteta). (Windows Vista® / Windows Server® 2008) Kako biste prikazali opcije [Quality] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete - [Upravljačka ploča] - [Hardver i zvuk] - [Pisač], desnim klikom miša kliknete pisač čije ćete postavke promjeniti, zatim kliknete [Ispisne preference]. (Windows® 7 / Windows Server® 2008 R2) Kako biste prikazali opcije [Quality] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete - [Uredaji i pisač], desnim klikom miša kliknete pisač čije ćete postavke promjeniti, zatim kliknete [Ispisne preference]. (Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012) Kako biste prikazali opcije [Quality] (Kvaliteta), otvorite svojstva pisača tako da kliknete [Upravljačka ploča] na zaslonu [Aplikacije] - [Hardver i zvuk] - [Uredaji i pisač], desnim klikom miša kliknete pisač čije ćete postavke promjeniti, zatim kliknete [Ispisne preference].
Želim potvrditi da upotrebljavam najnoviju inačicu softvera.	<p>Aplikacijom P-touch Update Software-a na isporučenom CD-ROM-u možete potvrditi upotrebljavate li najnoviju inačicu softvera.</p> <p>Za detaljne informacije o aplikaciji P-touch Update Software pogledajte Kratki referentni priručnik.</p>

Poruke o pogrešci

Kada se na zaslonu pojavi poruka o pogrešci, pridržavajte se ispod navedenih uputa.

Poruka	Uzrok/rješenje
Spojena je pogrešna vrsta adaptera!	Spojen je nekompatibilan AC adapter. Upotrebljavajte odgovarajući AC adapter.
Baterija je slaba!	Umetnute su baterije oslabile.
Zamijenite bateriju!	Umetnute baterije uskoro će se potrošiti.
Napunite litij-ionsku bateriju!	Baterija je pri kraju. Napunite litij-ionsku bateriju.
Litij-ionska bat.oštećena Kor.dr.nap.!	Oštećena je litij-ionska baterija. Upotrebljavajte AC adapter, alkalne baterije veličine AA (LR6) ili punjive Ni-MH baterije veličine AA (HR6).
Jed.se hldi Prič.XX min, ponov.pokr.!	Pogreška zbog visoke temperature. Pričekajte onoliko vremena koliko je navedeno u poruci, zatim ponovno pokušajte.
Greš. rezača!	Rezač trake bio je zatvoren kada ste pokušali ispisivati ili ulagati traku. Prije nego nastavite, isključite i ponovno uključite P-touch. Ako se traka savila u rezaču, uklonite je.
Umetni kasetu s trakom!	Nije umetnuta kaseta s trakom kada pokušavate ispisati ili pregledati naljepnicu ili uložiti traku. Prije nego nastavite, umetnite kasetu s trakom.
Tekst je pun!	Već je unesen najveći broj znakova. Uredite tekst i upotrebljavajte manje znakova.
Nema teksta!	Nema unesenog teksta, simbola ili podataka crtičnog koda kad pokušavate ispisati ili pregledati naljepnicu. Unesite podatke prije nego nastavite.
Netočna vrij.!	Unesena je neispravna vrijednost za podešavanje duljine trake, više kopija ili funkcije numeriranja. Unesite ispravnu vrijednost za postavku.
Kaseta trake je promijenjena!	Kaseta s trakom odabrana za ispisivanje razlikuje se od kasete s trakom koja je umetnuta u P-touch.
Ogr. redaka! Maks. 7 redaka	Već je unesen najveći broj redaka. Ograničite broj redaka na sedam.
Ogr. širine trake! Maks. 5 redaka	Postoji više od pet redaka teksta kad pritisnete tipke Ispiši ili Pregled kod uporabe trake od 18 mm. Ograničite broj redaka na pet ili stavite širu kasetu s trakom.
Ogr. širine trake! Maks. 3 retka	Postoji više od tri retka teksta kad pritisnete tipke Ispiši ili Pregled kod uporabe trake od 12 mm. Ograničite broj redaka na tri ili stavite širu kasetu s trakom.
Ogr. širine trake! Maks. 2 retka	Postoji više od dva retka teksta kad pritisnete tipke Ispiši ili Pregled kod uporabe trake od 9 mm ili 6 mm. Ograničite broj redaka na dva ili stavite širu kasetu s trakom.
Ogr. širine trake! Maks. 1 redak	Postoji više od jednog retka teksta kad pritisnete tipke Ispiši ili Pregled kod uporabe trake od 3,5 mm. Ograničite broj redaka na jedan ili stavite širu kasetu s trakom.

Poruka	Uzrok/rješenje
Ogr. bloka! Maks. 99 blokova	Premašen je maksimalan kapacitet bloka. Ograničite broj blokova na 99.
Ogr. duljine!	Naljepnica koja će se ispisati uporabom unesenog teksta dulja je od 1 m. Uredite tekst tako da naljepnica ne bude dulja od 1 m.
Umetni kasetu s trakom od 24 mm!	Kaseta s trakom od 24 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 24 mm. Umetnite kasetu s trakom od 24 mm.
Umetni kasetu s trakom od 18 mm!	Kaseta s trakom od 18 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 18 mm. Umetnite kasetu s trakom od 18 mm.
Umetni kasetu s trakom od 12 mm!	Kaseta s trakom od 12 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 12 mm. Umetnite kasetu s trakom od 12 mm.
Umetni kasetu s trakom od 9 mm!	Kaseta s trakom od 9 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 9 mm. Umetnite kasetu s trakom od 9 mm.
Umetni kasetu s trakom od 6 mm!	Kaseta s trakom od 6 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 6 mm. Umetnite kasetu s trakom od 6 mm.
Umetni kasetu s trakom od 3,5 mm!	Kaseta s trakom od 3,5 mm nije umetnuta kada su odabrani izgledi predloška ili bloka za traku od 3,5 mm. Umetnite kasetu s trakom od 3,5 mm.
Umetni kasetu s trakom od HS 23,6 mm!	Termoskupljuća cijev od 23,6 mm nije umetnuta kada je odabran predložak za termoskupljuću cijev od 23,6 mm. Umetnite termoskupljuću cijev od 23,6 mm.
Umetni kasetu s trakom od HS 17,7 mm!	Termoskupljuća cijev od 17,7 mm nije umetnuta kada je odabran predložak za termoskupljuću cijev od 17,7 mm. Umetnite termoskupljuću cijev od 17,7 mm.
Umetni kasetu s trakom od HS 11,7 mm!	Termoskupljuća cijev od 11,7 mm nije umetnuta kada je odabran predložak za termoskupljuću cijev od 11,7 mm. Umetnite termoskupljuću cijev od 11,7 mm.
Umetni kasetu s trakom od HS 8,8 mm!	Termoskupljuća cijev od 8,8 mm nije umetnuta kada je odabran predložak za termoskupljuću cijev od 8,8 mm. Umetnite termoskupljuću cijev od 8,8 mm.
Umetni kasetu s trakom od HS 5,8 mm!	Termoskupljuća cijev od 5,8 mm nije umetnuta kada je odabran predložak za termoskupljuću cijev od 5,8 mm. Umetnite termoskupljuću cijev od 5,8 mm.
Tekst je predug!	Naljepnica koja se treba ispisati s unesnim tekstom dulja je od postavke duljine. Uredite tekst kako bi stao unutar postavljene duljine ili promijenite postavku duljine.
Memorija puna!	Nema dovoljno dostupne interne memorije kad pokušavate pohraniti datoteku s naljepnicom. Izbrisite sve nepotrebne datoteke kako biste dobili mesta u memoriji za novu datoteku s naljepnicom.
Provjeri br. unes. znam.!	Broj znamenaka koje su unesene u podatke crtičnog koda ne odgovara broju znamenaka postavljenom u parametrima crtičnog koda. Unesite točan broj znamenaka.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Poruka	Uzrok/rješenje
Unesi A,B,C ili D na poč. i kr.!	Uneseni podatci crtičnog koda nemaju potreban početni/završni kod (A, B, C ili D koji je potreban na početku i kraju podataka crtičnog koda za protokol CODABAR). Pravilno unesite podatke crtičnog koda.
Maks. 5 crtičnih kodova po naljepnici!	Već ste unijeli pet crtičnih kodova u tekstne podatke kad pokušavate unijeti novi crtični kod. Možete upotrijebiti najviše pet crtičnih kodova po naljepnici. Možete unijeti najviše dva crtična koda kada je odabранo u izgledu zastavice.
Tekst je prevelik!	Tekst je prevelik. Odaberite drugu opciju veličine.
Sistemska pogreška XX!	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Odaberite druge opcije rezanja!	Duljina trake koju ste postavili pomoću postavke duljine trake kraća je od ukupne duljine lijeve i desne marge koja se primjenjuje u opciji rezanja „Vel. marg.“. Morate odabrati drugu opciju rezanja.
Zatvori poklopac!	Otvoren je stražnji poklopac. Zatvorite poklopac kod ispisivanja.
Umetnuta traka nije kompatibilna s ovim uređajem!	Umetnuta je traka koja nije kompatibilna s uređajem P-touch. Upotrebljavajte kompatibilnu traku.
Ogran. retka! Maks. 297 red. po naljepnici	Premašuje maksimalan broj redaka. Možete unijeti najviše 297 redaka na cijelu stranicu i blokove.
Funkcija bloka nije dopuštena!	U ovoj postavci ne možete dodati ili izbrisati blokove.
Ogranič. retka! Maks. 3 retka	Izgled PRIKLJUČNI BLOK omogućuje ispisivanje najviše 3 retka po bloku.
Ova funkcija zahtijeva traku od 9 mm ili širu!	U izgledu PRIKLJUČNI BLOK moraju se upotrebljavati kasete s trakom od 9 mm ili šire.
Vrsta niza mora biti None kod uređivanja!	Tekst se ne može uređivati ako vrstu niza u izgledu PRIKLJUČNI BLOK postavite na Vodoravno ili Hrbat.
Nije pronađena baza podataka!	Pritisnuta je tipka Baza podataka na uređaju P-touch dok u uređaju nije pohranjena ni jedna datoteka baze podataka.
Nema podataka!	Pokušali ste otvoriti datoteku baze podataka koja ne sadrži ni jedan podatak.
Greš. crt. koda!	Pokušalo se ispisati naljepnice s crtičnim kodovima iz baze podataka. P-touch će prikazati ovu poruku kada odabrani raspon baza podataka sadrži nevaljane znakove/brojeve koji nisu podržani protokolom crtičnog koda.
Memor. je puna! Smanjite veličinu datoteke	Ukupna veličina podataka premašuje ugrađenu izbrisivu memoriju nakon uređivanja zapisa u bazi podataka.
Ispis. vis. rezol. nije podržano s ovim medijem!	Kada je u P-touch umetnut nepodržani medij (tekstilna traka, termoskopljajuća cijev itd.), nije moguće ispisivati naljepnice u načinu rada visoke rezolucije.

DODATAK

Specifikacije

Glavna jedinica

Stavka	Specifikacija
Zaslon	
Zaslon sa znakovima	15 znakova x 2 retka i dio za upravljanje (128 x 64 točkice)
Kontrast zaslona	5 razina (+2, +1, 0, -1, -2)

Ispisivanje

Način ispisivanja	Termalni prijenos
Ispisna glava	128 točkica / 180 dpi Način rada visoke rezolucije: maksimalno 180 x 360 dpi (kad je spojen s računalom) *1
Visina ispisa	Maks. 18,0 mm (kod uporabe trake od 24 mm) *2
Brzina ispisivanja	AC adapter: maksimalno 30 mm/s Baterije: maksimalno 20 mm/s Stvarna brzina ispisivanja razlikuje se ovisno o uvjetima
Kaseta s trakom / kaseta za cijevi	Brotherova kaseta s TZe trakom (širine od 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm) Brotherova kaseta s HSe trakom (širine od 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)
Broj redaka	Traka od 24 mm: 1 - 7 redaka; traka od 18 mm: 1 - 5 redaka; traka od 12 mm: 1 - 3 retka; traka od 9 mm: 1 - 2 retka; traka od 6 mm: 1 - 2 retka; traka od 3,5 mm: 1 redak

Memorija (lokalne datoteke)

Veličina memorijskog međuspremnika	Maksimalno 18.297 znakova
Pohrana datoteka	Najviše 99 datoteka

Memorija (prenesena)

Pohrana datoteka	Maksimalno 99 predložaka, baza podataka i slika u svakoj (ukupno 6 MB)
------------------	--

Izvor napajanja

Izvor napajanja	Šest alkalnih baterija veličine „AA” (LR6) *3, šest Ni-MH punjivih baterija veličine „AA” (HR6) *3, *4, litij-ionska baterija (BA-E001), AC adapter (AD-E001)
Automatsko isključivanje napajanja	Šest alkalnih baterija veličine „AA” (LR6) / šest Ni-MH punjivih baterija veličine „AA” (HR6): 20 min. Litij-ionska baterija (BA-E001): 30 min. AC adapter (AD-E001): 60 min. (Pomoću tipke Izbornik promijenite postavku automatskog isključivanja litij-ionske baterije ili AC adaptora.)

Sučelje

USB	Verzija 2.0 (Full Speed) (mini-B, periferni)
Bežični LAN	IEEE802.11b/g/n (Način rada infrastrukture / način rada Ad-hoc)

DODATAK

Stavka	Specifikacija
Veličina	
Dimenzije	Oko 125,8 mm (Š) x 249,9 mm (D) x 94,1 mm (V)
Težina	Oko 1.048 g (bez kasete s trakom i baterija)
Ostalo	
Radna temperatura / vlažnost	10 - 35 °C / 20 - 80 % vlažnosti (bez kondenzacije) Maksimalna temperatura vlažnog termometra: 27 °C

*1 Način rada visoke rezolucije ne može se upotrebljavati s tekstilnom trakom i termoskupljućom cijevi.

*2 Stvarna veličina znakova može biti manja od maksimalne visine ispisa.

*3 Nije uključeno.

*4 Za najnovije informacije o preporučenim baterijama posjetite nas na adresi <http://solutions.brother.com/>

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Sučelje	Bežično	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11b (način rada Ad-hoc)
Mreža (uobičajena)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), mDNS WINS, razrješenje NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, poslužitelj FTP, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
	Protokol (IPv6)	NDP, RA, DNS prevoditelj, LPR/LPD, mDNS Custom Raw Port/Port9100, poslužitelj FTP, SNMPv1, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, LLMNR odzivnik, SNMPv1/v2c
Mreža (sigurnost)	Bežična	SSID (32 znaka), WEP 64/128-bitni, WPA2-PSK (AES), LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Znakovi s akcentima

Znak	Znakovi s akcentima	Znak	Znakovi s akcentima
a	á à â ä æ ã å á ā	n	ñ ñ ñ ñ
A	Á À Â Ä Æ Ñ Å Á Ä	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç č ó	o	ó ò ô ø ö õ œ õ
C	Ç Ç Ç	O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ œ Ó
d	đ ð đ	r	ř ř ř
D	Đ Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ë ë è é è	s	š š š š š š
E	É È Ê Ë Ë Ë È É È	S	Š Š Š Š Š Š Š
g	ǵ ǵ	t	ť ť ƀ
G	Ǉ Ǉ	T	Ͳ Ͳ ߺ
i	í î î ï î î	u	ú ù û ü ù ü ü
I	Í Î Î Ù Î Î	U	Ú Ù Ú Ü Ù Ü Ü
k	k	y	ý ÿ
K	K	Y	Ý ÿ
l	ł í l ł l	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

Značajka znaka

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
Font	LGO (Letter Gothic)	ABCabc	CAL (Calgary)	<i>ABCabc</i>
	HEL (Helsinki)	ABCabc	BEL (Belgium)	ABCabc
	BRU (Brussels)	ABCabc	ATL (Atlanta)	ABCabc
	US	ABCabc	ADM (Adams)	ABCabc
	LA (Los Angeles)	ABCabc	BRN (Brunei)	ABCabc
	SGO (San Diego)	ABCabc	SOF (Sofia)	ABCabc
	FLO (Florida)	ABCabc	GER (Germany)	<i>ABCabc</i>
Vel.	Auto	Kada je odabрано Auto, tekst se automatski podešava za ispisivanje u najvećoj veličini dostupnoj za svaku širinu trake.	18 pt	ABCabc
	48 pt	ABCabc	12 pt	ABCabc
	42 pt	ABCabc	9 pt	ABCabc ggiyy
	36 pt	ABCabc	6 pt	ABCabc ggiyy
	24 pt	ABCabc		
Šir.	x 2	ABCabc	x 2/3	ABCabc
	x 3/2	ABCabc	x 1/2	ABCabc
	x 1	ABCabc		

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

DODATAK

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat
Stil	Norm.	ABCabc	KURZ (Kurziv)	ABCabc
	PDB (Podebljano)	ABCabc	K+PDB (Podebljani kurziv)	ABCabc
	KONT (Kontura)	ABCabc	K+KON (Kurziv i kontura)	ABCabc
	SJN (Sjenčano)	ABCabc	K+SJN (Kurziv i sjenčano)	ABCabc
	PUN (Puno)	ABCabc	K+PUN (Kurziv i puno)	ABCabc
Redak	Isk.	ABCabc	POTC. (Podcrtno)	ABCabc
	KRŽ (Prekrzano)	ABCabc		
Porav. (Poravnanje)	Lijevo	ABCabc	Desno	ABCabc
	Centar	ABCabc	Pravo (Obostrano poravnanje)	A B C a b c



- Stvarna veličina ispisanog fonta ovisi o širini trake, broju znakova i broju unesenih redaka. Kada znakovi dosegnu maksimalnu veličinu, odabrani će font prijeći na prilagođeni font koji se temelji na stilu Helsinki. Time se omogućuje ispisivanje s najmanjim tekstrom na uske naljepnice ili naljepnice s više redaka.
- Sav tekst od 6 točaka ispisuje se u fontu Helsinki, osim u zadanoj postavci.

Okviri

Značajka	Vrijednost	Rezultat	Vrijednost	Rezultat								
Okvir	Isk.	ABCabc	4	ABCabc								
	1	ABCabc	5	ABCabc								
	2	ABCabc	6	ABCabc								
	3	ABCabc	7	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> <tr><td>ABC</td><td>abc</td><td>ABC</td></tr> </table>	ABC							
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										
ABC	abc	ABC										

Crtični kodovi

Tablica postavki crtičnih kodova

Značajka	Vrijednost
Protokol	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Šir.	Mala
	Velika
Ispod# (znakovi ispisani ispod crtičnog koda)	Uk.
	Isk.
Prov.znam. (ispitna znamenka)	Isk.
	Uk. (dostupno je samo za protokole CODE39, I-2/5 i CODABAR)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DODATAK**Popis posebnih znakova****CODE39**

Posebni znak	CODABAR
-	-
.	\$
(RAZMAK)	:
\$	/
/	.
+	+
%	

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Posebni znak	Posebni znak	Posebni znak
(RAZMAK)	\	DC3
!]	DC4
;"	^	NAK
#	—	SYN
\$	NUL	ETB
%	.	CAN
&	SOH	EM
,	STX	SUB
(ETX	ESC
)	EOT	{
*	ENQ	FS
+	ACK	
,	BEL	GS
-	BS	}
.	HT	RS
/	LF	~
:	VT	US
;	FF	DEL
<	CR	FNC3
=	SO	FNC2
>	SI	FNC4
?	DLE	FNC1
@	DC1	
[DC2	

Napomene o uporabi aplikacije P-touch Transfer Manager (za Windows®)

Budući da pojedine funkcije aplikacije P-touch Editor 5.1 nisu dostupne s uređajem P-touch, imajte na umu sljedeće stavke dok budete upotrebljavali aplikaciju P-touch Editor 5.1 za kreiranje predložaka.

Možete provjeriti pretpregled ispisano predloška prije nego se kreirani predložak prenese na P-touch. Za detaljne informacije pogledajte „Prijenos predloška naljepnice na P-touch Transfer Manager” na stranici 26.

Napomene o kreiranju naljepnica

- P-touch sadrži 14 fontova. Pojedini tekstovi u predlošku koji se prenosi na P-touch ispisat će se pomoću sličnih fontova i veličina znakova koje sadrži P-touch. Zbog toga se ispisana naljepnica može razlikovati od predloška kreiranog u aplikaciji P-touch Editor.
- Veličina znakova mogla bi se, ovisno o postavci tekstnog objekta, automatski smanjiti ili se dio teksta možda neće ispisati. U tom slučaju promijenite postavku tekstnog objekta.
- Iako se pomoću aplikacije P-touch Editor stilovi znakova mogu primijeniti na pojedinačne znakove, pomoću uređaja P-touch stilovi se mogu primijeniti samo na blok teksta. Osim toga, pojedini stilovi znakova nisu dostupni na uređaju P-touch.
- Polje numeriranja određeno aplikacijom P-touch Editor ne može se prenijeti.
- Pozadine određene aplikacijom P-touch Editor nisu kompatibilne s uređajem P-touch.
- Objekti datuma i vremena, koji upotrebljavaju postavku „Prilikom ispisivanja” u aplikaciji P-touch Editor, neće se ispisati.
- Izgled aplikacije P-touch Editor, koji upotrebljava funkciju podijeljenog ispisivanja (povećavanje naljepnice i ispisivanje na 2 naljepnice ili više njih), ne može se prenijeti.
- Uređaj P-touch učitava samo prvih sedam redaka teksta utiskanih u polje baze podataka.
- Ako u ispisnom području bude previše polja, ta se polja ne mogu u cijelosti ispisati.

Napomene o prijenosu predložaka

- Ispisana naljepnica može se razlikovati od slike koja je prikazana u području pretpregleda u programu aplikacije P-touch Transfer Manager.
- Ako se dvodimenzionalni crtični kod koji nije učitan u P-touch prenese na P-touch, pretvorit će se u sliku. Slika konvertiranog crtičnog koda ne može se uređivati. Ako je crtični kod jednodimenzionalan i sadrži protokol crtičnog koda koji nije kompatibilan s uređajem P-touch, doći će do pogreške i predložak se neće moći prenijeti.
- Svi objekti koji se ne mogu urediti pomoću uređaja P-touch pretvaraju se u slike.
- Grupirani objekti pretvorit će se u jednu bitmapu iz koje se podatci neće moći uređivati pomoću tipkovnice uređaja P-touch.

Napomene o prijenosu podataka koji nisu predlošci

- Ako se broj ili redoslijed polja u bazi podataka promijeni i samo se prenese baza podataka (*.csv datoteka) radi ažuriranja, baza podataka možda se neće pravilno povezati s predloškom. Osim toga, P-touch mora prepoznati prvi redak podataka u prenesenoj datoteci kao „nazive polja”.
- Logotipi, simboli i grafika preneseni na P-touch automatski će se podesiti (za 8 veličina) na veličinu rezidentnog fonta ili bilo kojeg rezidentnog simbola u biblioteci.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

brother