

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)  
SKMU PG9-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller számos kábel és huzal bevezető rendszert tart a portfóliójában: különféle műanyag, bronz és rozsdamentes acél kábel tömszelencék, IP 66, 67, 68 vagy IP69k védelemmel. A kábel tömszelencék komplett alternatívája az előszerelt kábel modulos többeres vagy többkábeles bevezető rendszer, amely egyszerűen és gyorsan illeszthető be a villamos készülékbe. Végül, de nem utoljára a Weidmüller EX tanúsított kábel tömszelencéket és kábel/huzal rendszereket kínál.

- A kábel tömszelencék műanyagból és bronzból készülnek
- EMC csavarkötések
- robbanásveszélyes területekre
- VDE, CSA és UL engedélyek

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SKMU PG9-MS                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1694080000</a>                                                   |
| Verzió         | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 9, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN)     | 4008190872243                                                                |
| Menny.         | 100 Stück                                                                    |

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)  
SKMU PG9-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Nettó tömeg 2,2 g

**Termék környezetvédelmi megfelelése**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Szélesség**

Vastagság 2,8 mm

**Általános információk**

|              |          |              |                       |
|--------------|----------|--------------|-----------------------|
| AF 1. méret  | 18 mm    | Anyag        | Sárgaréz, nikkelezett |
| Belső menet  | PG 9     | Külső menet  | PG 9                  |
| Külső átmérő | 20,79 mm | Menet hossza | 2,8 mm                |
| Tömszelencék | PG       | Vastagság    | 2,8 mm                |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000940    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000940    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 23-11-07-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-24 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-24 |            |             |

**Jóváhagyások**

ROHS Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)  
Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)

**SKMU MS (sárgaréz ellenanya)  
SKMU PG9-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**