

ESG
ESG 9/10 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

Különböző típusok kaphatók a következő gyártók készülékeihez:

- Siemens
- Telemecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésinre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeket a jelölőket a SpeedMarking lézernyomtatóval nem lehet nyomtatni.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|--|
| Típus | ESG 9/10 MC NE WS |
| Rendelési szám | 1775910000 |
| Verzió | ESG, Készülékjelölők x 10 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható |
| GTIN (EAN) | 4032248154852 |
| Menny. | 200 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 1324380000 |

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 15:36:51 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**ESG
ESG 9/10 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Szélesség | 10 mm | Szélesség (coll) | 0,394 inch |
| Magasság | 9 mm | Magasság (coll) | 0,354 inch |
| Mélység | 0,8 mm | Mélység (coll) | 0,031 inch |
| Nettó tömeg | 0,45 g | | |

Általános adatok

| | | | |
|----------|--------------|---|--------------|
| Anyag | PA 66 | Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9 |
| Halogén | Nem | Szélesség | 10 mm |
| Szín | fehér | UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Változat | dugaszolható | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |

Besorolások

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

Jóváhagyások

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | STEP |
| Software | M-Print PRO configuration file |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

**ESG
ESG 9/10 MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

