

**VPK (műanyag záródugó)  
VP M12 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség  
osztály megőrzéséhez

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VP M12 K54                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1776930000</a>                                                   |
| Verzió         | VPK (műanyag záródugó), Záródugók, M 12, 6 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| GTIN (EAN)     | 4032248156375                                                                |
| Menny.         | 100 Stück                                                                    |

**VPK (műanyag záródugó)  
VP M12 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |             |            |
|-------------|--------|-------------|------------|
| Hossz       | 5,5 mm | Hossz, inch | 0,217 inch |
| Nettó tömeg | 0,9 g  |             |            |

**Általános információk**

|                                    |                         |                                    |          |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Anyag                              | Poliamid 6 (PA6 - GF30) | Fej átmérő                         | 15 mm    |
| Külső menet                        | M 12                    | Menet hossza                       | 6 mm     |
| Menetemelkedés                     | 1,5 mm                  | Tömszelencék                       | metrikus |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                     | Védelmi osztály                    | IP54     |
| Védelmi osztály, GWDR              | IP65                    | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                  |                                    |          |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Engineering Data   | <a href="#">STEP</a>                                                      |
| Tervezési adatok   | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |

**VPK (műanyag záródugó)**  
**VP M12 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**