

**VPK (műanyag záródugó)
VP M40 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A főleges menetes furatok tömítésére az IP védetség
osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP M40 K54
Rendelési szám	1776950000
Verzió	VPK (műanyag záródugó), Záródugók, M 40, 13 mm, IP65, Poliamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156399
Menny.	25 Stück

**VPK (műanyag záródugó)
VP M40 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Hossz	7 mm	Hossz, inch	0,276 inch
Nettó tömeg	10,16 g		

Általános információk

Anyag	Poliamid 6 (PA6 - GF30)	Fej átmérő	46 mm
Külső menet	M 40	Menet hossza	13 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Védelmi osztály	IP54
Védelmi osztály, GWDR	IP65	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**VPK (műanyag záródugó)
VP M40 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**