

**SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A Weidmüller számos kábel és huzal bevezető rendszert tart a portfóliójában: különféle műanyag, bronz és rozsdamentes acél kábel tömszelencék, IP 66, 67, 68 vagy IP69k védelességgel. A kábel tömszelencék komplett alternatívája az előszerelt kábel modulos többeres vagy többkábeles bevezető rendszer, amely egyszerűen és gyorsan illeszthető be a villamos készülékbe. Végül, de nem utoljára a Weidmüller EX tanúsított kábel tömszelencéket és kábel/huzal rendszereket kínál.

- A kábel tömszelencék műanyagból és bronzból készülnek
- EMC csavarkötések
- robbanásveszélyes területekre
- VDE, CSA és UL engedélyek

Általános rendelési adatok

Típus	SKMU EMV M32
Rendelési szám	1777650000
Verzió	SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC), Ellenanya, M 32, 4.1 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248157921
Menny.	50 Stück

**SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M32**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Nettó tömeg	5,38 g
-------------	--------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szélesség

Vastagság	4,1 mm
-----------	--------

Általános információk

AF 1. méret	36 mm	Anyag	Sárgaréz, nikkelezett
Belső menet	M 32	Külső menet	M 32
Külső átmérő	41,58 mm	Menet hossza	4,1 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	Tömszelencék	metrikus
Vastagság	4,1 mm		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

**SKMU MS EMV (sárgaréz ellenanya - EMC)
SKMU EMV M32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok**