VPMS (sárgaréz záródugó)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



A fölösleges menetes furatok tömítésére az IP védettségi osztály megőrzéséhez

Általános rendelési adatok

Típus	VP M20-MS65
Rendelési szám	1777740000
Verzió	VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, M 20, 6 mm, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248158010
Menny.	100 Stück

VPMS (sárgaréz záródugó)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Hossz	9,5 mm	Hossz, inch	0,374 inch
Magasság	9,5 mm	Magasság (coll)	0,374 inch
Nettó tömeg	7,3 g	Átmérő	22 mm

Termék környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Általános információk

Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Fej átmérő	22 mm
Külső menet	M 20	Menet hossza	6 mm
Menetemelkedés	1,5 mm	O-gyűrű	NBR
Tömszelencék	metrikus	Tömítés	NBR
Védelmi osztály	IP68	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CE
ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

VPMS (sárgaréz záródugó)
VP M20-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

