

## FL SWITCH SFNB 5TX


Rendelési szám: 2891001

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2891001>

Ethernet Switch, 5 darab TP-RJ45 csatlakozó, a 10 vagy 100 MBit/s adatátviteli sebesség önműködő felismerése (RJ45), autocrossing funkció

### Ethernet

#### Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 457163
Csomag	1
Vámtarifa	85176200
Katalógusoldal információ	Oldal 6 (CAT-8-2013)

#### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.08.17



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

#### Muszaki adatok

##### Interfészek

1. interfész	Ethernet (RJ45)
A portok mennyisége	5 (RJ45 portok)
Csatlakozási mód	RJ45
Csatlakozástechnikai tudnivalók	Autonegotiation és autocrossing
Átviteli fizika	Ethernet csavart érpáras RJ45-tel

Átviteli sebesség	10/100 MBit/s
<b>Funkció</b>	
Alapfunkció	Nem menedzselt switch/autonegotiation, megfelel az IEEE 802.3 szabványnak, Store and Forward-Switching-Mode
Diagnosztikai és állapotjelzők	LED-ek: U <sub>s</sub> , link és aktivitás portonként
<b>Hálózatkiterjesztési paraméterek</b>	
Kaszádolási mélység	Hálózati, vonalas és csillag struktúra: tetszőlegesen
Maximális vezeték hossz (csavart vezetékpár)	100 m
<b>Tápfeszültség</b>	
Tápfeszültség	24 V DC
Hullámosság	3,6 V <sub>SS</sub> (a megengedett feszültségtartományon belül)
Tápfeszültség tartomány	12 V DC ... 48 V DC
Jellemző áramfelvétel	185 mA (24 V DC)
Maximális áramfelvétel	345 mA (@12 V C)
<b>Általános adatok</b>	
Szélesség	28 mm
Magasság	110 mm
Mélység	70 mm
Szerelési mód	Kalapsín
AX kialakítás	Blokkos építésmód
Súly	205 g
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-10 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 85 °C
Megengedett páratartalom (üzemben)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás)	5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül)
Légnyomás (üzemeléskor)	86 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 1 500 m-ig)
Légnyomás (tárolás/szállítás)	66 kPa ... 108 kPa (tengerszint felett 3 500 m-ig)
Elektronikaház anyaga	alumínium
Zavarkisugárzás	EN 61000-6-4
Zavarállóság	EN 61000-6-2
<b>EMC irányelv konformitás</b>	
Szabvány alapján fejlesztve	IEC 61000-6,2

Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-2 (ESD)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-3 (zavarállóság sugárzott behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-4 (Burst)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-5 (Surge)
Vizsgálati eredmény	"B" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-6 (zavarállóság vezetéken terjedő behatások ellen)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	IEC 61000-4-8 (zavarállóság mágneses erőterrel szemben)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium
Vizsgálati szabvány	EN 55022 (zavarkibocsátás)
Vizsgálati eredmény	"A" kritérium

#### Tanúsítványok



Tanúsítások cULus Recognized

Ex tanúsítások: cULus Listed

Igényelt tanúsítások:

#### Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>kábelek/vezetők</b>		
2832250	FL CAT5 PATCH 0,3	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,3 m
2832263	FL CAT5 PATCH 0,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 0,5 m
2832276	FL CAT5 PATCH 1,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,0 m
2832221	FL CAT5 PATCH 1,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 1,5 m
2832629	FL CAT5 PATCH 10,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 10,0 m
2832289	FL CAT5 PATCH 2,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 2,0 m

2832292	FL CAT5 PATCH 3,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 3,0 m
2832580	FL CAT5 PATCH 5,0	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 5,0 m
2832616	FL CAT5 PATCH 7,5	lengőkábel, CAT5, előre konfekcionált, 7,5 m

**szerelés**

0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
---------	-----------	---

**Általános**

2832991	FL RJ45 PROTECT CAP	porvédő sapka RJ45 aljzathoz
---------	---------------------	------------------------------

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;