Kivonat az online katalógusból

PC 4/ 6-ST-7,62

Rendelési szám: 1804946

Az ábrán a termék 5 pólusú változata látható



http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1804946

Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 6, Raszterméret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Termék jegyzetek
WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.02.11

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Kereskedelmi adat

EAN	4 017918 046385
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 512 (CAT-1-2013)

Muszaki adatok

Méretek / pólusok

Magasság	18,1 mm
Raszterméret	7,62 mm
„a“ méret	38,1 mm
Pólusszám	6
Csavarmenet	M3

Meghúzási forgatónyomaték min	0,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	0,6 Nm

Műszaki adatok

Termékcsalád	PC 4/..-ST
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	6 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	6 kV
Méretezési feszültség (III/2)	630 V
Méretezési feszültség (II/2)	1000 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I_N névleges áram	20 A
U_N névleges feszültség	400 V
Névleges keresztmetszet	4 mm²
Maximális terhelőáram	20 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Idomszer	A4
Csupaszolási hossz	7 mm
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	20 A
UL/CUL Usegroup C névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup C névleges áram	20 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	600 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	5 A

Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	4 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max	4 mm²

Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min	0,25 mm²
Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max	4 mm²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	10
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	2,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,2 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	1,5 mm²
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm²
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	2,5 mm²
AWG az UL/CUL szerint min.	30
AWG az UL/CUL szerint max.	10

Tanúsítványok

Tanúsítások CSA, cULus Recognized, GOST, BV, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
1051993	B-STIFT	jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm

0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-100-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm
0805153	SK 7,62/3,8:SO	Jelölőkártyák, fehér, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 7,62 mm
0803906	SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT	Jelölőkártyák, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Office-Drucksysteme, Szerelési mód: Ragasztható

dugasz/adapter

1600027	CP-HCC 4	Kódoló profil, Szín: vörös

szerszámok

1205053	SZS 0,6X3,5	Működtető szerszám, ST kapcsokhoz, szigetelt, hornyos csavarhúzóként is alkalmazható, mérete: 0,6x3,5x100 mm, kétkomponensű markolat, csúszásmentes

Általános

1837227	KGG-PC 4/ 3	Kábeltokozat, Rasztermeret: 0 mm, Pólusszám: 3, „a“ méret: 24,66 mm, Szín: zöld
1837324	KGG-PC 4/ 3-F	Kábeltokozat, Rasztermeret: 0 mm, Pólusszám: 3, „a“ méret: 24,66 mm, Szín: zöld
1837256	KGS-PC 4/ 6	Kábeltokozat, Rasztermeret: 0 mm, Pólusszám: 6, „a“ méret: 47,52 mm, Szín: zöld
1837353	KGS-PC 4/ 6-F	Kábeltokozat, Rasztermeret: 0 mm, Pólusszám: 6, „a“ méret: 47,52 mm, Szín: zöld

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás

Általános


1849998	PCVK 4-7,62	Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 1, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1876246	PCVK 4-7,62-PE	Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 630 V, Pólusszám: 1, Rasztermeret: 7,62 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld-sárga
1838381	UPCV3K 4-G-7,62	Dugaszrész, Névleges áram: 20 A, Méretezési feszültség (III/2): 1000 V, Pólusszám: 1, Rasztermeret: 7,62 mm, A cikk különböző pólusszámokhoz sorolható! Rögzítőperem: Tartozék cikksz. 1881202

Rajzok

Diagram




Derating görbe a következőkhöz: PC 4/..-ST-7,62, PC 4/..-G-7,62-vel



Derating görbe a következőkhöz: PC 4/..-ST-7,62, PCV 4/..-G-7,62-vel

Méretrajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;