

**VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence
húzásmentesítő)
VGM25-MS54 ZE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tömszelencék külső, koncentrikus feszítés mentesítéssel
(befogópofákkal) IP 54

Általános rendelési adatok

Típus	VGM25-MS54 ZE
Rendelési szám	1778480000
Verzió	VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő), Tömszelencék, M 25, 7 mm, OD min. 9 - OD max. 19 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
GTIN (EAN)	4032248161492
Menny.	25 Stück

VG MS ZE (standard sárgaréz tömszelence húzásmentesítő) VGM25-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Hossz	38 mm	Hossz, inch	1,496 inch
Nettó tömeg	93,9 g		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános információk

AF 1. méret	34 mm	AF 2. méret	30 mm
Anyag	Sárgaréz, nikkelezett	Csatlakozóadapter nyomatéka, max.	12 Nm
Csatlakozóadapter nyomatéka, min.	12 Nm	Kábel külső átmérője, max.	19 mm
Kábel külső átmérője, min.	9 mm	Külső menet	M 25
Menet hossza	7 mm	Menetemelkedés	1,5 mm
Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, max.	21 mm	Rögzítési tartomány, húzásmentesítő, min.	12 mm
Tömszelencék	metrikus	Tömítőbetét	NBR
Védelmi osztály	IP54	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Zárt anya nyomatéka, max.	8 Nm	Zárt anya nyomatéka, min.	8 Nm
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C

Besorolások

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-09
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN.WSCAD