

**Tartozékok
WSH 26 MT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztráció

Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Típus	WSH 26 MT
Rendelési szám	1789750000
Verzió	Tartozékok
GTIN (EAN)	4032248213603
Menny.	10 Stück

Tartozékok WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Nettó tömeg 54,5 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet, max. 40 °C Tárolási hőmérséklet, min. 10 °C
 Tárolási hőmérséklet 10 °C...40 °C

Anyag adatok

Szín szürke

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából
 bevizsgált változat Nem

Besorolások

ETIM 3.0	EC001285	ETIM 4.0	EC001285
ETIM 5.0	EC001285	ETIM 6.0	EC001166
eClass 6.2	27-14-11-43	eClass 7.1	27-14-11-43
eClass 8.1	27-14-11-43	eClass 9.0	27-40-06-07
eClass 9.1	27-14-11-92		

Jóváhagyások

ROHS Megfelel

Letöltések

Tervezési adatok [EPLAN, WSCAD](#)
 User Documentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)