

**ClipCard
CC-H 15/27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően, a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet PRO, az MCP Plus plotter, MCP Basis és MC-Mobilo.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	CC-H 15/27
Rendelési szám	1790410000
Verzió	ClipCard, Tartozékok, 15 x 27 mm, fekete
GTIN (EAN)	4032248215201
Menny.	45 Stück
kompatibilis nyomtató	1324380000

**ClipCard
CC-H 15/27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Mélység	5,5 mm	Mélység (coll)	0,217 inch
Nettó tömeg	0,996 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid 66	Halogén	Nem
Javasolt iparágak	Berendezés	Szélesség	27 mm
Szín	fekete	UL 94 éghetőségi osztály	V-2
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD