

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 30/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocs sín és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék. A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Típus | TBF 30/30/18 7035 |
| Rendelési szám | 0360300000 |
| Verzió | TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 302 mm, Szélesség: 302 mm, Mélység: 175 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke |
| GTIN (EAN) | 4032248002153 |
| Menny. | 1 Stück |

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 30/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

| | | | |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Szélesség | 302 mm | Szélesség (coll) | 11,89 inch |
| Magasság | 302 mm | Magasság (coll) | 11,89 inch |
| Mélység | 175 mm | Mélység (coll) | 6,89 inch |
| Tömeg | 2 270 g | Nettó tömeg | 2 420 g |

Tartozékok általános információi

| | |
|-------|-------------------------------|
| Anyag | üvegszál erősítésű poliészter |
|-------|-------------------------------|

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 44 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 10 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 44 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 10 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x28 |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 1x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 1x28 |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|
| Fedélcsavarak nyomatéka | 1,5 Nm | Felhasználási területek | Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás |
| Mérgező tulajdonság | Halogénmentes | Szabványok | IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208 |
| UL 94 éghetőségi osztály | HB | Anyag | üvegszál erősítésű poliészter |
| Tömítés anyaga | Poliuretán | Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C | Ütésállóság | Az IEC 62208 szerint IK08, Az IEC 62262 szerint IK10 |
| Védelmi osztály | IP67 | Ház kiegészítő | 6,5 mm a házfeneken keresztül |
| Fedél kiegészítő | Kereszthornyos nylon csavar | Integrált rögzítést | 4 ill. 6 tőcsavar M6 belső (anya) menet |

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 30/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Engineering Data | STEP |
| Tervezési adatok | EPLAN, WSCAD |

Adatlap**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 30/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok