TBF (polyester empty enclosure)
MF TBF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások
széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.
Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocssínek és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	MF TBF
Rendelési szám	0360800000
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Rögzítőláb, Rögzítőfülek, Anyag: Poliamid, mélyfekete
GTIN (EAN)	4008190108595
Menny.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 19:20:39 CEST

TBF (polyester empty enclosure)
MF TBF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	71 g

Tartozékok általános információi

Anyag	Poliamid	Rögzítés típusa	becsavart állapotban

Általános információ

Anyag	Poliamid

Besorolások

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 6.0	EC002625
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-28-07
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD