

**Csavarhúzó
IS 6 DIN 6911****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Imbuszcsonvarkúzó kiváló minőségű műanyagból készült derékszögű markolattal

- Nikkelezett felület
- Edzett króm-vanádium acélból készült
- DIN 6911 szerint
- DIN 6912 szerinti csavarokhoz

Általános rendelési adatok

Típus	IS 6 DIN 6911
Rendelési szám	0407900000
Verzió	Szerszámok, Imbuszculcs, Kés hossza: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
Menny.	1 Stück

**Csavarhúzó
IS 6 DIN 6911**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	110 mm	Szélesség (coll)	4,331 inch
Tömeg	61 g	Nettó tömeg	61 g

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Csavarozó szerszámok

Alak	Érintkező	Kés hossza	80 mm
Méret	6		

Besorolások

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

Jóváhagyások

Jóváhagyások

**Letöltések**

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Tervezési adatok	WSCAD