

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 19/15/14 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocs sínnek és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék. A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	TBF 19/15/14 trsp
Rendelési szám	0500500000
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 186 mm, Szélesség: 151 mm, Mélység: 140 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke, Áttetsző
GTIN (EAN)	4032248043828
Menny.	1 Stück

TBF (polyester empty enclosure) TBF 19/15/14 trsp

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Szélesség	151 mm	Szélesség (coll)	5,945 inch
Magasság	186 mm	Magasság (coll)	7,323 inch
Mélység	140 mm	Mélység (coll)	5,512 inch
Tömeg	1 055 g	Nettó tömeg	810 g

Tartozékok általános információi

Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
-------	-------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

Tömszelencék, jobb

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x11	WDU 35 / ZDU 35	1x3
WDU 4 / ZDU 4	1x9	WDU 6 / ZDU 6	1x7

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x9	WDU 16 / ZDU 16	1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x18	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x15	WDU 6 / ZDU 6	1x11

Általános információ

Fedélcsavarok nyomatéka	1,5 Nm	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Mérgező tulajdonság	Halogénmentes	Szabványok	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Ütésállóság	Az IEC 62208 szerint IK08, Az IEC 62262 szerint IK10
Védelmi osztály	IP66	Ház kiegészítő	6,5 mm a házfénéken keresztül
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos nylon csavar	Integrált rögzítést	4 ill. 6 tőcsavar M6 belső (anya) menet

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 19/15/14 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 19/15/14 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok