

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 60/30/21 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Poliészter házak A TBF sorozatú házak különösen szívós, üvegszál erősítésű poliészterből készülnek. Ezek a házak ideálisak kis súlyt igénylő, ütésálló alkalmazásokhoz. Az időjárásálló TBF házakat az alkalmazások széles köréhez terveztük. A tartozékok széles választékával univerzális megoldást kínálnak a beépítő tételek felvételére, mint a szabályozók, mérőkészülékek, szelepek és egyéb készülékek.

Jellemzők:

- 9 méret 2 változatban
- fedél nylon csavarokkal
- rögzítő furatok a tömített téren kívül
- Menet a kapocs sínnek és szerelőlapok rögzítéséhez
- Sokféle tartozék. A Weidmüller ezt a házat a felhasználó igényeit kielégítve tudja gyártani és szállítani, felszerelve az összes szükséges sorkapoccsal és kábel tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	TBF 60/30/21 trsp
Rendelési szám	0500900000
Verzió	TBF (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 603 mm, Szélesség: 302 mm, Mélység: 210 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliészter, Világosszürke, Áttetsző
GTIN (EAN)	4008190994921
Menny.	1 Stück

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 60/30/21 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	302 mm	Szélesség (coll)	11,89 inch
Magasság	603 mm	Magasság (coll)	23,74 inch
Mélység	210 mm	Mélység (coll)	8,268 inch
Tömeg	4 380 g	Nettó tömeg	3 900 g

Tartozékok általános információi

Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
-------	-------------------------------

Tömszelencék, felső/alsó

M12	44	M16	24
M20	20	M25	10
M32	4	M40	3
M50	3	M63	2

Tömszelencék, jobb

M12	88	M16	48
M20	40	M25	20
M32	8	M40	6
M50	6	M63	4

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	5x22	WDU 16 / ZDU 16	5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	5x44	WDU 35 / ZDU 35	5x14
WDU 4 / ZDU 4	5x37	WDU 6 / ZDU 6	5x28

vízszintes összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x51	WDU 16 / ZDU 16	1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x101	WDU 35 / ZDU 35	1x32
WDU 4 / ZDU 4	1x85	WDU 6 / ZDU 6	1x64

Általános információ

Fedélcsavarak nyomatéka	1,5 Nm	Felhasználási területek	Építési rendszerek és technológia, Közlekedéstechnika, Csomagolóipar, Gépgyártás
Mérgező tulajdonság	Halogénmentes	Szabványok	IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208
UL 94 éghetőségi osztály	V-2	Anyag	üvegszál erősítésű poliészter
Tömítés anyaga	Poliuretán	Üzemi hőmérséklet, min.	-50 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	130 °C	Ütésállóság	Az IEC 62208 szerint IK08, Az IEC 62262 szerint IK10
Védelmi osztály	IP66	Ház kiegészítő	6,5 mm a házfeneken keresztül
Fedél kiegészítő	Kereszthornyos nylon csavar	Integrált rögzítést	4 ill. 6 tőcsavar M6 belső (anya) menet

**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 60/30/21 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 3.0	EC000058	ETIM 4.0	EC000058
ETIM 5.0	EC000058	ETIM 6.0	EC000261
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 5.1	27-14-91-07
eClass 6.2	27-14-91-07	eClass 7.1	27-14-91-07
eClass 8.1	27-14-91-07	eClass 9.0	27-18-01-01
eClass 9.1	27-18-92-90		

Jóvá hagyások

Jóvá hagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD

Adatlap**TBF (polyester empty enclosure)
TBF 60/30/21 trsp**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok