

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A Weidmüller vezető- és kábeljelölő termékeinek széles választéka a legkülönbözőbb alkalmazásokban nyújt megoldást. Az alkalmazási területek a vékony vezetékektől a nagy külső átmérőjű kábelekig terjednek. A termékek között található kombinált rendszerek egyedi címkékkel, átlátszó hüvelyekkel, zsugorcsövek és jelölők, amelyeket kábelkötőkkel lehet rögzíteni.

Általános rendelési adatok

Típus	CLI RH 20-02 CLI R 02
Rendelési szám	0563700000
Verzió	CableLine, Rögzítőtüske-tartó, 55 x 55 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190291136
Menny.	1 Stück

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	55 mm	Szélesség (coll)	2,165 inch
Magasság	55 mm	Magasság (coll)	2,165 inch
Mélység	28 mm	Mélység (coll)	1,102 inch
Nettó tömeg	44 g		

Általános adatok

Anyag	Poliamid	Anyag színe az ellenállás kódja szerint	2
Halogén	Igen	Javasolt iparágak	Folyamat, Berendezés
Szélesség	55 mm	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen
---------	------

Besorolások

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Tervezési adatok	WSCAD
------------------	-----------------------

CableLine **CLI RH 20-02 CLI R 02**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa

