

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 3 SS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Product image**

Ideálisan illesztve az energia, folyamat- és szállítási ipar számára, a Klippon® STB házsorozat tökéletesen egészíti ki a meglévő Klippon tokozás portfóliónkat. Az sorozat házai pl. az EN62208 és az EN60079-0/7 (ATEX) nemzetközi szabványok szerint engedélyezettek.

- Tükrösített vagy elektropolírozott 1.4404 (316L), 1,5 mm-es rozsdamentes acél
- Nagy hőállóságú tömítés szabványos -60 °C .. +100 °C (+120 °C kívánságra) bővített hőmérsékleti tartomány
- Engedélyezett az ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST és INMETRO szabványok szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak

A Weidmüller ezt a szekrényt az ügyfél igényei szerint tudja gyártani és szállítani az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével felszerelve.

**Általános rendelési adatok**

| Típus          | KLIPPON STB 3 SS                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1002720000</a>                                                                                                                                                 |
| Verzió         | Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 190 mm, Szélesség: 190 mm, Mélység: 100 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Tükröpolírozott, ezüst |
| GTIN (EAN)     | 4032248695652                                                                                                                                                              |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                                                                    |

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 3 SS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|                             |         |                  |            |
|-----------------------------|---------|------------------|------------|
| Szélesség                   | 190 mm  | Szélesség (coll) | 7,48 inch  |
| Magasság                    | 190 mm  | Magasság (coll)  | 7,48 inch  |
| Mélység                     | 100 mm  | Mélység (coll)   | 3,937 inch |
| Rögzítési méret - szélesség | 215 mm  | Tömeg            | 2,59 kg    |
| Nettó tömeg                 | 2 433 g |                  |            |

**Tanúsítványszámok - tokozat**

|                                            |                      |                                              |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (ATEX)     | IBExU07ATEX1148      | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)          | IBExU 07ATEX1147U    |
| Tanúsítvány száma szerelt ház (IECEX)      | IECEX IBE 09.0019    | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)           | IECEX IBE 09.0018U   |
| Certificate no., assembled enclosure (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.01328 | Certificate no., empty enclosure (EAC)       | RU C-DE.ГБ08.B.00472 |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (INMETRO)  | IEEx 13.0003         | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)       | IEEx 13.0002U        |
| Tanúsítvány száma - szerelt ház (AEx)      | E223792              | Certificate no., assembled enclosure (KOSHA) | 16-AV4BO-0247X       |
| Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)              | 59358-08             | Tanúsítvány száma (MARITREG)                 | 15.40041.250         |
| Tanúsítvány száma (cULus)                  | E256877              |                                              |                      |

**Tömszelencék, bal**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 21 | M16 | 15 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 1  |

**Tömszelencék, felső/alsó**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 21 | M16 | 15 |
| M20 | 10 | M25 | 8  |
| M32 | 3  | M40 | 3  |
| M50 | 2  | M63 | 1  |

**Tömszelencék, jobb**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 21 | M16 | 15 |
| M20 | 8  | M25 | 6  |
| M32 | 3  | M40 | 2  |
| M50 | 1  |     |    |

**függőleges összeállítás**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x13 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x30 | WDU 4 / ZDU 4   | 1x25 |
| WDU 6 / ZDU 6               | 1x20 |                 |      |

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Műszaki adatok

### Általános információ

|                         |                                                                                                      |                         |                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| Anyagvastagság          | 1,5 mm                                                                                               | Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm                                     |
| Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Csomagolóipar, Közlekedéstechnika, Folyamatirányítás, Tengerészeti mérnökség | Ház anyagvastagsága     | 1,5 mm                                     |
| Anyag                   | Nemesacél 1.4404 (316 L)                                                                             | Tömítés anyaga          | Szilikon                                   |
| Felületi minőség        | Tükröpolírozott                                                                                      | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C                                     |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C                                                                                               | Ütésállóság             | 10 J standard változat, 7 J ATEX verzió    |
| Védelmi osztály         | IP66                                                                                                 | Ház kiegészítő          | Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal |
| Fedél kiegészítő        | M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval                                       | Integrált rögzítést     | TAS 20 sín a padlóra hegesztve             |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002600    | ETIM 5.0   | EC002600    |
| ETIM 6.0   | EC002503    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

### Termékinformáció

Termékinformáció the ambient temperature for the assembly will be reduced to +60°C and the surface temperature to +100°C.

### Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Letöltések

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures - AoC DE PS2620 160308 001ISS01</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2620 160412 001ISS01</a>                 |
| Brochure/Catalogue                          | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL KLIPPON STB EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                                                                                                                       |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon STB 3 SS_1002720000_DE</a><br><a href="#">Klippon STB 3 SS_1002720000_EN</a>                                                                                                                                           |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                                                                                                                                               |
| User Documentation                          | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>                                                                                                                                          |

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 SS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz

