

**HDC-házak**  
**HDC 10B KBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 10B KBU 1M25G                                                                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1021250000</a>                                                                                                |
| Verzió         | HDC-házak, Méret: 4, Védelmi osztály: IP65, Zárt ház, Keresztkegyl az alsórészen, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248736232                                                                                                             |
| Menny.         | 1 Stück                                                                                                                   |

## HDC-házak

### HDC 10B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 55 mm    | Szélesség (coll) | 2,165 inch |
| Magasság    | 55 mm    | Magasság (coll)  | 2,165 inch |
| Mélység     | 115,7 mm | Mélység (coll)   | 4,555 inch |
| Nettó tömeg | 206 g    |                  |            |

### Hőmérsékletek

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

### Termék környezetvédelmi megfelelése

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, DIBP<br>84-69-5 |
|------------|---------------------------------|

### Méretetek

|                   |          |                  |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| B ház magasság    | 54,65 mm | C ház szélessége | 43 mm    |
| Ház teljes hossza | 73 mm    | Kábelbevezetés   | menettel |

### Verzió

|                                |                  |                              |                              |
|--------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Belső menet                    | M 25             | Felső kábelbevezetések száma | 1                            |
| Felső rész/alsó rész/fedél     | alsó rész        | Ház kivitele                 | Zárt ház                     |
| Kivitel                        | Standard         | Kábelbevezetés               | menettel                     |
| Kábelbevezetések mérete        | M 25             | Méret                        | 4                            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 0                | Rögzítőrendszer kivitele     | Keresztkenygel az alsórészen |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem              | Szorító változat             | Oldalt rögzítő bilincs       |
| Típus                          | Csatlakozótoldal | Tömítés                      | NBR                          |

### Általános adatok

|                         |      |       |   |
|-------------------------|------|-------|---|
| Kábelbevezetések mérete | M 25 | Méret | 4 |
| Védelmi osztály         | IP65 |       |   |

### Anyag

|      |        |
|------|--------|
| Szín | szürke |
|------|--------|

### Kialakítás

|              |                  |                |          |
|--------------|------------------|----------------|----------|
| Termékcsalád | HDC-házak        | Terméktípus    | Házak    |
| Típus        | Csatlakozótoldal | Kábelbevezetés | menettel |

### Besorolások

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC-házak  
HDC 10B KBU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Jóváhagyások**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**

Brochure/Catalogue

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

## HDC-házak HDC 10B KBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

