

HDC-házak
HDC 10A ALU SL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszélést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelemmel rendelkező ipari burkolatoknál

Általános rendelési adatok

Típus	HDC 10A ALU SL
Rendelési szám	1021450000
Verzió	HDC-házak, Méret: 2, Védelmi osztály: IP65, Nyílt alap, Hosszanti kengyel, Standard
GTIN (EAN)	4032248734962
Menny.	1 Stück

HDC-házak
HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	52,5 mm	Szélesség (coll)	2,067 inch
Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1,024 inch
Mélység	84 mm	Mélység (coll)	3,307 inch
Rögzítési méret - szélesség	70 mm	Rögzítési méret - magasság	17,5 mm
Nettó tömeg	69 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP
84-69-5

Méretetek

B ház magasság	26 mm	B1 alap magasság	5 mm
C ház szélessége	29,5 mm	C1 alap szélessége	33 mm
Furat osztás hossz, A2	70 mm	Ház teljes hossza	63 mm

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	alsó rész	Ház kivitele	Nyílt alap
Kivitel	Standard	Méret	2
Rögzítőrendszer kivitele	Hosszanti kengyel	Suitable for ModuPlug®	Nem
Szorítós változat	Végrögzítő	Típus	Válaszfal (átvezető)
Tömítés	NBR		

Általános adatok

Méret	2	Védelmi osztály	IP65
-------	---	-----------------	------

Anyag

Szín szürke

Kialakítás

Termékcsalád	HDC-házak	Terméktípus	Házak
Típus	Válaszfal (átvezető)		

Besorolások

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC-házak
HDC 10A ALU SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Letöltések

Brochure/Catalogue

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Tervezési adatok

[EPLAN, WSCAD](#)

HDC-házak HDC 10A ALU SL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rajzok

