

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Product image



Ideálisan illesztve az energia, folyamat- és szállítási ipar számára, a Klippon® STB házsorozat tökéletesen egészíti ki a meglévő Klippon tokozás portfóliónkat. Az adott sorozatú házakat pl. a Lloyds Register és az EN62208 nemzetközi szabványok szerint engedélyezték.

- 1.0330-as acéllemez, porbevonatos, RAL 7032 színben
- Magas hőmérséklet állóságú szabványos tömítéssel szállítjuk - bővített hőmérsékleti tartománya -60 °C .. +120 °C
- Engedélyezve a Lloyds Register szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak
- A Weidmüller ezt a szekrényt - az ügyfél előírásai szerint - tudja gyártani és szállítani - felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON STB 2 MS HT
Rendelési szám	1024990000
Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 150 mm, Szélesség: 150 mm, Mélység: 90 mm, Anyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicszürke
GTIN (EAN)	4032248745210
Menny.	1 Stück

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Szélesség	150 mm	Szélesség (coll)	5,905 inch
Magasság	150 mm	Magasság (coll)	5,905 inch
Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Rögzítési méret - szélesség	175 mm	Tömeg	1 630 g
Nettó tömeg	1 765 g		

Ház földelés

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok
----------------------	---

Tanúsítványszámok - tokozat

Certificate no., assembled enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328	Certificate no., empty enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472
Tanúsítvány száma (MARITREG)	1.540.041.250		

Tömszelencék, bal

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Tömszelencék, felső/alsó

M12	15	M16	10
M20	8	M25	3
M32	3	M40	2
M50	1		

Tömszelencék, jobb

M12	15	M16	8
M20	6	M25	2
M32	2	M40	2
M50	1		

függőleges összeállítás

WDU 10 / ZDU 10	1x11	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x23	WDU 4 / ZDU 4	1x19
WDU 6 / ZDU 6	1x14		

Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar
Ház anyagvastagsága	1,5 mm	Anyag	Lemezacél
Tömítés anyaga	Szilikon	Felületi minőség	Porszórt
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal	Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval
Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve		

Besorolások

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01
Brochure/Catalogue	MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Engineering Data	STEP
Tender specification	Klippon STB 2 MS HT 1024990000_DE Klippon STB 2 MS HT 1024990000_EN
Tervezési adatok	EPLAN, WSCAD
User Documentation	MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures

Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 2 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Rajzok

Méretrajz

