

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 3 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Product image



Ideálisan illesztve az energia, folyamat- és szállítási ipar számára, a Klippon® STB házsorozat tökéletesen egészíti ki a meglévő Klippon tokozás portfóliónkat. Az adott sorozatú házakat pl. a Lloyds Register és az EN62208 nemzetközi szabványok szerint engedélyezték.

- 1.0330-as acéllemez, porbevonatos, RAL 7032 színben
- Magas hőmérséklet állóságú szabványos tömítéssel szállítjuk - bővített hőmérsékleti tartománya -60 °C .. +120 °C
- Engedélyezve a Lloyds Register szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak
- A Weidmüller ezt a szekrényt - az ügyfél előírásai szerint - tudja gyártani és szállítani - felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

### Általános rendelési adatok

Típus	KLIPPON STB 3 MS HT
Rendelési szám	<a href="#">1025020000</a>
Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 190 mm, Szélesség: 190 mm, Mélység: 100 mm, Anyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicszűrke
GTIN (EAN)	4032248745234
Menny.	1 Stück

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 3 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	190 mm	Szélesség (coll)	7,48 inch
Magasság	190 mm	Magasság (coll)	7,48 inch
Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Rögzítési méret - szélesség	215 mm	Tömeg	2 590 g
Nettó tömeg	2 173,9 g		

**Ház földelés**

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok
----------------------	---

**Tanúsítványszámok - tokozat**

Certificate no., assembled enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Certificate no., empty enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
Tanúsítvány száma (MARITREG)	1.540.041.250		

**Tömszelencék, bal**

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

**Tömszelencék, felső/alsó**

M12	21	M16	15
M20	10	M25	8
M32	3	M40	3
M50	2	M63	1

**Tömszelencék, jobb**

M12	21	M16	15
M20	8	M25	6
M32	3	M40	2
M50	1		

**függőleges összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	1x15	WDU 16 / ZDU 16	1x13
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x30	WDU 4 / ZDU 4	1x25
WDU 6 / ZDU 6	1x20		

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 3 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar
Ház anyagvastagsága	1,5 mm	Anyag	Lemezacél
Tömítés anyaga	Szilikon	Felületi minőség	Porszórt
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal	Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval
Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tender specification	<a href="#">Klippon STB 3 MS HT_1025020000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 3 MS HT_1025020000_EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 3 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Rajzok**

**Méretrajz**

