

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Product image**

Abbildung ähnlich

Ideálisan illesztve az energia, folyamatí és szállítási ipar számára, a Klippon® STB házsorozat tökéletesen egészíti ki a meglévő Klippon tokozás portfóliónkat. Az adott sorozatú házakat pl. a Lloyds Register és az EN62208 nemzetközi szabványok szerint engedélyezték.

- 1.0330-as acéllemez, porbevonatos, RAL 7032 színben
- Magas hőmérséklet állóságú szabványos tömítéssel szállítjuk - bővített hőmérsékleti tartománya -60 °C .. +120 °C
- Engedélyezve a Lloyds Register szerint
- Rugalmas opciók a belső szerelősín rögzítésére
- IP66-os védettség
- A tömítés biztonságos, tartós, amit a tömítés összenyomás elleni védelme nyújt.
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Lézerrel vágott hegesztési varratok a növelt minőségért
- Készre felhegesztett szerelőlábak optimális szekrény felszerelést biztosítanak
- A Weidmüller ezt a szekrényt - az ügyfél előírásai szerint - tudja gyártani és szállítani - felszerelve az összes szükséges csatlakozással és tömszelencével.

**Általános rendelési adatok**

Típus	KLIPPON STB 6 MS HT
Rendelési szám	<a href="#">1025050000</a>
Verzió	Klippon STB (Small Terminal Box), Üres ház, Acéllemez készülékház, Magasság: 250 mm, Szélesség: 400 mm, Mélység: 130 mm, Anyag: Lemezacél, Porszórt, Kavicszűrke
GTIN (EAN)	4032248745265
Menny.	1 Stück

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méreték és tömegek**

Szélesség	400 mm	Szélesség (coll)	15,748 inch
Magasság	250 mm	Magasság (coll)	9,842 inch
Mélység	130 mm	Mélység (coll)	5,118 inch
Rögzítési méret - szélesség	425 mm	Rögzítési méret - magasság	150 mm
Tömeg	6 900 g	Nettó tömeg	5 225 g

**Ház földelés**

Földelés, ház, belső	Ráhegesztett M6 x 16 rozsdamentes acél csavarok
----------------------	---

**Tanúsítványszámok - tokozat**

Certificate no., assembled enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.01328	Certificate no., empty enclosure (EAC)	RU C-DE.ГБ08.В.00472
Tanúsítvány száma (MARITREG)	1.540.041.250		

**Tömszelencék, bal**

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

**Tömszelencék, felső/alsó**

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

**Tömszelencék, jobb**

M12	36	M16	21
M20	18	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2	M63	2

**függőleges összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 4 / ZDU 4	3x35
WDU 6 / ZDU 6	3x27		

**vízszintes összeállítás**

WDU 10 / ZDU 10	2x37	WDU 16 / ZDU 16	2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x72	WDU 4 / ZDU 4	2x60
WDU 6 / ZDU 6	2x46		

**Klippon STB (Small Terminal Box)**  
**KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Általános információ**

Anyagvastagság	1,5 mm	Felhasználási területek	Közlekedéstechnika, Tengerészeti mérnökség, Folyamatirányítás, Csomagolóipar
Ház anyagvastagsága	1,5 mm	Anyag	Lemezacél
Tömítés anyaga	Szilikon	Felületi minőség	Porszórt
Üzemi hőmérséklet, min.	-60 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C
Ütésállóság	10 J standard változat	Védelmi osztály	IP66
Ház kiegészítő	Ráhegesztett rögzítőláb 8 mm-es furatokkal	Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval
Integrált rögzítést	TAS 20 sín a padlóra hegesztve		

**Besorolások**

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

**Jóváhagyások**

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**Letöltések**

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01</a>
Brochure/Catalogue	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Engineering Data	<a href="#">STEP</a>
Tender specification	<a href="#">Klippon STB 6 MS HT 1025050000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 6 MS HT 1025050000_EN</a>
Tervezési adatok	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
User Documentation	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 6 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

# Rajzok

## Méretrajz

